

A 804

Puhdistusharja

A 800 -suodatinputken optimaaliseen koneelliseen käsittelyyn.



- A 800 -suodatinputken puhdistukseen
- Kierreharjat
- Varressa ripustuslenkki
- Pituus 500 mm, harjan pituus 100 mm

EAN: 4002515527238 / Materiaalin numero: 09960720 /
Vanhan materiaalin numero: 68680400D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet	•
Pesu- ja desinfiointikone, pieni, hammashuollon instrumenteille	•
Suurikammioiset pesu- ja desinfiointikoneet, dental	•
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydet	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWA 8672	•
PWD 7121	•
PWD 7122	•
Tuoteluokka	
Suodatin	•
Muut lisävarusteet	•
Tuotteen ominaisuudet	
Väri	Valkoinen, Hopea
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	500
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	45
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	70
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	610
Halkaisija, mm	20
Nettopaino, kg	0,07
Bruttopaino, kg	0,16