

PW 814 [EL WEK MF]

Pesukone, sähkölämmitteinen

Nesteannostelumoduulilla ja vapaasti ohjelmoitavilla säätimillä.



- Pieni veden ja energian kulutus uuden altaan ansiosta
- Rummun tilavuus 140 l , enimmäistäyttömäärä 16.0 kg
- Erittäin kätevä käyttää automaattisen luukunlukituksen ansiosta*
- Optimaalinen puhdistus ja hoito patentoidulla kennorummulla 2.0**
- Tasainen käynti tehokkaan tuplajousituksen ansiosta

* Patenti: DE 10 2013 226 A1

** Patenti: EP 2 700 744 B1

EAN: 4002515523735 / Materiaalin numero: 09973990 /
Vanhan materiaalin numero: 51814211ZER

Rakennetyyppi ja design

Rakennetyyppi	Edestä täytettävä
Valikoima	Performance Plus
Etuosa	Ruostumatonta terästä
Suurin kuormitus täyttösuhteella 1:9, kg	16,0
Täyttösuhte	1:10
Täyttömäärä, kg	14,0
Rummun tilavuus, l	140
Luukku [Ø], mm	415
Luukun avautumiskulma, astetta	180
Luukun käteisyys	oikea
Automaattinen luukun lukitus	•
Innovatiivinen pesuallas	•
Huoltovapaa moottori, jossa taajuusmuunnin	•
Patentoitu kennorumpu 2.0 ruostumatonta terästä	•

Sovellus

Sopii hotelli- ja ateriapalvelualalle	•
Sopii hoiva- ja vanhainkoteihin	•
Sopii kiinteistöhuoltoon	•
Sopii itsepalvelupesuloihin	•
Sopii kemiallisiin pesuloihin	•
Sopii ammattipesuloihin	•
Sopii pienyrityksille	•
Sopii palokunnille ja pelastuspalveluille	•
Sopii hevosstalleille	•
Sopii yliopistoihin, päiväkodeihin ja kouluihin	•
Sopii sairaaloihin	•
Sopii leirintäalueille	•
Sopii urheiluseuroille	•
Sopii kauneushoitoloihin, kylpylöihin ja kuntokeskuksiin	•
Sopii huvipuisto- ja lomakeskuskäyttöön	•
Sopii hoivakotikäyttöön	•

Suorituskykytiedot

Veden ominaiskulutus, kuumavesiliitäntä, l/kg	6,69
Energian ominaiskulutus, kuumavesiliitäntä, kWh/kg	0,05
Vedenkulutus kylmävesiliitäntällä, l	92,6
Energiankulutus kylmävesiliitäntällä, kWh	2,14
Ohjelma-aika kylmävesiliitäntällä, min	47
Vedenkulutus kuumavesiliitäntällä, l	93,7
Energiankulutus kuumavesiliitäntällä, kW	0,76
Ohjelma-aika kylmä- ja kuumavesiliitäntällä, min	43
Vedenkulutus ECO-ohjelmassa kylmävesiliitäntällä, l	90,1
Energiankulutus ECO-ohjelmassa kylmävesiliitäntällä	1,36
Ohjelma-aika ECO-ohjelmassa kylmävesiliitäntällä, min	32
Vedenkulutus ECO-ohjelmassa kuumavesiliitäntällä, l	91,5
Energiankulutus ECO-ohjelmassa kuumavesiliitäntällä	0,42
Ohjelma-aika ECO-ohjelmassa kylmä- ja kuumavesiliitäntällä, min	31
Jäännöskosteus kylmähuuhtelulla, %	48
Jäännöskosteus lämminhuuhtelulla, %	44

PW 814 [EL WEK MF]

Pesukone, sähkölämmitteinen

Nesteannostelumoduulilla ja vapaasti ohjelmoitavilla säätimillä.



EAN: 4002515523735 / Materiaalin numero: 09973990 /

Vanhan materiaalin numero: 51814211ZER

Jäännöskosteus siivouspyyhkeitä käsiteltäessä, %	25
Linkousnopeus, kierr./min	1075
g-kerroin	460
Testatut käyttötunnit	30000
Ohjaus	
Ohjausjärjestelmä	Profitronic M
Ohjelmoitavuus	Vapaasti ohjelmoitava
Pisin ajastus, h	Vapaasti valittavissa
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ohjelmavaiheen osoitin	•
Valittavissa olevat näytön kielet	•
Vakio-/kohderyhmäohjelmat	
Perusohjelmat	•
Ohjelmat hotelli- ja ateriapalvelualalle	•
Ohjelmat palvelu- ja hoivakodeille	•
Ohjelmat kiinteistöhuollolle	•
Ohjelmat itsepalvelupesuloille	•
Ohjelmat asuntoloille ja asuntoyhtiöille	•
Ohjelmat kemiallisille pesuloille	•
Ohjelmat ammattipesuloille	•
Ohjelmat pienyrityksille	•
Ohjelmat palokunnille ja pelastuspalveluille	•
Ohjelmat hevostalleille	•
Ohjelmat yliopistoille, päiväkodeille ja kouluille	•
Ohjelmat sairaaloille	•
Ohjelmat leirintäalueille	•
Ohjelmat urheiluseuroille	•
Ohjelmat kauneushoitoloille, kylpylöille ja kuntokeskuksille	•
Ohjelmat kotitalouksille	•
Ohjelmat lääkärin ja hammaslääkärin vastaanotoille	•
Annostelu	
Pesuainekotelo	3 lokeroa
Nestemäisten aineiden annostelumoduuli	•
Liitäntöjen enimmäismäärä, nestemäisten aineiden annostelupumput [määrä]	12
Tyhjän säiliön tunnistin	•
Vakiosähköliitäntä	
Lämmitystapa	Sähkö
Sähköliitäntä	3N AC 380-415V 50HZ
Lämmitysteho, kW	14,00
Kokonaisliitäntäteho, kW	15,50
Sulakekoko, A	25
Mahd. jännitevaihtoehto 1	
Sähköliitäntä	3N AC 380-415V 60HZ
Lämmitysteho, kW	14,00
Kokonaisliitäntäteho, kW	15,50
Sulakekoko, A	25
Vesiliitäntä/vedenpoisto	
Kylmä vesi [lukumäärä]	3 x 1/2" w/ 3/4" liitäntä
Kuuma vesi [lukumäärä]	1 x 1/2" letku, 3/4" liitänt.
Kova vesi (valinnainen) [lukumäärä]	2 x 1/2", 3/4" liitin

PW 814 [EL WEK MF]

Pesukone, sähkölämmitteinen

Nesteannostelumoduulilla ja vapaasti ohjelmoitavilla säätimillä.

EAN: 4002515523735 / Materiaalin numero: 09973990 /

Vanhan materiaalin numero: 51814211ZER

Tyhjennysventtiili	DN 70
Mitat ja paino	
Ulkomitat, korkeus, mm	1452
Ulkomitat, leveys, mm	924
Ulkomitat, syvyys, mm	850
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	1568
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	1090
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	1130
Nettopaino, kg	337,0
Bruttopaino, kg	364
Lattiaan kohdistuva enimmäiskuormitus, N	5037
Päästötiedot	
Äänenpainetaso työskentelypaikalla	<70 dB(A) re 20 µPa
Lämmönluovutus huonetilaan, MJ/h	3,78-6,48
Ominaisuudet	
Patentoitu esilinkous	•
Siivousliinujen käsittely	•
Epätasapainon valvonta	•
Tehokkaat rummun olakkeet	•
Tuplajousitus	•
Lämpötilan valvonta	•
Erityinen lämmitysvastus	•
Määräautomaattikka+	•
Tilavuusvirtamittari (valinnainen)	•
Punnitusjalusta (valinnainen)	•
Tiedonsiirtotikun liitäntäaukko	•
Hätäpysäytyskytkin	•
Yleiskäyttöiset lisävarusteet	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Kierrätysaste, %	95
Liitäntävaihtoehdot	
Maksujärjestelmä (valinnainen)	•
Optinen liitäntä huoltoon varten	•
Sarjaliitäntämoduuli RS 232 (valinnainen)	•
Huippukuormitusuoja / energianhallinta (lisävaruste)	•
Käyttötietojen keräys	•
Veden talteenotto (valinnainen)	•
Suorituskyky	
Hengityssuojaimet [määrä]	13
Haalarit [määrä]	2
Päälystakit [määrä]	3
Kemikaalisuojapuvut [määrä]	1
Synteettiset peitot [määrä]	1
Synteettiset tyynyt [määrä]	3
Untuvapeitot [määrä]	1
Untuvatyynyt [määrä]	3
Siivouspyyhkeet, 22 g [määrä]	320
Puuvillamopit, 40 cm / 190 g [määrä]	74
Puuvillamopit, 50 cm / 220 g [määrä]	64
Mikrokuitumopit, 40 cm / 120 g [määrä]	117
Mikrokuitumopit, 50 cm / 170 g [määrä]	82

PW 814 [EL WEK MF]

Pesukone, sähkölämmitteinen

Nesteannostelumoduulilla ja vapaasti ohjelmoitavilla säätimillä.



EAN: 4002515523735 / Materiaalin numero: 09973990 /

Vanhan materiaalin numero: 51814211ZER

Hevosten kesäloimet [määrä]

2-3

Vaat.muk., sertif.,symbolit

CE

•

VDE

•

Suojausluokka IPX4

•

WEEE

•

RCM

•

Konedirektiivin 2006/42/EY mukainen

•