

PW 818 [EL WEK MF]

Pesukone, sähkölämmitteinen

Nestemäisten aineiden moduulilla & pesuainelokerolla, vapaasti ohjelmoitavissa.



- Rummun tilavuus 180 l, enimmäistäyttömäärä 20.0 kg
- Pieni veden ja energian kulutus uuden altaan ansiosta
- Optimaalinen puhdistus ja hoito patentoidulla kennorummulla 2.0*
- Erittäin kätevä käyttö automaattisen luukunlukituksen ansiosta**
- Tasainen käynti tehokkaan tuplajousituksen ansiosta

* Patenti: EP 2 700 744 B1

** Patenti: DE 10 2013 226 726 A1

EAN: 4002515523766 / Materiaalin numero: 09974190 /
Vanhan materiaalin numero: 51818211ZER

Rakennetyyppi ja design

Rakennetyyppi	Edestä täytettävä
Valikoima	Performance Plus
Etuosa	Ruostumaton teräs
Suurin kuormitus täyttösuhteella 1:9, kg	20,0
Täyttösuhde	1:10
Täyttömäärä, kg	18,0
Rummun tilavuus, l	180
Luukku [Ø], mm	415
Luukun avautumiskulma, astetta	180
Luukun käisyys	oikea
Automaattinen luukun lukitus	•
Innovatiivinen pesuallas	•
Huoltovapaa moottori, jossa taajuusmuunnin	•
Patentoitu kennorumpu 2.0 ruostumatonta terästä	•

Sovellus

Sopii hotelli- ja ateriapalvelualalle	•
Sopii hoiva- ja vanhainkoteihin	•
Sopii kiinteistöhuoltoon	•
Sopii itsepalvelupesuloihin	•
Sopii kemiallisiin pesuloihin	•
Sopii ammattipesuloihin	•
Sopii pienyrityksille	•
Sopii palokunnille ja pelastuspalveluille	•
Sopii hevostalleille	•
Sopii yliopistoihin, päiväkoteihin ja kouluihin	•
Sopii sairaaloihin	•
Sopii leirintäalueille	•
Sopii urheiluseuroille	•
Sopii kauneushoitiloihin, kylpylöihin ja kuntokeskuksiin	•
Sopii huvipuisto- ja lomakeskuskäyttöön	•
Sopii hoivakotikäyttöön	•

Suorituskykytiedot

Veden ominaiskulutus, kuumavesiliitännällä, l/kg	6,83
Energian ominaiskulutus, kuumavesiliitännällä, kWh/kg	0,05
Vedenkulutus kylmävesiliitännällä, l	131,3
Energiankulutus kylmävesiliitännällä, kWh	2,75
Ohjelma-aika kylmävesiliitännällä, min	53
Vedenkulutus kuumavesiliitännällä, l	122,9
Energiankulutus kuumavesiliitännällä, kW	0,98
Ohjelma-aika kylmä- ja kuumavesiliitännällä, min	45
Vedenkulutus ECO-ohjelmassa kylmävesiliitännällä, l	124,5
Energiankulutus ECO-ohjelmassa kylmävesiliitännällä, kWh	1,75
Ohjelma-aika ECO-ohjelmassa kylmävesiliitännällä, min	34
Vedenkulutus ECO-ohjelmassa kuumavesiliitännällä, l	126,2
Energiankulutus ECO-ohjelmassa kuumavesiliitännällä, kWh	0,54
Ohjelma-aika ECO-ohjelmassa kylmä- ja kuumavesiliitännällä, min	33
Jäännöskosteus kylmähuuhtelulla, %	47
Jäännöskosteus lämminhuuhtelulla, %	43

PW 818 [EL WEK MF]

Pesukone, sähkölämmitteinen

Nestemäisten aineiden moduulilla & pesuainelokerolla, vapaasti ohjelmoitavissa.



EAN: 4002515523766 / Materiaalin numero: 09974190 /

Vanhan materiaalin numero: 51818211ZER

Jäännöskosteus siivouspyyhkeitä käsiteltäessä, %	25
Linkousnopeus, kierr./min	1075
g-kerroin	460
Testatut käyttötunnit	30000
Ohjaus	
Ohjausjärjestelmä	Profitronic M
Ohjelmoitavuus	Vapaasti ohjelmoitava
Pisin ajastus, h	Vapaasti valittavissa
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ohjelmavaiheen osoitin	•
Valittavissa olevat näytön kielet	•
Vakio-/kohderyhmäohjelmat	
Perusohjelmat	•
Ohjelmat hotelli- ja ateriapalvelualalle	•
Ohjelmat palvelu- ja hoivakodeille	•
Ohjelmat kiinteistöhuollolle	•
Ohjelmat itsepalvelupesuloille	•
Ohjelmat asuntoloille ja asuntoyhtiöille	•
Ohjelmat kemiallisille pesuloille	•
Ohjelmat ammattipesuloille	•
Ohjelmat pienyrityksille	•
Ohjelmat palokunnille ja pelastuspalveluille	•
Ohjelmat hevostalleille	•
Ohjelmat yliopistoille, päiväkodeille ja kouluille	•
Ohjelmat sairaaloille	•
Ohjelmat leirintäalueille	•
Ohjelmat urheiluseuroille	•
Ohjelmat kauneushoitoloille, kylpylöille ja kuntokeskuksille	•
Ohjelmat kotitalouksille	•
Ohjelmat lääkärin ja hammaslääkärin vastaanotoille	•
Annostelu	
Pesuainekotelo	3 lokeroa
Nestemäisten aineiden annostelumuoduli	•
Liitäntöjen enimmäismäärä, nestemäisten aineiden annostelupumput [määrä]	12
Tyhjän säiliön tunnistin	•
Vakiosähköliitäntä	
Lämmitystapa	Sähkö
Sähköliitäntä	3N AC 380-415V 50HZ
Lämmitysteho, kW	18,00
Kokonaisliitäntäteho, kW	21,00
Sulakekoko, A	35
Mahd. jännitevaihtoehto 1	
Sähköliitäntä	3N AC 380-415V 60HZ
Lämmitysteho, kW	18,00
Kokonaisliitäntäteho, kW	21,00
Sulakekoko, A	35
Vesiliitäntä/vedenpoisto	
Kylmä vesi [lukumäärä]	3 x 1/2" w/ 3/4" liitäntä
Kuuma vesi [lukumäärä]	1 x 1/2" letku, 3/4" liitänt.
Kova vesi (valinnainen) [lukumäärä]	2 x 1/2", 3/4" liitin

PW 818 [EL WEK MF]

Pesukone, sähkölämmitteinen

Nestemäisten aineiden moduulilla & pesuainelokerolla, vapaasti ohjelmoitavissa.

EAN: 4002515523766 / Materiaalin numero: 09974190 /

Vanhan materiaalin numero: 51818211ZER

Tyhjennysventtiili	DN 70
Mitat ja paino	
Ulkomitat, korkeus, mm	1452
Ulkomitat, leveys, mm	924
Ulkomitat, syvyys, mm	950
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	1568
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	1090
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	1130
Nettopaino, kg	389,0
Bruttopaino, kg	416
Lattiaan kohdistuva enimmäiskuormitus, N	5752
Päästötiedot	
Äänenpainetaso työskentelypaikalla	<70 dB(A) re 20 µPa
Lämmönluovutus huonetilaan, MJ/h	3,78-6,48
Ominaisuudet	
Patentoitu esilinkous	•
Siivousliinujen käsittely	•
Epätasapainon valvonta	•
Tehokkaat rummun olakkeet	•
Tuplajousitus	•
Lämpötilan valvonta	•
Erityinen lämmitysvastus	•
Määräautomaattikka+	•
Tilavuusvirtamittari (valinnainen)	•
Punnitusjalusta (valinnainen)	•
Tiedonsiirtotikun liitäntäaukko	•
Hätäpysäytyskytkin	•
Yleiskäyttöiset lisävarusteet	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Kierrätysaste, %	95
Liitäntävaihtoehdot	
Maksujärjestelmä (valinnainen)	•
Optinen liitäntä huoltoon varten	•
Sarjaliitäntämoduuli RS 232 (valinnainen)	•
Huippukuormitussuoja / energianhallinta (lisävaruste)	•
Käyttötietojen keräys	•
Veden talteenotto (valinnainen)	•
Suorituskyky	
Hengityssuojaimet [määrä]	15
Haalarit [määrä]	3
Päälystakit [määrä]	5
Kemikaalisuojapuvut [määrä]	2
Synteettiset peitot [määrä]	2
Synteettiset tyynyt [määrä]	4
Untuvapeitot [määrä]	2
Untuvatyynyt [määrä]	4
Siivouspyyhkeet, 22 g [määrä]	410
Puuvillamopit, 40 cm / 190 g [määrä]	95
Puuvillamopit, 50 cm / 220 g [määrä]	82
Mikrokuitumopit, 40 cm / 120 g [määrä]	150
Mikrokuitumopit, 50 cm / 170 g [määrä]	106

PW 818 [EL WEK MF]

Pesukone, sähkölämmitteinen

Nestemäisten aineiden moduulilla & pesuainelokerolla, vapaasti ohjelmoitavissa.



EAN: 4002515523766 / Materiaalin numero: 09974190 /

Vanhan materiaalin numero: 51818211ZER

Hevosten kesäloimet [määrä]

3

Vaat.muk., sertif.,symbolit

CE

•

VDE

•

Suojausluokka IPX4

•

WEEE

•

RCM

•

Konedirektiivin 2006/42/EY mukainen

•