

UG 70-60/80

Luukullinen jalusta

pesukoneen ergonomista täyttämistä ja tyhjentämistä varten - korkeus 70 cm.



- Varusteille, kuten säiliöille ja annostelujärjestelmille
- Voidaan ruuvata kiinni koneeseen
- Sisältää johtokyky- tai virtausmittarin pidikkeen
- Kiinnityskohta tilanäytön merkkivalolle
- Varustettu ovelta ja pohja-altaalla lisävarusteita varten

EAN: 4002515545294 / Materiaalin numero: 10031420 /
Vanhan materiaalin numero: 67376110D

Tuotteen luokitus	
Puhdasvesijärjestelmäiset astianpesukoneet	•
Laboratoriopesukoneet	•
Pesu- ja desinfiointikoneet	•
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuotehteydet	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8096	•
PG 8099	•
PFD 400	•
PFD 401	•
PFD 402	•
PFD 404	•
PFD 405	•
PFD 407	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Tuoteluokka	
Umpijalusta	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	717
Ulkomitat, nettoleveys, mm	597
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	547
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	730

UG 70-60/80

Luukullinen jalusta

pesukoneen ergonomista täyttämistä ja tyhjentämistä varten - korkeus 70 cm.



EAN: 4002515545294 / Materiaalin numero: 10031420 /
Vanhan materiaalin numero: 67376110D

Ulkomitat, bruttoleveys, mm	615
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	563
Nettopaino, kg	26,00
Bruttopaino, kg	28,00