

UG 70-60/80

Luukullinen jalusta

pesukoneen ergonomista täyttämistä ja tyhjentämistä varten - korkeus 70 cm.



- Varusteille, kuten säiliöille ja annostelujärjestelmille
- Voidaan ruuvata kiinni koneeseen
- Sisältää johtokyky- tai virtausmittarin pidikkeen
- Kiinnityskohta tilanäytön merkkivalolle
- Varustettu ovella ja pohja-altaalla lisävarusteita varten

EAN: 4002515545294 / Materiaalin numero: 10031420 /
Vanhan materiaalin numero: 67376110D

Tuotteen luokitus	
Puhdasvesijärjestelmäiset astianpesukoneet	•
Pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Pesu- ja desinfiointikoneet	•
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydet	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8096	•
PG 8099	•
PFD 400	•
PFD 401	•
PFD 402	•
PFD 404	•
PFD 405	•
PFD 407	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Tuoteluokka	
Umpijalusta	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	717
Ulkomitat, nettoleveys, mm	597
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	547
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	730
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	615
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	563

UG 70-60/80

Luukullinen jalusta

pesukoneen ergonomista täyttämistä ja tyhjentämistä varten - korkeus 70 cm.



EAN: 4002515545294 / Materiaalin numero: 10031420 /
Vanhan materiaalin numero: 67376110D

Nettopaino, kg

26,00

Bruttopaino, kg

28,00