

PG 8595

Veden puhdistaja

Kahdelle täyden tai osittaisen demineralisoinnin säiliölle.



- Sopii: VE/TE P 2800/1 ja VE P 2000/1
- Mahdollisuus veden johtokyky- / vesimäärämittarin kiinnitykseen
- Ulkomitat: kork. 835 (820 ilman kantta), lev.300, syv. 600 mm

EAN: 4002515558096 / Materiaalin numero: 10087310 /

Vanhan materiaalin numero: 69859501D

Tuotteen luokitus	
Puhdasvesijärjestelmäiset astianpesukoneet	•
Läpiantomalliset tankkiasianpesukoneet	•
Pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Pesu- ja desinfiointikoneet	•
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteyet	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•

PG 8595

Veden puhdistaja

Kahdelle täyden tai osittaisen demineralisoinnin säiliölle.



EAN: 4002515558096 / Materiaalin numero: 10087310 /

Vanhan materiaalin numero: 69859501D

PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 8683 [Safety]	•
PLW 8693 [Safety]	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
PLW 8505	•
Tuoteluokka	
Vedenkäsittely	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Galvanoitu pelti, lootusvalk.
Väri	Lootusvalkoinen
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0-0
Taajuus, Hz	0-0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00-0,00
Sulakekoko, A	0-0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	835
Ulkomitat, nettoleveys, mm	300
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	600
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	900
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	400
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	740
Nettopaino, kg	26,50
Bruttopaino, kg	30,00