


UG 30-90/60-85

Umpijalusta

koneen korottamiseen, ml. sivuyksikkö, syvyys 60 cm, leveys 90 cm.



- Käytetään Aqua Purificator PG 8595:ssä ja DOS-kaapissa PG 8596

EAN: 4002515558348 / Materiaalin numero: 10087360 /  
Vanhan materiaalin numero: 69309001D

<b>Tuotteen luokitus</b>	
Pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Pesu- ja desinfiointikoneet	•
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
<b>Tuoteyhteydet</b>	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
<b>Tuoteluokka</b>	
Jalusta/alusta	•
<b>Tuotteen ominaisuudet</b>	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
<b>Mitat ja paino</b>	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	300
Ulkomitat, nettoleveys, mm	897
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	542
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	330
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	915
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	563
Nettopaino, kg	13,40
Bruttopaino, kg	15,00