

PG 8582 [WW AD PD]

Pesu- ja desinfiointikone

jauhemaisen pesuaineen annostelu, EcoDry-toiminto., LAN/WiFi-moduuli.



- Kapasiteetti/ohjelma esim. 8 DIN-verkkokoria tai 42gynekol. tähyntä
- Valvonta tuo turvaa – pesupaineen ja suihkuvarren valvonta
- Kuluttaa 43 % vähemmän vettä kuin aiempi malli\*
- Kätevä apu kuivaukseen – EcoDry
- Turvaa – liitäntä prosessien kirjaamiseen mahdollinen

\* G 7882:n VarioTD-ohjelmaan verrattuna

EAN: 4002515558447 / Materiaalin numero: 10087540 /  
Vanhan materiaalin numero: 62858203FIN

<b>Rakennetyyppi ja design</b>	
Rakennetyyppi	Vapaasti tai työtason alle sijoitettava, SlimLine
Ulkovaippa	Ruostumaton teräs
Voidaan sijoittaa työtason alle	•
AutoClose – automaattinen luukun lukitus	•
Merkkiäänäni ohjelman päätyttyä	•
Huoltoystävällinen suunnittelu	•
<b>Sovellus</b>	
Sopii sairaaloihin	•
Sopii lääkäriin vastaanotoille	•
Sopii poliklinikoille	•
<b>Kapasiteetti</b>	
DIN-verkkokoreja/ohjelma [määrä]	8
Gynekologian tähyntä / ohjelma [määrä]	42
MIS-sarjoja/ohjelma [määrä]	1-2
AN-sarjoja/ohjelma [määrä]	2-3
Onttoja instrumentteja / ohjelma [määrä]	44
<b>Suorituskykytiedot</b>	
Qmax-pumpun tuotto, l/min	500
Pesutilan käyttötilavuus, l	145,00
Testatut käyttötunnit	15000
Lyhimmän ohjelman ohjelma-aika (pesu ja desinfiointi), min	22
Korkein loppuhuuhdelämpötila, °C	93
<b>Ohjaus</b>	
Ohjaus	TouchControl
Ohjelmavalinta	Touch on Metal
Pikavalintapainikkeet	•
Pisin ajastus, h	24
Ohjelmoitavuus	ohjelmoitava
Ohjelmat [määrä]	18
Vapaat ohjelmapaikat [määrä]	2
A0-arvojen ohjaus	•
Ohjelman automaattinen uudelleenkäynnistys	•
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ohjelmavaiheen näyttö	•
Valittavissa olevat näytön kielet	•
<b>Vakiosähköliitäntä</b>	
Sähköliitäntä	3N AC 400V 50HZ
Sähkölämmitysteho, kW	8,50
Kokonaisnimellisteho, kW	9,30
Sulakekoko, A	16
Virtajohdon pituus, m	1,80
<b>Mahd. jännitevaihtoehto 1</b>	
Sähköliitäntä	AC 230V 50HZ
Sähkölämmitysteho, kW	2,50
Kokonaisnimellisteho, kW	3,30
Sulakekoko, A	16
<b>Vesiliitäntä/vedenpoisto</b>	
Kylmä vesi [lukumäärä]	1

PG 8582 [WW AD PD]

Pesu- ja desinfiointikone

jauhemaisen pesuaineen annostelu, EcoDry-toiminto., LAN/WiFi-moduuli.



EAN: 4002515558447 / Materiaalin numero: 10087540 /

Vanhan materiaalin numero: 62858203FIN

Kylmä vesi höyrykondensaattoriin [määrä]	1
Kuuma vesi [lukumäärä]	1
Vaadittu virtauspaine, kPa	200-1000
DI-vesi [määrä]	1
Poistopumpun suurin nostokorkeus, cm	100
Veden enimmäiskovuus (kylmä vesi / lämmin vesi), mmol/l	10,70
Poistopumppu [DN]	22
Integroitu vedenpehmentin	•
Vesiturvajärjestelmä	Waterproof-vesiturvajärjestelmä

#### Kuivausyksikkö

Ilman läpivirtaus, m <sup>3</sup> /h	60
--------------------------------------	----

#### Mitat ja paino

Nettopaino, kg	74
----------------	----

#### Mitat ja paino

Ulkomitat, nettokorkeus, mm	835
Ulkomitat, nettoleveys, mm	600
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	600
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	940
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	675
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	745
Pesutilan käyttökorkeus, mm	520
Pesutilan käyttöleveys, mm	530
Pesutilan yläkorin syvyys, mm	474
Pesutilan alakorin syvyys, mm	520
Bruttopaino, kg	81

#### Päästötiedot

Äänenpainetaso työskentelypaikalla	<70 dB(A) re 20 µPa
------------------------------------	---------------------

#### Ohjelmat

Vario TD Instr 4 verkkokoria	•
Vario TD Instr 6 verkkokoria	•
Vario TD Instr 8 verkkokoria	•
Vario TD AN	•
Vario TD MIS	•
Vario TD GYN	•
Vario TD ENT	•
Vario TD ENT +	•
Vario TD ENT, kuituoptiikka	•
Erikois 93 °C-10'	•
Silmäkirurgia	•
Ophtha kori A 207	•
Tuttipullot	•
Leikkaussalijalkineet	•
Osastotarvikkeet	•
Yleis	•

#### Ominaisuudet

Tilavuusvirtauksen ohjaus	•
Liitäntä prosessidokumentointia varten (valinnainen)	•
Liitäntä huoltoa varten	•
Laaja osavaiikoima (lisävaruste)	•

PG 8582 [WW AD PD]

Pesu- ja desinfiointikone

jauhemaisen pesuaineen annostelu, EcoDry-toiminto., LAN/WiFi-moduuli.



EAN: 4002515558447 / Materiaalin numero: 10087540 /  
Vanhan materiaalin numero: 62858203FIN

<b>Ominaisuudet</b>	
1 luokkuannostin huuhtelukirkasteelle	•
1 luokkuannostin jauhomaiselle pesuaineelle	•
1 annostelupumppu neutralointiaineelle	•
Höyrynkondensaattori	•
Pesupaineen valvonta	•
Suihkuvarren valvonta	•
Moniosainen suodatinjärjestelmä	•
Nopeussäätöinen lämpöpumppu	•
Kuormausalustan suoraliitäntä	•
EcoDry	•
Suolasäiliö täyttöluukussa	•
Lasertechnikalla hitsattu saumaton pesutila	•
Lämmityselementit pesutilan ulkopuolella	•
Pesutila laadukasta ruostumatonta terästä (1.4301/304)	•
<b>Liitännävaihtoehdot</b>	
Sarjaliitäntä RS 232 (valinnainen)	•
WLAN DataDiaryn kautta (valinnainen)	•
Ethernet-liitäntä (valinnainen)	•
Ulkoiset annostelumuodulit	•
<b>Vaat.muk., sertif.,symbolit</b>	
VDE (sähköturvallisuus)	•
IP-suojaluokka normin EN 60529 mukaisesti: IP21	•
EN 61010-2-040	•
RoHS-direktiivi 2011/65/EU	•
EU, lääkinällisten laitteiden luokka IIb	•
<b>Vaat.muk., sertif.,symbolit</b>	
EN 61010-1	•