


U 645-S

Kori

vinolokeroilla 20 lasin parannettua pesua ja kuivausta varten.



- 20 lokeroa, lokeron koko 113 mm x 90 mm mm
- Varustettu korkealla yläkehikolla
- Korkeus 104/206/266, leveys 500 (530 GN-laidoilla), syvyys 500 mm
- Mukana laajennussarja, joka sisältää lyhyet ja pitkät jatkopalat

EAN: 4002515673577 / Materiaalin numero: 10322520 /  
Vanhan materiaalin numero: 67664501D

Tuotteen luokitus	
Puhdasvesijärjestelmäiset astianpesukoneet	•
Tankkiastianpesukoneet	•
Läpiantomalliset tankkiastianpesukoneet	•
Tuoteyhteydet	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•

U 645-S

Kori

vinolokeroilla 20 lasin parannettua pesua ja kuivausta varten.



EAN: 4002515673577 / Materiaalin numero: 10322520 /  
Vanhan materiaalin numero: 67664501D

<b>Tuoteluokka</b>	
Kori lasseille	•
<b>Tuotteen ominaisuudet</b>	
Materiaali	Muovit
Väri	Sininen, Keltainen
Lokeroiden lukumäärä	20
Lokeron leveys, mm	113
Lokeron pituus, mm	90
<b>Kapasiteetti</b>	
Lasit, korkeus 140–175 mm [määrä]	20
Lasit, korkeus 200–230 mm [määrä]	20
<b>Mitat ja paino</b>	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	266
Ulkomitat, nettoleveys, mm	500
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	500
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	135
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	540
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	540
Nettopaino, kg	3,00
Bruttopaino, kg	4,00