

## PUR 68 W

Seinälle asennettava liesituuletin

käyttöä helpottavat EasySwitch-kosketuspainikkeet ja LED-valaistus



- Ajaton muotoilu – ruostumaton teräskupu 598 mm leveä
- Tehokas – 650 m<sup>3</sup>/h Booster-  
tasolla
- Tehokas suodatus – 10-kerroksinen  
rst-rasvasuodatin
- Turvallinen ja helppo puhdistaa –  
Miele CleanCover
- Sopii joka kotiin – poistavana tai  
huoneeseen palauttavana



EAN: 4002515729724 / Materiaalin numero: 10385270 /  
Vanhan materiaalin numero: 28416854NER

<b>Rakennetyyppi</b>	
Seinälle asennettava liesituuletin	•
Laitteen väri	teraes
<b>Toimintatavat</b>	
Ilmanohjaustyyppi	Asennettavissa jälkikäteen
Muuntosarja huonetilaaan palauttavaksi (tilattava erikseen)	DUW 20
Aktiivihiilisuodatin (tilattava erikseen)	DKF 12-P
<b>Muotoilu</b>	
RAL-värit saatavana yksilöllisenä erikoistilauksena	•
<b>Käyttömukavuus</b>	
Elektroninen ohjaus	•
Tehotasot (lukuunottamatta Booster-asetusta)	3
Booster-tehotasot	1
Ohjelmoitava Booster-tehon poiskytkettyminen	•
<b>Tehokkuus ja kestävyys</b>	
Vuotuinen energiankulutus, kWh	47
Energiatehokkuusluokka (A+++ – D)	A
Vuotuinen energiankulutus, kWh	47,0
Virtausdynaaminen hyötysuhde	A
Valotehokkuusluokka	A
Rasvasuodatuksen erotusasteen luokka	A
<b>Helppohoitoisuus</b>	
Helposti puhdistettava kuvun sisäosa – CleanCover	•
<b>Suodatinjärjestelmä</b>	
Konepesun kestävien teräksisten rasvasuodatinten lukumäärä (10-kerroksinen)	2
<b>Valaistus</b>	
LED-lamput	•
Määrä x W	2 x 3 W
Väriämpötila, K	3000 Kelvin
<b>Puhallin</b>	
Kaksitoiminen puhallin	•
Vaihtovirtamoottori (AC-moottori)	•
<b>Käyttö hormiin poistavana</b>	
Imuteho tehotasolla 1 (m <sup>3</sup> /h) standardin EN 61591 mukaisesti	265
Imuteho tehotasolla 2 (m <sup>3</sup> /h) standardin EN 61591 mukaisesti	320
Imuteho tehotasolla 3 (m <sup>3</sup> /h) standardin EN 61591 mukaisesti	395
Imuteho Booster-teholla (m <sup>3</sup> /h) standardin EN 61591 mukaisesti	650
Ääniteho tehotasolla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	47,0
Ääniteho tehotasolla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	52,0
Ääniteho tehotasolla 3 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	56,0
Ääniteho Booster-teholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	67,0

## PUR 68 W

Seinälle asennettava liesituuletin

käyttöä helpottavat EasySwitch-kosketuspainikkeet ja LED-valaistus



EAN: 4002515729724 / Materiaalin numero: 10385270 /  
Vanhan materiaalin numero: 28416854NER

Äänenpaine tehotasolla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	32,0
Äänenpaine tehotasolla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	37,0
Äänenpaine tehotasolla 3 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	41,0
Äänenpaine Booster-teholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	52,0
<b>Huonetilaan palauttava</b>	
Imuteho tehotasolla 1 (m <sup>3</sup> /h) standardin EN 61591 mukaisesti	190
Imuteho tehotasolla 2 (m <sup>3</sup> /h) standardin EN 61591 mukaisesti	270
Imuteho tehotasolla 3 (m <sup>3</sup> /h) standardin EN 61591 mukaisesti	330
Imuteho Booster-teholla (m <sup>3</sup> /h) standardin EN 61591 mukaisesti	460
Ääniteho tehotasolla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	54,0
Ääniteho intensiiviteholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	71,0
Ääniteho tehotasolla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	60,0
Ääniteho tehotasolla 3 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	64,0
Äänenpaine tehotasolla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	39,0
Äänenpaine tehotasolla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	45,0
Äänenpaine tehotasolla 3 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	48,0
Äänenpaine intensiiviteholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	56,0
<b>Turvallisuus</b>	
Virran turvakatkaisu	•
<b>Tekniset tiedot</b>	
Liesituulettimen kokonaiskorkeus hormiin poistavana ja ulkoisen puhaltimen kanssa, mm	685–1005
Liesituulettimen kokonaiskorkeus huonetilaan palauttavana ja ulkoisen puhaltimen kanssa, mm	815–1135
Kokonaiskorkeus, hormiin poistava liesituuletin, jossa ulkoinen puhallin, tuumaa (mm)	685
Huuvan leveys, mm	598
Kokonaiskorkeus, hormiin poistava liesituuletin, jossa ulkoinen puhallin, mm	1005
Huuvan korkeus, mm	62
Kokonaiskorkeus, huonetilaan palauttava liesituuletin, tuumaa (mm)	815
Huuvan syvyys, mm	500
Kokonaiskorkeus, huonetilaan palauttava liesituuletin, mm	1135
Vähimmäisetäisyys sähkökeittotasoihin, mm	450
Vähimmäisetäisyys kaasutasoihin (kokonaisteho enint. 12,6 kW, poltin ≤ 4,5 kW), mm	650

## PUR 68 W

Seinälle asennettava liesituuletin

käyttöä helpottavat EasySwitch-kosketuspainikkeet ja LED-valaistus



EAN: 4002515729724 / Materiaalin numero: 10385270 /


Vanhan materiaalin numero: 28416854NER

Nettopaino, kg	21,0
Liitäntäjohdon pituus, m	1,5
Vakiopistotulppa	•
Kokonaisliitântäteho, kW	0,22
Jännite, V	230
Sulakekoko, A	10
Vaiheiden määrä	1
Taajuus, Hz	50
<b>Asennusohjeet</b>	
Poistoilmaliitântä päällä	•
Poistoilmaliitântä päällä ja takana	•
Poistoilmaputken halkaisija, mm	150
Teleskooppinen poistoilmaputken suojus	•
<b>Vakiovarusteet</b>	
Sulkuläppä	•
<b>Valinnaiset lisävarusteet</b>	
Elvytettävä aktiivihilisuodatin	DKF 12-R

## PUR 68 W

Seinälle asennettava liesituuletin

käyttöä helpottavat EasySwitch-kosketuspainikkeet ja LED-valaistus



PUR68W, PUR62W Living, DA416-6, DA416-7 (Installation drawing)