

PUR 98 W

Seinälle asennettava liesituuletin

käyttöä helpottavat EasySwitch-kosketuspainikkeet ja LED-valaistus



- Ajaton muotoilu – ruostumaton teräskupu 898 mm leveä
- Tehokas – 650 m³/h Booster-tasolla
- Tehokas suodatus – 10-kerroksinen rst-rasvasuodatin
- Turvallinen ja helppo puhdistaa – Miele CleanCover
- Sopii joka kotiin – poistavana tai huoneeseen palauttavana



EAN: 4002515729366 / Materiaalin numero: 10385280 /
Vanhan materiaalin numero: 28419854NER

Rakennetyyppi	
Seinälle asennettava liesituuletin	•
Rakennetyyppi ja design	
Väri	teraes
Toimintatavat	
Ilmanohjaustyyppi	Asennettavissa jälkikäteen
Muuntosarja huonetilaan palauttavaksi (tilattava erikseen)	DUW 20
Aktiivihiiisuodatin (tilattava erikseen)	DKF 12-P
Muotoilu	
Saatavissa RAL-väreissä (ilmoita värikoodi tilauksen yhteydessä)	•
Käyttömukavuus	
Elektroninen ohjaus	•
Tehotasot (lukuunottamatta Booster-asetusta)	3
Vääntimet	LED-valaistut hipaisupainikk.
Booster-tehtotasot	1
Ohjelmoitava Booster-tehon poiskeytyminen	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Vuotuinen energiankulutus, kWh	49,7
Energiätehokkuusluokka (A+++ – D)	A
Rasvasuodatuksen erotusasteen luokka	A
Virtausdynaaminen hyötysuhde	A
Valotehokkuusluokka	A
Helppohoitoisuus	
Helposti puhdistettava kuvun sisäosa – CleanCover	•
Suodatinjärjestelmä	
Konepesun kestävien teräksisten rasvasuodatinten lukumäärä (10-kerroksinen)	3
Valaistus	
LED-lamput	•
Määrä x W	3 x 3 W
Valoteho, Lx	450 lx
Väriämpötila, K	3000 Kelvin
Puhallin	
Kaksitoiminen puhallin	•
Vaihtovirtamoottori (AC-moottori)	•
Käyttö hormiin poistavana	
Imuteho tehotasolla 1 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	265
Imuteho tehotasolla 2 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	320
Imuteho tehotasolla 3 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	395
Ilman läpivirtaus, Booster-teho 1 (m ³ /h)	650
Ääniteho tehotasolla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	47,0
Ääniteho tehotasolla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	52,0

PUR 98 W

Seinälle asennettava liesituuletin

käyttöä helpottavat EasySwitch-kosketuspainikkeet ja LED-valaistus



EAN: 4002515729366 / Materiaalin numero: 10385280 /

Vanhan materiaalin numero: 28419854NER

Ääniteho tehotasolla 3 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti 56,0

Ääniteho Booster-teholla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti 67,0

Äänenpaine tehotasolla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 32,0

Äänenpaine tehotasolla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 37,0

Äänenpaine tehotasolla 3 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 41,0

Äänenpaine Booster-teholla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 52,0

Huonetilaan palauttava

Imuteho tehotasolla 1 (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti 190

Imuteho tehotasolla 2 (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti 270

Imuteho tehotasolla 3 (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti 330

Imuteho Booster-teholla 1 (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti 460

Ääniteho tehotasolla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti 54,0

Ääniteho tehotasolla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti 60,0

Ääniteho tehotasolla 3 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti 64,0

Ääniteho Booster-teholla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti 71,0

Äänenpaine tehotasolla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 39,0

Äänenpaine tehotasolla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 45,0

Äänenpaine tehotasolla 3 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 48,0

Äänenpaine Booster-teholla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 56,0

Turvallisuus

Virran turvakatkaisu

•

Tekniset tiedot

Liesituulettimen kokonaiskorkeus hormiin poistavana ja ulkoisen puhaltimen kanssa, mm 685–1005

Liesituulettimen kokonaiskorkeus huonetilaan palauttavana ja ulkoisen puhaltimen kanssa, mm 815–1135

Kokonaiskorkeus, hormiin poistava liesituuletin, jossa ulkoinen puhallin, tuumaa (mm) 685

Huuvan leveys, mm 898

Kokonaiskorkeus, hormiin poistava liesituuletin, jossa ulkoinen puhallin, mm 1005

Huuvan korkeus, mm 62

Kokonaiskorkeus, huonetilaan palauttava liesituuletin, tuumaa (mm) 815

Huuvan syvyys, mm 500

PUR 98 W

Seinälle asennettava liesituuletin

käyttöä helpottavat EasySwitch-kosketuspainikkeet ja LED-valaistus



EAN: 4002515729366 / Materiaalin numero: 10385280 /


Vanhan materiaalin numero: 28419854NER

Kokonaiskorkeus, huonetilaan palauttava liesituuletin, mm	1135
Nettopaino, kg	25,0
Liitäntäjohdon pituus, m	1,5
Vakiopistotulppa	•
Vähimmäisetäisyys sähkökeittotasoihin, mm	450
Vähimmäisetäisyys kaasutasoihin (kokonaisteho enint. 12,6 kW, poltin ≤ 4,5 kW), mm	650
Vaiheiden määrä	1
Kokonaisliitântäteho, kW	0,22
Jännite, V	230
Sulakekoko, A	10
Taajuus, Hz	50
Asennusohjeet	
Poistoilmaliitântä päällä	•
Poistoilmaliitântä päällä ja takana	•
Poistoilmaputken halkaisija, mm	150
Teleskooppinen poistoilmaputken suojuus	•
Vakiovarusteet	
Sulkuläppä	•
Valinnaiset lisävarusteet	
Elvytettävä aktiivihilisuo datin	DKF 12-R

PUR 98 W

Seinälle asennettava liesituuletin

käyttöä helpottavat EasySwitch-kosketuspainikkeet ja LED-valaistus



PUR92W Living, PUR98W, DA419-6, DA419-7 (Installation drawing)