

PW 818 [EL MF]

Pesukone, sähkölämmitteinen

Nesteannostelumoduulilla ja vapaasti ohjelmoitavilla säätimillä.



- Rummun tilavuus 180 l, enimmäistäyttömäärä 20.0 kg
- Pieni veden ja energian kulutus uuden altaan ansiosta
- Optimaalinen puhdistus ja hoito patentoidulla kennorummulla 2.0*
- Erittäin kätevä käyttää automaattisen luukunlukituksen ansiosta**
- Tasainen käynti tehokkaan tuplajousituksen ansiosta

* Patentti: EP 2 700 744 B1

** Patentti: DE 10 2013 226 726 A1

EAN: 4002515754047 / Materiaalin numero: 10481810 / Vanhan materiaalin numero: 51818311NER

Rakennettyyppi ja design

Rakennettyyppi	Edestä täytettävä
Valikoima	Performance Plus
Etuosa	Ruostumaton teräs
Suurin kuormitus täyttösuhteella 1:9, kg	20,0
Täyttösuhde	1:10
Täyttömäärä, kg	18,0
Rummun tilavuus, l	180
Luukku [Ø], mm	415
Luukun avautumiskulma, astetta	180
Luukun käisyys	oikea
Automaattinen luukun lukitus	•
Innovatiivinen pesuallas	•
Huoltovapaa moottori, jossa taajuusmuunnin	•
Patentoitu kennorumpu 2.0	•

Käyttökohteet

Sopii hotelli- ja ateriapalvelualalle	•
Sopii kiinteistöhuoltoon	•
Sopii itsepalvelupesuloihin	•
Sopii kemiallisiin pesuloihin	•
Sopii ammattipesuloihin	•
Sopii pienyrityksille	•
Sopii palokunnille ja pelastuspalveluille	•
Sopii hevostalleille	•
Sopii yliopistoihin, päiväkoteihin ja kouluihin	•
Sopii sairaaloihin	•
Sopii leirintäalueille	•
Sopii urheiluseuroille	•
Sopii kauneushoitoloihin, kylpylöihin ja kuntokeskuksiin	•
Sopii huvipuisto- ja lomakeskuskäyttöön	•
Sopii hoivakotikäyttöön	•

Suorituskykytiedot

Veden ominaiskulutus, kuumavesiliitäntä, l/kg	6,83
Energian ominaiskulutus, kuumavesiliitäntä, kWh/kg	0,05
Vedenkulutus kylmävesiliitäntällä, l	131,3
Energiankulutus kylmävesiliitäntällä, kWh	2,75
Ohjelma-aika kylmävesiliitäntällä, min	53
Vedenkulutus kuumavesiliitäntällä, l	122,9
Energiankulutus kuumavesiliitäntällä, kW	0,98
Ohjelma-aika kylmä- ja kuumavesiliitäntällä, min	45
Vedenkulutus ECO-ohjelmassa kylmävesiliitäntällä, l	124,5
Energiankulutus ECO-ohjelmassa kylmävesiliitäntällä, kWh	1,75
Ohjelma-aika ECO-ohjelmassa kylmävesiliitäntällä, min	34
Vedenkulutus ECO-ohjelmassa kuumavesiliitäntällä, l	126,2
Energiankulutus ECO-ohjelmassa kuumavesiliitäntällä, kWh	0,54
Ohjelma-aika ECO-ohjelmassa kylmä- ja kuumavesiliitäntällä, min	33
Jäännöskosteus kylmähuuhtelulla, %	47
Jäännöskosteus lämminhuuhtelulla, %	43
Jäännöskosteus siivospyyhkeitä käsiteltäessä, %	25

PW 818 [EL MF]

Pesukone, sähkölämmitteinen

Nesteanostelumoduulilla ja vapaasti ohjelmoitavilla säätimillä.



EAN: 4002515754047 / Materiaalin numero: 10481810 /

Vanhan materiaalin numero: 51818311NER

Linkousnopeus, kierr./min	1075
g-kerroin	460
Testatut käyttötunnit	30000
Ohjauspaneeli	
Ohjausjärjestelmä	Profitronic M
Ohjelmoitavuus	Vapaasti ohjelmoitava
Pisin ajastus, h	Vapaasti valittavissa
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ohjelmavaiheen osoitin	•
Valittavissa olevat näytön kielet	•
Vakio-/kohderyhmäohjelmat	
Perusohjelmat	•
Ohjelmat hotelli- ja ateriapalvelualalle	•
Ohjelmat palvelu- ja hoivakodeille	•
Ohjelmat kiinteistöhuollolle	•
Ohjelmat itsepalvelupesuloille	•
Ohjelmat asuntoloille ja asuntoyhtiöille	•
Ohjelmat kemiallisille pesuloille	•
Ohjelmat ammattipesuloille	•
Ohjelmat pienyrityksille	•
Ohjelmat palokunnille ja pelastuspalveluille	•
Ohjelmat hevostalleille	•
Ohjelmat yliopistoille, päiväkodeille ja kouluille	•
Ohjelmat sairaaloille	•
Ohjelmat leirintäalueille	•
Ohjelmat urheiluseuroille	•
Ohjelmat kauneushoitoloille, kylpylöille ja kuntokeskuksille	•
Ohjelmat kotitalouksille	•
Ohjelmat lääkärin ja hammaslääkärin vastaanotoille	•
Annostelu	
Nestemäisten aineiden annostelumoduuli	•
Liitäntöjen enimmäismäärä, nestemäisten aineiden annostelupumput [määrä]	12
Tyhjän säiliön tunnistin	•
Vakiosähköliitäntä	
Lämmitystapa	Sähkö
Sähköliitäntä	3N AC 380-415V 50HZ
Lämmitysteho, kW	18,00
Kokonaisliitäntäteho, kW	21,00
Sulakekoko, A	35
Mahd. jännitevaihtoehto 1	
Sähköliitäntä	3N AC 380-415V 60HZ
Lämmitysteho, kW	18,00
Kokonaisliitäntäteho, kW	21,00
Sulakekoko, A	35
Vesiliitäntä/vedenpoisto	
Kylmä vesi [lukumäärä]	2x 1/2", 3/4" liitäntä
Kuuma vesi [lukumäärä]	1x 1/2" letku, 3/4" liitänt.
Tyhjennysventtiili	DN 70
Mitat ja paino	
Ulkomitat, korkeus, mm	1452

PW 818 [EL MF]

Pesukone, sähkölämmitteinen

Nesteannostelumoduulilla ja vapaasti ohjelmoitavilla säätimillä.

EAN: 4002515754047 / Materiaalin numero: 10481810 /

Vanhan materiaalin numero: 51818311NER

Ulkomitat, leveys, mm	924
Ulkomitat, syvyys, mm	950
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	1568
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	1090
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	1130
Nettopaino, kg	385,0
Bruttopaino, kg	412
Lattiaan kohdistuva enimmäiskuormitus, N	5713
Päästötiedot	
Äänenpainetaso työskentelypaikalla	<70 dB(A) re 20 µPa
Lämmönluovutus huonetilaan, MJ/h	3,78-6,48
Ominaisuudet	
Patentoitu esilinkous	•
Siivousliinujen käsittely	•
Epätasapainon valvonta	•
Tehokkaat rummun olakkeet	•
Tuplajousitus	•
Lämpötilan valvonta	•
Erityinen lämmitysvastus	•
Määräautomaattika+	•
Tilavuusvirtamittari (valinnainen)	•
Punnitusjalusta (valinnainen)	•
Tiedonsiirtotikun liitäntäaukko	•
Hätäpysäytyskytkin	•
Yleiskäyttöiset lisävarusteet	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Kierrätysaste, %	95
Liitäntävaihtoehdot	
Maksujärjestelmä (valinnainen)	•
Optinen liitäntä huoltoa varten	•
Sarjaliitäntämoduuli RS 232 (valinnainen)	•
Huippukuormituskatkaisin/energianhallinta (valinnainen)	•
Käyttötietojen keräys	•
Veden talteenotto (valinnainen)	•
Kapasiteetti	
Hengityssuojaimet [määrä]	15
Haalarit [määrä]	3
Päälystakit [määrä]	5
Kemikaalisuojapuvut [määrä]	2
Synteettiset peitot [määrä]	2
Synteettiset tyyny [määrä]	4
Untuvapeitot [määrä]	2
Untuvatyyny [määrä]	4
Siivouspyyhkeet, 22 g [määrä]	410
Puuvillamopit, 40 cm / 190 g [määrä]	95
Puuvillamopit, 50 cm / 220 g [määrä]	82
Mikrokuitumopit, 40 cm / 120 g [määrä]	150
Mikrokuitumopit, 50 cm / 170 g [määrä]	106
Hevosten kesäloimet [määrä]	3
Vaat.muk., sertif.,symbolit	
CE	•

PW 818 [EL MF]

Pesukone, sähkölämmitteinen

Nesteannostelumoduulilla ja vapaasti ohjelmoitavilla säätimillä.



EAN: 4002515754047 / Materiaalin numero: 10481810 /

Vanhan materiaalin numero: 51818311NER

VDE

Suojausluokka IPX4

WEEE

Konedirektiivin 2006/42/EY mukainen

•

•

•

•