

PKF-RO

Aktiivihillisuodatin

Käänteisosmoosijärjestelmien kalvojen suojaamiseen.



- Poistaa makuun/hajuun vaikuttavat aineet, sameuden ja kloorin
- Virtausnopeusalue: 0–300 l/h
- Toimintapaine: 1–6 baaria.
Enimmäispainehäviö: 40 kPa
- Veden lämpötila: 4–35 °C
- Pitkä käyttöikä: 1 vuosi tai 40 m³ suodatettua vettä

EAN: 4002515802236 / Materiaalin numero: 10554690 /
Vanhan materiaalin numero: 67809801D

Tuotteen luokitus	
Tankkiastianpesukoneet	•
Tuoteyhteydet	
PG 8164	•
PG 8165	•
Tuoteluokka	
Muut lisävarusteet	•
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	271
Ulkomitat, nettoleveys, mm	0
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	0
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	300
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	95
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	100
Halkaisija, mm	87
Nettopaino, kg	0,62
Bruttopaino, kg	0,71