

CS 7632 FL
SmartLine-yksikkö
Tepan Yaki -induktiolla




- Intuiitiiviset pikavalinnat numerosarjojen avulla: Smart Select
- Elegantti muotoilu – huullos- tai pystyasennukseen
- Sopii saumattomasti yhteen kaikkien SmartLine-laitteiden kanssa
- Erityisen monipuolinen – 2 erikseen säädettävää tepan-aluetta
- Nopeat kuumennusajat – induktiopaistaminen


EAN: 4002515875131 / Materiaalin numero: 10693780 /
Vanhan materiaalin numero: 27763250NER

Rakennetyyppi	
SmartLine	•
Muotoilu	
Tyylikäs keraaminen pinta	•
Huullosasennus	•
Keraamisen tason väri	Musta
Pinta-asennus	•
Keittoalue 1	
Sijainti	Keskitetty
Tyyppi	Tepan-induktioalue
Käyttömukavuus	
Käyttö hipaisupainikkeilla	SmartSelect
Näytön väri	Keltainen
Lämpimänäpito	•
Stop&Go-taukotoiminto	•
Recall-toiminto	•
Virran turvakatkaisu	•
Yksilölliset asetusmahdollisuudet (esim. merkkiäänet)	•
Pyyhkimissuoja	•
Hälytyskello	•
Helppohoitoisuus	
Helposti puhdistettava keraaminen pinta	•
Turvallisuus	
Virran turvakatkaisu	•
Lukitustoiminto	•
Käytönesto	•
Ylikuumentemissuoja	•
Jälkilämmön osoitin	•
Tekniset tiedot	
Mitat (K x L x S), mm	60 x 378 x 520
Mitat, mm (leveys)	378
Mitat, mm (korkeus)	60
Mitat, mm (syvyys)	520
Upotusaukon mitat huullosasennuksessa, (L x S), mm	358/382 x 500/524
Rungon korkeus sis. liitäntärasian, mm	60
Upotusaukon sisemmät mitat huullosasennuksessa, mm (leveys)	358
Upotusaukon sisemmät mitat huullosasennuksessa, mm (syvyys)	500
Paino, kg	8
Upotusaukon ulommat mitat huullosasennuksessa, mm (leveys)	382
Upotusaukon ulommat mitat huullosasennuksessa, mm (syvyys)	524
Kokonaisliitäntäteho, kW	2,80
Liitäntäjohdon pituus, m	1,5
Jännite, V	220-240
Taajuus, Hz	50-60
Vakiovarusteet	
Virtajohto	Kyllä


CS 7632 FL
SmartLine-yksikkö
Tepan Yaki -induktiolla




CS7632FL, flush (installation drawing)




CS7632FL, flush (installation drawing)



CS 7000 FL (Installation drawing)



CS 7000 FL, flush (Installation drawing)



CS 7000 FL, flush (Installation drawing)