

DA 7198 W Triple Grey

Seinälle asennettava liesituuletin

energiatehokas LED-valaistus ja painikeohjaus takaavat helpon käytön.



- Ainutlaatuinen muotoilu, jossa on 3 kaarevaa lasipintaa, 880 mm leveää
- Uskomattoman mukava käytössä – Con@ctivity
- Energiatehokas ja yhtenäinen valaistus – 2 LED-kohdevaloa
- Tehokas – 600 m³/h Booster-tasolla
- Energiatehokas ja hiljainen – tehokas ECO-moottori

A⁺

EAN: 4002515975619 / Materiaalin numero: 10799480 / Vanhan materiaalin numero: 28719860NER

Rakennetyyppi	
Seinälle asennettava liesituuletin	•
Toimintatavat	
Ilmanohjaustyyppi	Asennettavissa jälkikäteen
Aktiivihiihisuodatin (tilattava erikseen)	DKF 11-P
Muotoilu	
Väri	grafiitinharmaa
Käyttömukavuus	
Miele@home	•
Automaattitoiminto Con@ctivity	•
Elektroninen ohjaus	•
Tehotasot (lukuunottamatta Booster-asetusta)	3
Miele@mobile-sovellus	•
Ohjelmoitava Booster-tehon poiskytketyminen	•
Jälkikäyntiaika 5/15 min	•
Merkkivalo "Puhdista rasvansuodatin"	•
Ohjelmoitava merkkivalo "Puhdista rasvansuodatin"	•
Ohjelmoitava merkkivalo "Vaihda aktiivihiihisuodatin"	•
Helposti puhdistettava kuvun sisäosa – CleanCover	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Vuotuinen energiankulutus, kWh	26
Energiatehokkuusluokka (A+++ – D)	A+
ECO-moottori	•
PowerManagement-järjestelmä	•
Vuotuinen energiankulutus, kWh	26,0
Virtausdynaaminen hyötysuhde	A
Valotehokkuusluokka	A
Rasvansuodatuksen erotusasteen luokka	B
Suodatinjärjestelmä	
Konepesun kestävien teräksisten rasvasuodatinten lukumäärä (10-kerroksinen)	1
Valaistus	
LED-lamput	•
Määrä x W	2 x 3 W
Valoteho, Lx	390 lx
Väriämpötila, K	3500 Kelvin
Himmennystoiminto	•
Puhallin	
Kaksitoiminen puhallin	•
Tasavirtamoottori (DC-moottori)	•
Käyttö hormiin poistavana	
Imuteho tehotasolla 1 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	160
Imuteho tehotasolla 2 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	260
Imuteho tehotasolla 3 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	375
Imuteho Booster-teholla (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	600
Ääniteho tehotasolla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	40,0

DA 7198 W Triple Grey

Seinälle asennettava liesituuletin

energiatehokas LED-valaistus ja painikeohjaus takaavat helpon käytön.



EAN: 4002515975619 / Materiaalin numero: 10799480 /
Vanhan materiaalin numero: 28719860NER

Ääniteho tehotasolla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	51,0
Ääniteho tehotasolla 3 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	60,0
Ääniteho Booster-teholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	72,0
Äänenpaine tehotasolla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	25,0
Äänenpaine tehotasolla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	36,0
Äänenpaine tehotasolla 3 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	45,0
Äänenpaine Booster-teholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	57,0
Huonetilaan palauttava	
Imuteho tehotasolla 1 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	85
Imuteho tehotasolla 2 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	165
Imuteho tehotasolla 3 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	265
Imuteho Booster-teholla 1 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	375
Ääniteho tehotasolla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	46,0
Ääniteho tehotasolla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	57,0
Ääniteho tehotasolla 3 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	66,0
Ääniteho Booster-teholla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	75,0
Äänenpaine tehotasolla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	31,0
Äänenpaine tehotasolla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	42,0
Äänenpaine tehotasolla 3 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	51,0
Äänenpaine Booster-teholla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	61,0
Turvallisuus	
Virran turvakatkaisu	•
Yksinkertainen turvalasi (ESG)	•
Tekniset tiedot	
Liesituulettimen kokonaiskorkeus hormiin poistavana ja ulkoisen puhaltimen kanssa, mm	440
Liesituulettimen kokonaiskorkeus huonetilaan palauttavana ja ulkoisen puhaltimen kanssa, mm	440
Kokonaiskorkeus, hormiin poistava liesituuletin, jossa ulkoinen puhallin, tuumaa (mm)	440
Huuvan leveys, mm	880
Kokonaiskorkeus, hormiin poistava liesituuletin, jossa ulkoinen puhallin, mm	440
Huuvan korkeus, mm	440

DA 7198 W Triple Grey

Seinälle asennettava liesituuletin

energiatehokas LED-valaistus ja painikeohjaus takaavat helpon käytön.




EAN: 4002515975619 / Materiaalin numero: 10799480 /
Vanhan materiaalin numero: 28719860NER

Kokonaiskorkeus, huonetilaan palauttava liesituuletin, tuumaa (mm)	440
Huuvun syvyys, mm	433
Kokonaiskorkeus, huonetilaan palauttava liesituuletin, mm	440
Vähimmäisetäisyys sähkökeittotasoihin, mm	450
Nettopaino, kg	21,0
Liitäntäjohdon pituus, m	1,5
Vakiopistotulppa	•
Kiinteä sähköliitäntä	•
Vähimmäisetäisyys kaasutasoihin (kokonaisteho enint. 12,6 kW, poltin ≤ 4,5 kW), mm	650
Kokonaisliitäntäteho, kW	0,11
Jännite, V	230
Sulakekoko, A	10
Vaiheiden määrä	1
Taajuus, Hz	50
Asennusohjeet	
Poistoilmaliitäntä päällä	•
Poistoilmaliitäntä päällä ja takana	•
Poistoilmaputken halkaisija, mm	150
Voidaan yhdistää WiFi-yhteensopivan Miele-keittotason kanssa	Suosittelava
Vakiovarusteet	
Sulkuläppä	•
Valinnaiset lisävarusteet	
Aktiivihilisuodatin	Ja
Elvytettävä aktiivihilisuodatin	DKF 11-R
Hormiputki	DADC 7000

DA 7198 W Triple Grey

Seinälle asennettava liesituuletin

energiätehokas LED-valaistus ja painikeohjaus takaavat helpon käytön.



DA 7198 W - Triple (installation drawing)