

DA 3668

Höyrylipallinen liesituuletin

Maksimaalisen käyttömukavuuden takaa moottoroitu ulosvedettävä kupu.



- Kuvankaunis – erittäin kapea, rungon leveys 592 mm
- Uskomattoman mukava käytössä – Con@ctivity
- Energiatehokas ja yhtenäinen valaistus – 2 LED-kohdevaloa
- Tehokas – 635 m<sup>3</sup>/h Booster-tasolla
- Energiatehokas ja hiljainen – tehokas ECO-moottori

**A++**

EAN: 4002516019633 / Materiaalin numero: 10880300 / Vanhan materiaalin numero: 28366855NER

<b>Rakennettyyppi</b>	
Höyrylipallinen liesituuletin	•
<b>Toimintatavat</b>	
Ilmanohjaustyyppe	Asennettavissa jälkikäteen
Muutosarja huonetilaan palauttavaksi (tilattava erikseen)	DUU 151
Aktiivihiiisuodatin (tilattava erikseen)	DKF 19-P
<b>Muotoilu</b>	
Väri	teraes
<b>Käyttömukavuus</b>	
Miele@home	•
Automaattitoiminto Con@ctivity	•
Elektroninen ohjaus	•
Tehotasot (lukuunottamatta Booster-asetusta)	3
Miele@mobile-sovellus	•
Ohjelmitava Booster-tehon poiskeytyminen	•
Jälkikäyntiaika 5/15 min	•
Merkkivalo "Puhdista rasvasuodatin"	•
Ohjelmitava merkkivalo "Puhdista rasvasuodatin"	•
Ohjelmitava merkkivalo "Vaihda aktiivihiiisuodatin"	•
Moottoroidut liesituulettimet	•
Helposti puhdistettava kuvun sisäosa – CleanCover	•
<b>Tehokkuus ja kestävyys</b>	
Vuotuinen energiankulutus, kWh	24,5
Energiatehokkuusluokka (A+++ – D)	A++
ECO-moottori	•
PowerManagement-järjestelmä	•
Vuotuinen energiankulutus, kWh	24,5
Virtausdynaaminen hyötysuhde	A
Valotehokkuusluokka	A
Rasvasuodatuksen erotusasteen luokka	C
<b>Suodatinjärjestelmä</b>	
Konepesun kestävien teräksisten rasvasuodatinten lukumäärä (10-kerroksinen)	2
<b>Valaistus</b>	
LED-lamput	•
Määrä x W	2 x 3 W
Valoteho, Lx	420 lx
Väriämpötila, K	3500 Kelvin
Himmennystoiminto	•
<b>Puhallin</b>	
Kaksitoiminen puhallin	•
Tasavirtamoottori (DC-moottori)	•
<b>Käyttö hormiin poistavana</b>	
Imuteho tehotasolla 1 (m <sup>3</sup> /h) standardin EN 61591 mukaisesti	190
Imuteho tehotasolla 2 (m <sup>3</sup> /h) standardin EN 61591 mukaisesti	290
Imuteho tehotasolla 3 (m <sup>3</sup> /h) standardin EN 61591 mukaisesti	400
Imuteho Booster-teholla (m <sup>3</sup> /h) standardin EN 61591 mukaisesti	635

DA 3668

Höyrylipallinen liesituuletin

Maksimaalisen käyttömukavuuden takaa moottoroitu ulosvedettävä kupu.



EAN: 4002516019633 / Materiaalin numero: 10880300 /  
Vanhan materiaalin numero: 28366855NER

Ääniteho tehotasolla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	36,0
Ääniteho tehotasolla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	44,0
Ääniteho tehotasolla 3 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	51,0
Ääniteho Booster-teholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	63,0
Äänenpaine tehotasolla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	22,0
Äänenpaine tehotasolla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	30,0
Äänenpaine tehotasolla 3 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	37,0
Äänenpaine Booster-teholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	49,0
<b>Huonetilaan palauttava</b>	
Imuteho tehotasolla 1 (m <sup>3</sup> /h) standardin EN 61591 mukaisesti	140
Imuteho tehotasolla 2 (m <sup>3</sup> /h) standardin EN 61591 mukaisesti	225
Imuteho tehotasolla 3 (m <sup>3</sup> /h) standardin EN 61591 mukaisesti	365
Imuteho Booster-teholla 1 (m <sup>3</sup> /h) standardin EN 61591 mukaisesti	530
Ääniteho tehotasolla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	46,0
Ääniteho tehotasolla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	55,0
Ääniteho tehotasolla 3 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	65,0
Ääniteho Booster-teholla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	73,0
Äänenpaine tehotasolla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	32,0
Äänenpaine tehotasolla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	41,0
Äänenpaine tehotasolla 3 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	51,0
Äänenpaine Booster-teholla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	59,0
<b>Turvallisuus</b>	
Virran turvakatkaisu	•
<b>Tekniset tiedot</b>	
Huuvan leveys, mm	592
Huuvan korkeus, mm	37
Huuvan syvyys, mm	309
Vähimmäisetäisyys sähkökeittosoihin, mm	450
Nettopaino, kg	16,0
Liitäntäjohdon pituus, m	1,5
Vakiopistotulppa	•
Vähimmäisetäisyys kaasutasoihin (kokonaisteho enint. 12,6 kW, poltin ≤ 4,5 kW), mm	650
Kokonaisliitäntäteho, kW	0,08

DA 3668

Höyrylipallinen liesituuletin

Maksimaalisen käyttömukavuuden takaa moottoroitu ulosvedettävä kupu.




EAN: 4002516019633 / Materiaalin numero: 10880300 /  
Vanhan materiaalin numero: 28366855NER

Jännite, V	230
Sulakekoko, A	10
Vaiheiden määrä	1
Taajuus, Hz	50
<b>Asennusohjeet</b>	
Poistoilmaliitäntä päällä	•
Poistoilmaliitäntä päällä ja takana	•
Poistoilmaputken halkaisija, mm	150
Voidaan yhdistää WiFi-yhteensopivan Miele-keittotason kanssa	Vaadittava
<b>Valinnaiset lisävarusteet</b>	
Aktiivihillisuodatin	Nein

DA 3668

Höyrylipallinen liesituuletin

Maksimaalisen käyttömukavuuden takaa moottoroitu ulosvedettävä kupu.



DA 3668 (installation drawing)