

DA 6698 W Puristic Edition 6000
Seinälle asennettava liesituuletin
energiatehokas LED-valaistus ja hipaisukosketus takaa helpon käytön.



- Perhemalli – perustuu Mielen kalusteisiin sij. laitteisiin
- Uskomattoman mukava käytössä – Con@ctivity
- Tehokas – 640 m³/h Booster-tasolla
- Energiatehokas ja hiljainen – tehokas ECO-moottori
- Miellyttävän hiljainen – Miele Silence -paketti



EAN: 4002516000785 / Materiaalin numero: 10880450 /
Vanhan materiaalin numero: 28669850NER

| Rakennetyyppi | |
|---|----------------------------|
| Seinälle asennettava liesituuletin | • |
| Laitteen väri | teraes |
| Toimintatavat | |
| Ilmanohjaustyyppi | Asennettavissa jälkikäteen |
| Muuntosarja huonetilaan palauttavaksi (tilattava erikseen) | DUW 20 |
| Aktiivihiihisuodatin (tilattava erikseen) | DKF 12-P |
| Käyttömukavuus | |
| Miele@home | • |
| Automaattitoiminto Con@ctivity | • |
| Elektroninen ohjaus | • |
| Tehotasot (lukuunottamatta Booster-asetusta) | 3 |
| Hipaisupainikkeet | • |
| Miele@mobile-sovellus | • |
| Booster-tehotasot | 1 |
| Ohjelmitava Booster-tehon poiskeytyminen | • |
| Jälkikäyntiaika 5/15 min | • |
| Merkkivalo "Puhdista rasvansuodatin" | • |
| Merkkivalo "Vaihda aktiivihiihisuodatin" | • |
| Silence-äänenvaimennus | • |
| Tehokkuus ja kestävyys | |
| Vuotuinen energiankulutus, kWh | 24,6 |
| Energiatehokkuusluokka (A+++ – D) | A++ |
| ECO-moottori | • |
| PowerManagement-järjestelmä | • |
| Virtausdynaaminen hyötysuhde | A |
| Valotehokkuusluokka | A |
| Rasvansuodatuksen erotusasteen luokka | A |
| Helppohoitoisuus | |
| Helposti puhdistettava kuvun sisäosa – CleanCover | • |
| Suodatinjärjestelmä | |
| Konepesun kestävien teräksisten rasvasuodatinten lukumäärä (10-kerroksinen) | 3 |
| Valaistus | |
| LED-lamput | • |
| Määrä x W | 3 x 3 W |
| Valoteho, Lx | 670 lx |
| Väriämpötila, K | 3500 Kelvin |
| Himmennystoiminto | • |
| Puhallin | |
| Kaksitoiminen puhallin | • |
| Tasavirtamoottori (DC-moottori) | • |
| Käyttö hormiin poistavana | |
| Imuteho tehotasolla 1 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti | 200 |
| Imuteho tehotasolla 2 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti | 300 |
| Imuteho tehotasolla 3 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti | 400 |

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Seinälle asennettava liesituuletin

energiatehokas LED-valaistus ja hipaisukosketus takaa helpon käytön.



EAN: 4002516000785 / Materiaalin numero: 10880450 /

Vanhan materiaalin numero: 28669850NER

| | |
|---|----------|
| Ilman läpivirtaus, Booster-teho 1 (m ³ /h) | 640 |
| Ääniteho tehotasolla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti | 36,0 |
| Ääniteho tehotasolla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti | 44,0 |
| Ääniteho tehotasolla 3 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti | 52,0 |
| Ääniteho Booster-teholla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti | 63,0 |
| Äänenpaine tehotasolla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti | 21,0 |
| Äänenpaine tehotasolla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti | 29,0 |
| Äänenpaine tehotasolla 3 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti | 37,0 |
| Äänenpaine Booster-teholla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti | 48,0 |
| Huonetilaan palauttava | |
| Imuteho tehotasolla 1 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti | 110 |
| Imuteho tehotasolla 2 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti | 185 |
| Imuteho tehotasolla 3 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti | 315 |
| Imuteho Booster-teholla 1 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti | 460 |
| Ääniteho tehotasolla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti | 45,0 |
| Ääniteho tehotasolla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti | 53,0 |
| Ääniteho tehotasolla 3 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti | 63,0 |
| Ääniteho Booster-teholla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti | 72,0 |
| Äänenpaine tehotasolla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti | 30,0 |
| Äänenpaine tehotasolla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti | 38,0 |
| Äänenpaine tehotasolla 3 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti | 48,0 |
| Äänenpaine Booster-teholla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti | 57,0 |
| Turvallisuus | |
| Virran turvakatkaisu | • |
| Yksinkertainen turvalasi (ESG) | • |
| Tekniset tiedot | |
| Liesituulettimen kokonaiskorkeus hormiin poistavana ja ulkoisen puhaltimen kanssa, mm | 710–1030 |
| Liesituulettimen kokonaiskorkeus huonetilaan palauttavana ja ulkoisen puhaltimen kanssa, mm | 840–1160 |
| Kokonaiskorkeus, hormiin poistava liesituuletin, jossa ulkoinen puhallin, tuumaa (mm) | 710 |
| Huuvan leveys, mm | 898 |

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Seinälle asennettava liesituuletin

energiatehokas LED-valaistus ja hipaisukosketus takaa helpon käytön.



EAN: 4002516000785 / Materiaalin numero: 10880450 /

Vanhan materiaalin numero: 28669850NER

Kokonaiskorkeus, hormiin poistava liesituuletin, jossa ulkoinen puhallin, mm 1030

Huuvan korkeus, mm 85

Kokonaiskorkeus, huonetilaan palauttava liesituuletin, tuumaa (mm) 840

Huuvan syvyys, mm 500

Kokonaiskorkeus, huonetilaan palauttava liesituuletin, mm 1160

Nettopaino, kg 26,0

Liitäntäjohdon pituus, m 1,5

Vakiopistotulppa •

Vähimmäisetäisyys sähkökeittotasoihin, mm 450

Vähimmäisetäisyys kaasutasoihin (kokonaisteho enint. 12,6 kW, poltin ≤ 4,5 kW), mm 650

Jännite, V 230

Sulakekoko, A 10

Vaiheiden määrä 1

Kokonaisliitäntäteho, kW 0,08

Taajuus, Hz 50

Asennusohjeet

Poistoilmaliitäntä päällä •

Poistoilmaliitäntä päällä ja takana •

Poistoilmaputken halkaisija, mm 150

Teleskooppinen poistoilmaputken suojus •

Voidaan yhdistää WiFi-yhteensopivan Miele-keittotason kanssa Suositeltava

Vakiovarusteet

Sulkuläppä •

Valinnaiset lisävarusteet

Elvytettävä aktiivihiilisuodatin DKF 12-R