

DA 6698 D Puristic Version 6000

Saarekkeeseen asennettava liesituuletin

energiatehokas LED-valaistus ja hipaisukosketus takaa helpon käytön.



- Perhemalli – perustuu Mielen kalusteisiin sij. laitteisiin
- Uskomattoman mukava käytössä – Con@ctivity
- Tehokas – 730 m³/h Booster-tasolla
- Energiatehokas ja hiljainen – tehokas ECO-moottori
- Miellyttävän hiljainen – Miele Silence-paketti

A++

EAN: 4002516000808 / Materiaalin numero: 10880460 /
Vanhan materiaalin numero: 28669835NER

Rakennetyyppi	
Saarekkeeseen asennettava liesituuletin	•
Toimintatavat	
Ilmanohjaustyyppi	Asennettavissa jälkikäteen
Muuntosarja huonetilaan palauttavaksi (tilattava erikseen)	DUI 32
Aktiivihiiisuodatin (tilattava erikseen)	DKF 12-P
Muotoilu	
Väri	brilliant-valkoinen
Käyttömukavuus	
Miele@home	•
Automaattitoiminto Con@ctivity	•
Elektroninen ohjaus	•
Tehotasot (lukuunottamatta Booster-asetusta)	3
Hipaisupainikkeet	•
Miele@mobile-sovellus	•
Ohjelmitava Booster-tehon poiskeytyminen	•
Jälkikäyntiaika 5/15 min	•
Merkkivalo "Puhdista rasvansuodatin"	•
Ohjelmitava merkkivalo "Puhdista rasvansuodatin"	•
Ohjelmitava merkkivalo "Vaihda aktiivihiiisuodatin"	•
Silence-äänenvaimennus	•
Helposti puhdistettava kuvun sisäosa – CleanCover	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Vuotuinen energiankulutus, kWh	32,1
Energiatehokkuusluokka (A+++ – D)	A++
ECO-moottori	•
PowerManagement-järjestelmä	•
Vuotuinen energiankulutus, kWh	32,1
Virtausdynaaminen hyötysuhde	A
Valotehokkuusluokka	A
Rasvansuodatuksen erotusasteen luokka	A
Suodatinjärjestelmä	
Konepesun kestävien teräksisten rasvasuodatinten lukumäärä (10-kerroksinen)	3
Valaistus	
LED-lamput	•
Määrä x W	4 x 3 W
Valoteho, Lx	820 lx
Väriämpötila, K	3500 Kelvin
Himmennystoiminto	•
Puhallin	
Kaksitoiminen puhallin	•
Tasavirtamoottori (DC-moottori)	•
Käyttö hormiin poistavana	
Imuteho tehotasolla 1 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	200
Imuteho tehotasolla 2 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	320
Imuteho tehotasolla 3 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	450

DA 6698 D Puristic Version 6000

Saarekkeeseen asennettava liesituuletin

energiatehokas LED-valaistus ja hipaisukosketus takaa helpon käytön.



EAN: 4002516000808 / Materiaalin numero: 10880460 /

Vanhan materiaalin numero: 28669835NER

Imuteho Booster-teholla (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti 730

Ääniteho tehotasolla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti 35,0

Ääniteho tehotasolla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti 44,0

Ääniteho tehotasolla 3 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti 53,0

Ääniteho Booster-teholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti 65,0

Äänenpaine tehotasolla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 20,0

Äänenpaine tehotasolla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 29,0

Äänenpaine tehotasolla 3 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 38,0

Äänenpaine Booster-teholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 50,0

Huonetilaan palauttava

Imuteho tehotasolla 1 (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti 115

Imuteho tehotasolla 2 (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti 210

Imuteho tehotasolla 3 (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti 330

Imuteho Booster-teholla 1 (m³/h) standardin EN 61591 mukaisesti 480

Ääniteho tehotasolla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti 45,0

Ääniteho tehotasolla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti 55,0

Ääniteho tehotasolla 3 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti 64,0

Ääniteho Booster-teholla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti 73,0

Äänenpaine tehotasolla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 30,0

Äänenpaine tehotasolla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 40,0

Äänenpaine tehotasolla 3 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 49,0

Äänenpaine Booster-teholla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 58,0

Turvallisuus

Virran turvakatkaisu •

Yksinkertainen turvalasi (ESG) •

Tekniset tiedot

Kokonaiskorkeus, hormiin poistava liesituuletin, jossa ulkoinen puhallin, tuumaa (mm) 705

Huuvan leveys, mm 898

Kokonaiskorkeus, hormiin poistava liesituuletin, jossa ulkoinen puhallin, mm 1005

Huuvan korkeus, mm 85

DA 6698 D Puristic Version 6000

Saarekkeeseen asennettava liesituuletin

energiatehokas LED-valaistus ja hipaisukosketus takaa helpon käytön.



EAN: 4002516000808 / Materiaalin numero: 10880460 /

Vanhan materiaalin numero: 28669835NER

Kokonaiskorkeus, huonetilaan palauttava liesituuletin, tuumaa (mm) 765

Huuvan syvyys, mm 598

Kokonaiskorkeus, huonetilaan palauttava liesituuletin, mm 1075

Vähimmäisetäisyys sähkökeittotasoihin, mm 450

Nettopaino, kg 35,0

Kiinteä sähköliitäntä •

Vähimmäisetäisyys kaasutasoihin (kokonaisteho enint. 12,6 kW, poltin ≤ 4,5 kW), mm 650

Kokonaisliitäntäteho, kW 0,11

Jännite, V 230

Sulakekoko, A 10

Vaiheiden määrä 1

Taajuus, Hz 50

Asennusohjeet

Poistoilmaliitäntä päällä •

Poistoilmaputken halkaisija, mm 150

Teleskooppinen poistoilmaputken suojus •

Voidaan yhdistää WiFi-yhteensopivan Miele-keittotason kanssa Suositeltava

Vakiovarusteet

Sulkuläppä •

Valinnaiset lisävarusteet

Aktiivihillisuodatin Nein

Elvytettävä aktiivihillisuodatin DKF 12-R