

DA 6698 D Puristic Version 6000

Saarekkeeseen asennettava liesituuletin

energiatehokas LED-valaistus ja hipaisukosketus takaa helpon käytön.



- Perhemalli – perustuu Mielen kalusteisiin sij. laitteisiin
- Uskomattoman mukava käytössä – Con@ctivity
- Tehokas – 730 m³/h Booster-tasolla
- Energiatehokas ja hiljainen – tehokas ECO-moottori
- Miellyttävän hiljainen – Miele Silence -paketti



EAN: 4002516000808 / Materiaalin numero: 10880460 /
Vanhan materiaalin numero: 28669835NER

Rakennetyyppi	
Saarekkeeseen asennettava liesituuletin	•
Laitteen väri	brilliant-valkoinen
Toimintatavat	
Ilmanohjaustyyppi	Asennettavissa jälkikäteen
Muuntosarja huonetilaan palauttavaksi (tilattava erikseen)	DUI 32
Aktiivihiiisuodatin (tilattava erikseen)	DKF 12-P
Käyttömukavuus	
Miele@home	•
Automaattitoiminto Con@ctivity	•
Elektroninen ohjaus	•
Tehotasot (lukuunottamatta Booster-asetusta)	3
Hipaisupainikkeet	•
Miele@mobile-sovellus	•
Booster-tehotasot	1
Ohjelmoitava Booster-tehon poiskeytyminen	•
Jälkikäyntiaika 5/15 min	•
Merkkivalo "Puhdista rasvansuodatin"	•
Merkkivalo "Vaihda aktiivihiiisuodatin"	•
Silence-äänenvaimennus	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Vuotuinen energiankulutus, kWh	32,1
Energiatehokkuusluokka (A+++ – D)	A++
ECO-moottori	•
PowerManagement-järjestelmä	•
Virtausdynaaminen hyötysuhde	A
Valotehokkuusluokka	A
Rasvansuodatuksen erotusasteen luokka	A
Helppohoitoisuus	
Helposti puhdistettava kuvun sisäosa – CleanCover	•
Suodatinjärjestelmä	
Konepesun kestävien teräksisten rasvasuodatinten lukumäärä (10-kerroksinen)	3
Valaistus	
LED-lamput	•
Määrä x W	4 x 3 W
Valoteho, Lx	820 lx
Väriämpötila, K	3500 Kelvin
Himmennystoiminto	•
Puhallin	
Kaksitoiminen puhallin	•
Tasavirtamoottori (DC-moottori)	•
Käyttö hormiin poistavana	
Imuteho tehotasolla 1 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	200
Imuteho tehotasolla 2 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	320
Imuteho tehotasolla 3 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	450

DA 6698 D Puristic Version 6000

Saarekkeeseen asennettava liesituuletin

energiatehokas LED-valaistus ja hipaisukosketus takaa helpon käytön.



EAN: 4002516000808 / Materiaalin numero: 10880460 /
Vanhan materiaalin numero: 28669835NER

Ilman läpivirtaus, Booster-teho 1 (m ³ /h)	730
Ääniteho tehotasolla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	35,0
Ääniteho tehotasolla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	44,0
Ääniteho tehotasolla 3 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	53,0
Ääniteho Booster-teholla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	65,0
Äänenpaine tehotasolla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	20,0
Äänenpaine tehotasolla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	29,0
Äänenpaine tehotasolla 3 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	38,0
Äänenpaine Booster-teholla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	50,0
Huonetilaan palauttava	
Imuteho tehotasolla 1 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	115
Imuteho tehotasolla 2 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	210
Imuteho tehotasolla 3 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	330
Imuteho Booster-teholla 1 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	480
Ääniteho tehotasolla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	45,0
Ääniteho tehotasolla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	55,0
Ääniteho tehotasolla 3 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	64,0
Ääniteho Booster-teholla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	73,0
Äänenpaine tehotasolla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	30,0
Äänenpaine tehotasolla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	40,0
Äänenpaine tehotasolla 3 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	49,0
Äänenpaine Booster-teholla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	58,0
Turvallisuus	
Virran turvakatkaisu	•
Yksinkertainen turvalasi (ESG)	•
Tekniset tiedot	
Kokonaiskorkeus, hormiin poistava liesituuletin, jossa ulkoinen puhallin, tuumaa (mm)	705
Huuvan leveys, mm	898
Kokonaiskorkeus, hormiin poistava liesituuletin, jossa ulkoinen puhallin, mm	1005
Huuvan korkeus, mm	85

DA 6698 D Puristic Version 6000

Saarekkeeseen asennettava liesituuletin

energiatehokas LED-valaistus ja hipaisukosketus takaa helpon käytön.



EAN: 4002516000808 / Materiaalin numero: 10880460 /

Vanhan materiaalin numero: 28669835NER

Kokonaiskorkeus, huonetilaan palauttava liesituuletin, tuumaa (mm) 765

Huuvan syvyys, mm 598

Kokonaiskorkeus, huonetilaan palauttava liesituuletin, mm 1075

Nettopaino, kg 35,0

Kiinteä sähköliitäntä •

Vähimmäisetäisyys sähkökeittotasoihin, mm 450

Vähimmäisetäisyys kaasutasoihin (kokonaisteho enint. 12,6 kW, poltin ≤ 4,5 kW), mm 650

Jännite, V 230

Sulakekoko, A 10

Vaiheiden määrä 1

Kokonaisliitäntäteho, kW 0,11

Taajuus, Hz 50

Asennusohjeet

Poistoilmaliitäntä päällä •

Poistoilmaputken halkaisija, mm 150

Teleskooppinen poistoilmaputken suojus •

Voidaan yhdistää WiFi-yhteensopivan Miele-keittotason kanssa Suositeltava

Vakiovarusteet

Sulkuläppä •

Valinnaiset lisävarusteet

Elvytettävä aktiivihilisuoatin DKF 12-R