

DA 6698 D Puristic Version 6000
Saarekkeeseen asennettava liesituuletin
energiatehokas LED-valaistus ja hipaisukosketus takaa helpon käytön.



- Perhemalli – perustuu Mielen kalusteisiin sij. laitteisiin
- Uskomattoman mukava käytössä – Con@ctivity
- Tehokas – 730 m³/h Booster-tasolla
- Energiatehokas ja hiljainen – tehokas ECO-moottori
- Miellyttävän hiljainen – Miele Silence -paketti



EAN: 4002516001119 / Materiaalin numero: 10880470 /
Vanhan materiaalin numero: 28669845NER

Rakennetyyppi	
Saarekkeeseen asennettava liesituuletin	•
Laitteen väri	Obsidian-musta
Toimintatavat	
Ilmanohjaustyyppi	Asennettavissa jälkikäteen
Muuntosarja huonetilaan palauttavaksi (tilattava erikseen)	DUI 32
Aktiivihiiisuodatin (tilattava erikseen)	DKF 12-P
Käyttömukavuus	
Miele@home	•
Automaattitoiminto Con@ctivity	•
Elektroninen ohjaus	•
Tehotasot (lukuunottamatta Booster-asetusta)	3
Hipaisupainikkeet	•
Miele@mobile-sovellus	•
Booster-tehotasot	1
Ohjelmoitava Booster-tehon poiskeytyminen	•
Jälkikäyntiaika 5/15 min	•
Merkkivalo "Puhdista rasvasuodatin"	•
Merkkivalo "Vaihda aktiivihiiisuodatin"	•
Silence-äänenvaimennus	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Vuotuinen energiankulutus, kWh	32,1
Energiatehokkuusluokka (A+++ – D)	A++
ECO-moottori	•
PowerManagement-järjestelmä	•
Vuotuinen energiankulutus, kWh	32,1
Virtausdynaaminen hyötysuhde	A
Valotehokkuusluokka	A
Rasvasuodatuksen erotusasteen luokka	A
Helppohoitoisuus	
Helposti puhdistettava kuvun sisäosa – CleanCover	•
Suodatinjärjestelmä	
Konepesun kestävien teräksisten rasvasuodatinten lukumäärä (10-kerroksinen)	3
Valaistus	
LED-lamput	•
Määrä x W	4 x 3 W
Valoteho, Lx	820 lx
Väriämpötila, K	3500 Kelvin
Himmennystoiminto	•
Puhallin	
Kaksitoiminen puhallin	•
Tasavirtamoottori (DC-moottori)	•
Käyttö hormiin poistavana	
Imuteho tehotasolla 1 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	200
Imuteho tehotasolla 2 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	320

DA 6698 D Puristic Version 6000

Saarekkeeseen asennettava liesituuletin

energiatehokas LED-valaistus ja hipaisukosketus takaa helpon käytön.



EAN: 4002516001119 / Materiaalin numero: 10880470 /

Vanhan materiaalin numero: 28669845NER

Imuteho tehotasolla 3 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	450
--	-----

Imuteho Booster-teholla (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	730
--	-----

Ääniteho tehotasolla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	35,0
---	------

Ääniteho tehotasolla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	44,0
---	------

Ääniteho tehotasolla 3 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	53,0
---	------

Ääniteho Booster-teholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	65,0
---	------

Äänenpaine tehotasolla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	20,0
--	------

Äänenpaine tehotasolla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	29,0
--	------

Äänenpaine tehotasolla 3 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	38,0
--	------

Äänenpaine Booster-teholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	50,0
--	------

Huonetilaan palauttava

Imuteho tehotasolla 1 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	115
--	-----

Imuteho tehotasolla 2 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	210
--	-----

Imuteho tehotasolla 3 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	330
--	-----

Imuteho Booster-teholla (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	480
--	-----

Ääniteho tehotasolla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	45,0
---	------

Ääniteho intensiiviteholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	73,0
---	------

Ääniteho tehotasolla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	55,0
---	------

Ääniteho tehotasolla 3 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	64,0
---	------

Äänenpaine tehotasolla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	30,0
--	------

Äänenpaine tehotasolla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	40,0
--	------

Äänenpaine tehotasolla 3 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	49,0
--	------

Äänenpaine intensiiviteholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	58,0
--	------

Turvallisuus

Virran turvakatkaisu	•
----------------------	---

Yksinkertainen turvalasi (ESG)	•
--------------------------------	---

Tekniset tiedot

Kokonaiskorkeus, hormiin poistava liesituuletin, jossa ulkoinen puhallin, tuumaa (mm)	705
---	-----

Huuvan leveys, mm	898
-------------------	-----

DA 6698 D Puristic Version 6000

Saarekkeeseen asennettava liesituuletin

energiatehokas LED-valaistus ja hipaisukosketus takaa helpon käytön.



EAN: 4002516001119 / Materiaalin numero: 10880470 /

Vanhan materiaalin numero: 28669845NER

Kokonaiskorkeus, hormiin poistava liesituuletin, jossa ulkoinen puhallin, mm 1005

Huuvan korkeus, mm 85

Kokonaiskorkeus, huonetilaan palauttava liesituuletin, tuumaa (mm) 765

Huuvan syvyys, mm 598

Kokonaiskorkeus, huonetilaan palauttava liesituuletin, mm 1075

Vähimmäisetäisyys sähkökeittotasoihin, mm 450

Vähimmäisetäisyys kaasutasoihin (kokonaisteho enint. 12,6 kW, poltin ≤ 4,5 kW), mm 650

Nettopaino, kg 35,0

Kiinteä sähköliitäntä •

Kokonaisliitäntäteho, kW 0,11

Jännite, V 230

Sulakekoko, A 10

Vaiheiden määrä 1

Taajuus, Hz 50

Asennusohjeet

Poistoilmaliitäntä päällä •

Poistoilmaputken halkaisija, mm 150

Teleskooppinen poistoilmaputken suojus •

Voidaan yhdistää WiFi-yhteensopivan Miele-keittotason kanssa Suositeltava

Vakiovarusteet

Sulkuläppä •

Valinnaiset lisävarusteet

Elvytettävä aktiivihiilisuodatin DKF 12-R