

DA 6708 D Aura Edition 6000

Saarekkeeseen asennettava liesituuletin

energiatehokas LED-valaistus ja hipaisukosketus takaa helpon käytön.



- Perhemalli – perustuu Mielen kalusteisiin sij. laitteisiin
- Uskomattoman mukava käytössä – Con@ctivity
- Tehokas – 620 m³/h Booster-tasolla
- Tehokas – NoSmell-aktiivihillisuodatin
- Kätevä – ohjelmoitava aktiivihillisuodattimen merkkivalo



EAN: 4002516019589 / Materiaalin numero: 10880520 /
Vanhan materiaalin numero: 28670855NER

Rakennettyyppi	
Saarekkeeseen asennettava liesituuletin	•
Rakennettyyppi ja design	
Väri	teraes
Toimintatavat	
Ilmanohjaustyyppi	Huonetilaan palauttava
Käyttömukavuus	
Miele@home	•
Automaattitoiminto Con@ctivity	•
Elektroninen ohjaus	•
Tehotasot (lukuunottamatta Booster-asetusta)	3
Hipaisupainikkeet	•
Miele@mobile-sovellus	•
Jälkikäyntiaika 5/15 min	•
Booster-tehotasot	1
Ohjelmoitava Booster-tehon poiskeytyminen	•
Merkkivalo "Puhdista rasvasuodatin"	•
Merkkivalo "Vaihda aktiivihillisuodatin"	•
Helposti puhdistettava kuvun sisäosa – CleanCover	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Vuotuinen energiankulutus, kWh	80,6
Energiatehokkuusluokka (A+++ – D)	C
Vuotuinen energiankulutus, kWh	80,6
Virtausdynaaminen hyötysuhde	D
Valotehokkuusluokka	A
Rasvasuodatuksen erotusasteen luokka	B
Suodatinjärjestelmä	
Konepesun kestävien teräksisten rasvasuodatinten lukumäärä (10-kerroksinen)	2
Valaistus	
LED-lamput	•
Määrä x W	4 x 3 W
Valoteho, Lx	720 lx
Väriämpötila, K	3500 Kelvin
Himmennystoiminto	•
Puhallin	
Yksitoiminen puhallin	•
Vaihtovirtamoottori (AC-moottori)	•
Huonetilaan palauttava	
Imuteho tehotasolla 1 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	250
Imuteho tehotasolla 2 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	370
Imuteho intensiiviteholla (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	620
Imuteho tehotasolla 3 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	470
Ääniteho tehotasolla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	54,0
Ääniteho intensiiviteholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	74,0

DA 6708 D Aura Edition 6000

Saarekkeeseen asennettava liesituuletin

energiatehokas LED-valaistus ja hipaisukosketus takaa helpon käytön.



EAN: 4002516019589 / Materiaalin numero: 10880520 /
Vanhan materiaalin numero: 28670855NER

Ääniteho tehotasolla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti 63,0

Ääniteho tehotasolla 3 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti 67,0

Äänenpaine tehotasolla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 39,0

Äänenpaine tehotasolla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 48,0

Äänenpaine tehotasolla 3 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 53,0

Äänenpaine intensiiviteholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 59,0

Turvallisuus

Virran turvakatkaisu

•

Yksinkertainen turvalasi (ESG)

•

Tekniset tiedot

Huuvan leveys, mm 1000

Huuvan korkeus, mm 112

Kokonaiskorkeus, huonetilaan palauttava liesituuletin, tuumaa (mm) 500

Huuvan syvyys, mm 700

Kokonaiskorkeus, huonetilaan palauttava liesituuletin, mm 1500

Vähimmäisetäisyys sähkökeittotasoihin, mm 450

Nettopaino, kg 33,0

Liitäntäjohdon pituus, m 1,8

Kiinteä sähköliitäntä

•

Vähimmäisetäisyys kaasutasoihin (kokonaisteho enint. 12,6 kW, poltin ≤ 4,5 kW), mm 650

Kokonaisliitäntäteho, kW 0,15

Jännite, V 230

Sulakekoko, A 10

Vaiheiden määrä 1

Taajuus, Hz 50

Asennusohjeet

Asennusmalli

•

Voidaan yhdistää WiFi-yhteensopivan Miele-keittotason kanssa Suositeltava

Vakiovarusteet

Aktiivihiihisuodatin

•

Valinnaiset lisävarusteet

Elvytettävä aktiivihiihisuodatin DKF 21-R