

TC 1150

Kaapin panelointi

1150 mm leveisiin koneisiin, joissa ei höyrykondensaattoria tai kuivausyksikköä.



- Lukollinen huoltoluukku
- Edellyttää rakennuskohtaista, kattoon ulottuvaa suojapanelointia

EAN: 4002515992128 / Materiaalin numero: 10880750 /
Vanhan materiaalin numero: 69252004D

Tuotteen luokitus	
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Tuoteyhteydet	
PLW 8617	•
Tuoteluokka	
Suojus	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	1002
Ulkomitat, nettoleveys, mm	835
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	1200
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	1002
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	835
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	1200
Nettopaino, kg	60,13
Bruttopaino, kg	75,13