

DU 1150

Kuivausyksikkö, sähkö

1150 mm leveisiin koneisiin, kuivaa välineet optimaalisesti sisältä ja ulkoa.



- Yläosan verhoilu; ilmanotto katon kautta
- Sisältää kaksi H14 HEPA-sodatinta
- Äärimmäisen turvallinen – HEPA-suodatin pesutilan etuosassa
- Ilmanvirtausnopeus 250 m<sup>3</sup>/h
- HEPA-suodattimen käyttöikä: 1000 tuntia

EAN: 4002515992135 / Materiaalin numero: 10880760 /  
Vanhan materiaalin numero: 69250005D

#### Tuotteen luokitus

Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio

•

#### Tuoteyhteydet

PLW 8617

•

#### Mitat ja paino

Ulkomitat, nettokorkeus, mm

855

Ulkomitat, nettoleveys, mm

850

Ulkomitat, nettosyvyys, mm

1190

Ulkomitat, bruttokorkeus, mm

1010

Ulkomitat, bruttoleveys, mm

850

Ulkomitat, bruttosyvyys, mm

1200

Nettopaino, kg

120,00

Bruttopaino, kg

137,00