

CM/1

Johtavuusmittari

Veden johtavuuden mittaamiseen ja säiliön vaihtotarpeen ilmaisemiseen.



- Sopii täydelliseen demineralisointiin tarkoitetuille säiliöille
- Optinen ja akustinen säiliön vaihtotarpeen ilmaisin
- 10 kytkentäpistettä mittausvälillä 0–199,9 µS/cm
- Yksirivinen näyttö, liitännämahdollisuus ulkoiselle LEDille
- Sisältää seinä wall bracket and power unit

EAN: 4002516057420 / Materiaalin numero: 10889920 /
Vanhan materiaalin numero: 69450002D

Tuotteen luokitus	
Puhdasvesijärjestelmäiset astianpesukoneet	•
Tankkiastianpesukoneet	•
Läpiantomalliset tankkiastianpesukoneet	•
Pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Pesu- ja desinfiointikoneet	•
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydet	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8060	•
PG 8063	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PTD 901	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 701	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Tuoteluokka	
Vedenkäsittely	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Muovit
Väri	Musta

CM/1

Johtavuusmittari

Veden johtavuuden mittaamiseen ja säiliön vaihtotarpeen ilmaisemiseen.

EAN: 4002516057420 / Materiaalin numero: 10889920 /
Vanhan materiaalin numero: 69450002D



Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	110
Ulkomitat, nettoleveys, mm	125
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	52
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	155
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	310
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	350
Nettopaino, kg	1,56
Bruttopaino, kg	2,16