

DP [50Hz]

Poistopumppu

Poistoventtiilillisten koneiden muuntoon poistopumppua käyttäväksi.



- Asennuksiin ilman lattiakaivoa

EAN: 4002516024057 / Materiaalin numero: 10931330 /
Vanhan materiaalin numero: 69240003D

Tuotteen luokitus	
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Tuoteyhteydet	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovit
Väri	Ruostumaton teräs, Musta, Valkoinen, Harmaa
Käyttökohde	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0
Taajuus, Hz	0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00
Sulakekoko, A	0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	0
Ulkomitat, nettoleveys, mm	0
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	0
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	180
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	390
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	390
Nettopaino, kg	3,88
Bruttopaino, kg	5,73