

PLW 6111 [DP BO SC CL H14 CS SV USB]

Laboratoriopesukone 3 pesutasolla, SlimLine-muotoilu

höyrynlauhd., boilerilla, johtokyvyn anturilla ja pesutilan valaistuksella.



- Kapasiteetti/ohjelma 126 kapeakaulaista lasia tai 121 pipettiä – käyttötilavuus 210 l
- Ergonominen täyttö ja purku – teleskooppikannattimet
- Joustava – 4 eri tasoasetusta
- Mahdollisuus täydelliseen valvontaan kokolasiluukun ansiosta
- Suuri kapasiteetti – jopa 50 l pullojen käsittelyyn

EAN: 8051520004896 / Materiaalin numero: 10958990 /  
Vanhan materiaalin numero: 62611150NER

<b>Rakennetyyppi ja design</b>	
Rakennetyyppi	Vapaasti sijoitettava, 1 saranallinen luokku
Lämmitystapa	Sähkö
Etuosa/takaosa	Ruostumaton teräs
Sivupaneelit	Ruostumaton teräs
SlimLine-rakennetyyppi	•
Pesutasojen lukumäärä	3
Täyttö ja tyhjennys teleskooppikiskojen avulla	•
Sähköinen luukun lukitus	•
Merkkiääni ohjelman päätyttyä	•
Huoltoystävällinen suunnittelu	•
<b>Sovellus</b>	
Sopii laboratorioihin	•
<b>Kapasiteetti</b>	
Kapeakaulaisia lasia / ohjelma [määrä]	126
Koeputkia/ohjelma [määrä]	468
Laboratoriopulloja/ohjelma [määrä]	84
Pipettejä/ohjelma [määrä]	121
<b>Suorituskykytiedot</b>	
Qmax-pumpun tuotto, l/min	700
Pesutilan käyttötilavuus, l	210
<b>Ohjaus</b>	
Ohjaus	MP.CON 3
Ohjelmavalinta	Touch on Glass -kosketusohjaus
Ohjelmoitavuus	Vapaasti ohjelmoitava
Ohjelmat [määrä]	18
Vapaat ohjelmapaikat [määrä]	20
Ohjelman automaattinen uudelleenkäynnistys	•
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ohjelmavaiheen näyttö	•
Valittavissa olevat näytön kielet	•
<b>Vakiosähköliitäntä</b>	
Sähköliitäntä	3N AC 380-400V 50HZ
Lämmitysteho, kW	7,50
Kokonaisnimellisteho, kW	8,25
Sulakekoko, A	16
Virtajohdon pituus, m	2,00
<b>Vesiliitäntä/vedenpoisto</b>	
Kylmä vesi [lukumäärä]	1
Kuuma vesi [lukumäärä]	1
DI-vesi [määrä]	1
Vaadittu virtauspaine, kPa	100-800
Veden enimmäiskovuus (kylmä vesi / lämmin vesi), mmol/l	0,70
Poistopumppu [DN]	22
<b>Kuivausyksikkö</b>	
Lämmitystapa, kuivausyksikkö	Sähkö
Ilman läpivirtaus, m <sup>3</sup> /h	150
Ajan asetus 1 minuutin askelin	0-120

PLW 6111 [DP BO SC CL H14 CS SV USB]

Laboratoriopesukone 3 pesutasolla, SlimLine-muotoilu  
höyrynlauhd., boilerilla, johtokyvyn anturilla ja pesutilan valaistuksella.



EAN: 8051520004896 / Materiaalin numero: 10958990 /  
Vanhan materiaalin numero: 62611150NER

HEPA-suodatinluokka	H14
HEPA-suodattimen suodatusteho (DIN EN 1822), %	99,99
Sähkölämmitysteho, kW	4,00
<b>Mitat ja paino</b>	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	1870
Ulkomitat, nettoleveys, mm	650
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	687
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	2110
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	945
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	840
Pesutilan korkeus, mm	665
Pesutilan leveys, mm	540
Pesutila, syvyys, mm	585
Telineen korkeus lattiasta, mm	850
Nettopaino, kg	251
Bruttopaino, kg	260
Lattiaan kohdistuva enimmäiskuormitus, N	4000
<b>Päästötiedot</b>	
Äänenpaine LpA, pesun ja kuivauksen aikana standardin DIN EN ISO 11201 mukaan	<70 dB(A) re 20 µPa
Lämmönluovutus huonetilaan, MJ/h	1,26
<b>Ohjelmat</b>	
Lämpödesinfointi	•
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Muovit	•
<b>Ominaisuudet</b>	
2 integroitua letkullista annostelupumppua nestemäisten aineiden annosteluun	•
Boileri DI-veden esilämmitystä varten	•
Höyrykondensaattori	•
Tilavuusvirtauksen ohjaus	•
Johtokyvyn valvonta	•
Liitäntä prosessidokumentointia varten	•
Moniosainen suodatinjärjestelmä	•
Kuormausalustan suoraliitäntä	•
Integroitu kuumailmakuivaus	•
Pesutila laadukasta ruostumatonta terästä (1.4404/316L)	•
Jalusta	•
Kammion valaistus	•
<b>Liitäntävaihtoehdot</b>	
RS 232 -sarjaliitäntä	•
USB-liitäntä	•
<b>Vaat.muk., sertif.,symbolit</b>	
CE	•
EN 61010-2-040	•
RoHS-direktiivi 2011/65/EU	•
Konedirektiivi 2006/42/EY	•