

WWW980 WPS Passion

W1 edestä täytettävä pyykinpesukone:

taloudellinen monitaituri, joka täyttää tiukimmatkin vaatimukset.



- Testattu 20 vuoden täydellistä pyykinhuoltoa varten
- Säästä energiaa valitsemalla paras energiatehokkuusluokka (A)
- M Touch – helppo ohjaus napauttamalla tai pyyhkäisemällä
- SteamCare lyhentää silitysaikaa jopa 50 % ja raikastaa vaatteesi
- Säästä jopa 65 % energiakuluissa varustamalla kone myös kuumavesiliitännällä



EAN: 4002516078654 / Materiaalin numero: 10999340 / Vanhan materiaalin numero: 11WV9806NER

Rakennetyyppi	
Voidaan asentaa pesutorniksi	•
Rinnakkain asennettava	•
Asennus kaappien väliin	•
Luukun käsisyys	oikea
Malli	
Tuotemerkki	W1 White Edition
Edestä täytettävä	•
Linkous	
Maksimilinkousnopeus	1600
Huuhtelut päättyneet	•
Ilman linkousta	•
Muotoilu	
Laitteen väri	lootusvalkoinen
Ohjauspaneelin väri	lootusvalkoinen
Luukun rakenne	Alumiini hopea, kromattu rengas
Ohjauspaneelin tyyppi	5° kallistettu
Ohjaus	Touch control
Näyttö	MTouch
Puhdistusteho	
Innovatiivinen PowerWash-tekniikka	•
Automaattinen pesuaineen annostus TwinDos	•
CapDosing-annostus	•
Tahrat-lisätoiminto	•
Sertifioidut virushygieniaratkaisut	•
Hellävarainen pesu	
Kennorumpu	•
Täyttömäärä, kg	9,0
Käyttömukavuus	
Verkotus Miele@homella	•
SteamCare-höyryjärjestelmä	•
Ajastin enintään 24 h	•
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Kellonajan näyttö	•
Ohjelmavaiheen osoitin	•
Pesuvinkejä	•
Infoteksti	•
Suosikkiohjelmat	•
Rummun sisävalaisin	Led
MultiLingua	•
Itsepuhdistuva AutoClean-pesuainekotelo	•
Määrän näyttö ja pesuaineen annostelusuositus	•
AddLoad	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiatohokkuusluokka (A–G)	A
Painotettu energiankulutus 100 pesuohjelmaa kohden, kWh	49
Painotettu vedenkulutus pesukertaa kohden, l	48
Linkousteholuokka	A
Ilmassa kulkevan melun päästöluokka (linkousjakso)	A

WWW980 WPS Passion

W1 edestä täytettävä pyykinpesukone:

taloudellinen monitaituri, joka täyttää tiukimmatkin vaatimukset.



EAN: 4002516078654 / Materiaalin numero: 10999340 /

Vanhan materiaalin numero: 11WW9806NER

Äänitaso linkouksen aikana, dB(A) re 1 pW	67
ECO 40–60 -ohjelman kesto nimellistäyttömäärällä	199
Virrankulutus pois päältä -tilassa, W	0,30
Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W	0,70
Lämminvesiliitäntä	•
EcoFeedback	•
Alhaiset pesulämpötilat "kylmä" ja "20 °C"	•
Määräautomaattikka	•
Vesimäärän tunnistin	•
Vaahdon tunnistava	•
ProfiEco-moottori	•
Pesuhjelmat	
QuickPowerWash	•
Automatic plus	•
Puuvilla (kirjopyykki)	•
Siliävät kuidut	•
Hienopyykki	•
Paidat	•
Silkki (käsinpestävä)	•
Villa (käsinpestävä)	•
Pika 20	•
Tumma pyykki	•
Farkut	•
Ulkoiluvaatteet	•
Kyllästys	•
Urheiluvaatteet	•
Urheilukengät	•
Untuvapeitot	•
Tyynyt	•
Untuvatuotteet	•
Verhot	•
Puuvilla Hygienia	•
Kohennus (höyry)	•
Viimeistely höyryllä	•
Koneen puhdistus	•
Puuvilla vertailutestiohjelma	•
Ensimmäinen pesu	•
Vain huuhtelu	•
Tärkkäys	•
Tyhjennys/Linkous	•
ECO 40–60	•
Pesun lisätoiminnot	
SingleWash	•
Lyhyt	•
Liotus	•
Esipesu	•
Vesi plus	•
Lisähuuhtelu	•
Erittäin hiljainen	•
Höyrysileytys	•
Lämmin sileytys höyryllä	•

WWW980 WPS Passion

W1 edestä täytettävä pyykinpesukone:

taloudellinen monitaituri, joka täyttää tiukimmatkin vaatimukset.



EAN: 4002516078654 / Materiaalin numero: 10999340 /


Vanhan materiaalin numero: 11WW9806NER

Merkkiääni	•
AllergoWash	•
Laatu	
Valurautainen vastapaino	•
Turvallisuus	
Vesiturvajärjestelmä	Waterproof-System
Lapsilukko	•
PIN-koodi	•
Optinen liitäntä	•
Tekniset tiedot	
Mitat, mm (leveys)	596
Mitat, mm (korkeus)	850
Mitat, mm (syvyys)	643
Koneen syvyys luukku auki, mm	1077
Paino, kg	98
Kokonaisliitäntäteho, kW	2,10-2,40
Jännite, V	220-240
Sulakekoko, A	10
Taajuus, Hz	50
Liitäntäjohdon pituus, m	2
Lamppujen vaihto	Asiakaspalvelu
Vakiovarusteet	
3 kapselia	•
UltraPhase 1 + 2	•
Etuseteli viittä Mielen UltraPhase-säiliötä varten	•
Näytön kielivaihtoehdot	
Valittavissa olevat näytön kielet, MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

WWW980 WPS Passion

W1 edestä täytettävä pyykinpesukone:

taloudellinen monitaituri, joka täyttää tiukimmatkin vaatimukset.



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm