

CM 7350 CoffeePassion

Pöydälle sijoitettava kahvikeskus

OneTouch for Two -toiminto ja lämmin kuppialusta takaavat täydellisen kahvin.



- Kaksi kahvikupillista yhdellä painalluksella – OneTouch for Two
- Täydelliset tulokset ja intensiivinen maku – AromaticSystem
- Pehmeää maitovaahtoa erikoiskahveihin – Cappuccinatore
- Helppo puhdistaa ja ylläpitää – puhdistusohjelmat
- Kommunikointi laitteen kanssa erittäin helppoa – WiFiConn@ct

EAN: 4002516071129 / Materiaalin numero: 11024920 /
Vanhan materiaalin numero: 29735010NER

Rakennetyyppi ja design	
Kahvipavut jauhava työtasolle sijoitettava kahvikeskus	•
Väri	Brilliant-valkoinen
Mukavuustekijät	
AromaticSystem	•
OneTouch-valmistus	•
OneTouch for Two -valmistus	•
DoubleShot	•
Ohjelmoitavat käyttäjäprofiilit	10
Aromeja säästävä kartiomylly	•
Jauhatuskarkeus säädettävissä	•
Voit valmistaa kahvia myös kahvijauheesta	•
Ohjelmoitava kahvin määrä	•
Ohjelmoitava vesimäärä	•
Ohjelmoitava veden lämpötila	•
Ohjelmoitava maidon määrä	•
Ohjelmoitava maitovaahdon määrä	•
Ohjelmoitava esihaudutus aika	•
TeaTimer	•
Käyttömukavuus	
Verkotus Miele@homella	•
Näyttö	CM Touch
CupSensor	•
Korkeudeltaan säädettävien valutussuuttimien säätövara, cm	8,0
Korkeudeltaan säädettävien valutussuuttimien säätövara, cm	16,0
BrilliantLight	•
Asiantuntijatila	•
Lämmitetty kuppialusta	•
MultiLingua	•
Papulajien määrä	1
Papusäiliöiden määrä	1
Kahvipapusäiliön A täyttömäärä, g	500
Kahvipapusäiliön täyttömäärä, yht. g	500
Vesisäiliön tilavuus, l	2,2
Maitosäiliön täyttömäärä, l	0,7
Käytettyjen kapselien säiliön täyttömäärä, kpl	16
Tippakaukalon vetoisuus	0,8
Helposti tyhjennettävä kahvinporosäiliö	•
Kellonajan näyttö	•
Päivämäärän näyttö	•
Ohjelmoitava päällekytkeytymisaika	•
Ohjelmoitava poiskeytymisaika	•
Ohjelmoitava valmistilaan siirtymisaika	•
Kellon muistin varmistus, h	150
Juomat	
Säädettävä annoskoko, ml	25-250
Ristretto, yksi annos	•
Ristretto, tupla-annos	•

CM 7350 CoffeePassion

Pöydälle sijoitettava kahvikeskus

OneTouch for Two -toiminto ja lämmin kuppialusta takaavat täydellisen kahvin.



EAN: 4002516071129 / Materiaalin numero: 11024920 /
Vanhan materiaalin numero: 29735010NER

Espresso, yksi annos	•
Espresso, tupla-annos	•
Kahvi, yksi annos	•
Kahvi, tupla-annos	•
Caffè lungo, yksi annos	•
Caffè lungo, tupla-annos	•
Cappuccino, yksi annos	•
Cappuccino, tupla-annos	•
Latte macchiato, yksi annos	•
Latte macchiato, tupla-annos	•
Kuuma maito, yksi annos	•
Latte macchiato, tupla-annos	•
Maitovaaho, yksi annos	•
Maitovaaho, tupla-annos	•
Espresso macchiato, yksi annos	•
Espresso macchiato, tupla-annos	•
Cappuccino italiano yksi annos	•
Cappuccino italiano, tupla-annos	•
Flat white, yksi annos	•
Flat white, tupla-annos	•
Café au lait, yksi annos	•
Café au lait, tupla-annos	•
Caffè latte, yksi annos	•
Caffè Latte, tupla-annos	•
Caffè americano, yksi annos	•
Long black, yksi annos	•
Lämmin vesi, yksi annos	•
Kuuma vesi, yksi annos	•
Musta tee, yksi annos	•
Yrttitee, yksi annos	•
Hedelmätee, yksi annos	•
Vihreä tee, yksi annos	•
Kahvikannu	•
Teekannu	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiansäästötila valittavissa	•
Virrankulutus valmiustilassa, W	0,4
Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W	0,9
Aika automaattiseen virrankatkaisuun, min	20
Aika automaattiseen valmiustilaan siirtymiseen, min	20
Aika automaattiseen verkkovalmiustilaan siirtymiseen, min	20
Helppohoitoisuus	
Manuaalinen kalkinpoisto	•
Maitoputkiston automaattinen huuhtelu vesisäiliön vedellä	•
Helppokäyttöiset puhdistusohjelmat	•
Automaattinen huuhtelutoiminto	•
ComfortClean	•
Irrotettava maitoputki	•
Irrotettava keitinosa	•
Turvallisuus	
Käytönesto	•

CM 7350 CoffeePassion

Pöydälle sijoitettava kahvikeskus

OneTouch for Two -toiminto ja lämmin kuppialusta takaavat täydellisen kahvin.



EAN: 4002516071129 / Materiaalin numero: 11024920 /
Vanhan materiaalin numero: 29735010NER

Tekniset tiedot	
Laitteen leveys, mm	311
Laitteen korkeus, mm	397
Laitteen syvyys, mm	445
Kokonaisliitäntäteho, kW	1,45
Jännite, V	220-230
Sulakekoko, A	10
Vaiheiden määrä	1
Liitäntäjohdon pituus, m	1,2
Vakiovarusteet	
Lasinen maitosäiliö	•
Kalkinpoistotabletit	•
Puhdistustabletit	•
Näytön kielivaihtoehdot	

Valittavissa olevat näytön kielet, MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, eesti, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, latviesu, lietuviu, magyar, nederlands, norsk, polski, portuguels, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,