


APFD 200

Käyttö

regulaattoreiden optimaaliseen sijoitteluun.



- Soveltuu 6 regulaattorin luotettavaan puhdistukseen
- Lisävarusteet: 2 koria pienille osille 3 värillisellä lokerolla
- Hengitysilmaliitännän ja paineilmaliiännän merkkivalo
- Liitäntä pikaliittimien kautta (Parker Rectus 25 -yhteensopiva)
- Enimmäistäyttökorkeus 275 mm, halkaisija 12–95 mm

EAN: 4002516080473 / Materiaalin numero: 11045740 /  
Vanhan materiaalin numero: 67020001D

<b>Tuotteen luokitus</b>	
Puhdasvesijärjestelmäiset astianpesukoneet	•
<b>Tuoteyhteydet</b>	
PG 8063	•
<b>Tuoteluokka</b>	
Teline regulaattoreille	•
<b>Tuotteen ominaisuudet</b>	
Paineilmaliitännän merkkivalo	•
<b>Käyttökohde</b>	
Regulaattoreiden koneellinen käsittely	•
<b>Kapasiteetti</b>	
Regulaattorit [määrä]	6
<b>Mitat ja paino</b>	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	153
Ulkomitat, nettoleveys, mm	484
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	452
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	32
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	615
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	50
Nettopaino, kg	6,10
Bruttopaino, kg	6,61