


APFD 200

Käyttö

regulaattoreiden optimaaliseen sijoitteluun.



- Soveltuu 6 regulaattorin luotettavaan puhdistukseen
- Lisävarusteet: 2 koria pienille osille 3 värillisellä lokerolla
- Hengitysilmaliitännän ja paineilmaliiännän merkkivalo
- Liitäntä pikaliittimien kautta (Parker Rectus 25 -yhteensopiva)
- Enimmäistäyttökorkeus 275 mm, halkaisija 12–95 mm

EAN: 4002516080473 / Materiaalin numero: 11045740 /
Vanhan materiaalin numero: 67020001D

Tuotteen luokitus	
Puhdasvesijärjestelmäiset astianpesukoneet	•
Tuoteyhteydet	
PG 8063	•
Tuoteluokka	
Teline regulaattoreille	•
Tuotteen ominaisuudet	
Paineilmaliitännän merkkivalo	•
Käyttökohde	
Regulaattoreiden koneellinen käsittely	•
Kapasiteetti	
Regulaattorit [määrä]	6
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	153
Ulkomitat, nettoleveys, mm	484
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	452
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	32
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	615
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	50
Nettopaino, kg	6,10
Bruttopaino, kg	6,61