

PWM 508 Mop Star 80 [EL DV-1]

Pikkujättiläiset-pesukone ammattikäytt., sähkölämmitteinen, poistoventtiili suunniteltu vastaamaan laitoshuollon vaatimuksia. Täyttömäärä 8.0 kg.



- Rummun tilavuus 73 l, täyttömäärä 8.0 kg
- Testattu kovaan käyttöön – verratonta Miele laatua
- Kielineutraali etupaneeli kiertokytkimellä – M Select
- Tehokas puhdistus – erikoisohjelmat mopeille ja liinavaatteille
- Parasta lian poistoa – patentoitu esilinkous*

* Patenti: EP 2 003 236 B1

EAN: 4002516133506 / Materiaalin numero: 11088530 / Vanhan materiaalin numero: 51508261FIN

Rakennetyyppi ja design	
Rakennetyyppi	Edestä täytettävä, käy pesutorniin
Valikoima	Performance
Etuosa	Lootusvalkoinen
Ohjauspaneelin väri	Ruostumaton teräs
Täyttömäärä, kg	8,0
Rummun tilavuus, l	73
Luukku [Ø], mm	300
Luukun avautumiskulma, astetta	167
Luukun käisyys	oikea
Huoltovapaa tasatahtimootori	•
Kennorumpu ja rei'itetty rummun takapaneeli, ruostumatonta terästä	•
Sovellus	
Sopii kiinteistöhuoltoon	•
Suorituskykytiedot	
Tuhoaa virukset testatusti	•
Todistatusti hygieenistä	•
Veden ominaiskulutus kylmävesiliitäntä, l/kg	7,60
Veden ominaiskulutus kylmävesiliitännällä 60 °C:n vakiomoppiohjelmassa, l/kg	12,60
Energian ominaiskulutus kylmävesiliitäntä, kWh/kg	0,16
Energian ominaiskulutus kylmävesiliitännällä 60 °C:n vakiomoppiohjelmassa, kWh/kg	0,21
Veden ominaiskulutus, kuumavesiliitäntä, l/kg	7,25
Energian ominaiskulutus, kuumavesiliitäntä, kWh/kg	0,06
Vedenkulutus kylmävesiliitännällä, l	61,0
Vedenkulutus kylmävesiliitännällä 60 °C:n vakiomoppiohjelmassa, l	101,0
Energiankulutus kylmävesiliitännällä, kWh	1,30
Energiankulutus kylmävesiliitännällä 60 °C:n vakiomoppiohjelmassa, kWh	1,70
Ohjelma-aika kylmävesiliitännällä, min	59
Vedenkulutus kuumavesiliitännällä, l	58,0
Energiankulutus kuumavesiliitännällä, kW	0,48
Energiankulutus kuumavesiliitännällä 60 °C:n vakiomoppiohjelmassa, kWh	0,60
Ohjelma-aika kylmä- ja kuumavesiliitännällä, min	49
Ohjelma-aika minuutteina 60 °C:n vakiomoppiohjelmassa kuumavesiliitännällä	47
Jäännöskosteus kylmähuuhtelulla, %	52
Jäännöskosteus lämminhuuhtelulla, %	50
Jäännöskosteus siivouspyyhkeitä käsiteltäessä, %	20
Linkousnopeus, kierr./min	1400
g-kerroin	535
Ohjaus	
Ohjausjärjestelmä	M Select
Ohjelmoitavuus	ohjelmoitava

PWM 508 Mop Star 80 [EL DV-1]

Pikkujättiläiset-pesukone ammattikäytt., sähkölämmitteinen, poistoventtiili suunniteltu vastaamaan laitoshuollon vaatimuksia. Täyttömäärä 8.0 kg.



EAN: 4002516133506 / Materiaalin numero: 11088530 / Vanhan materiaalin numero: 51508261FIN

Pisin ajastus, h	96
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ohjelmavaiheen osoitin	•
Ohjauspaneeli, jossa on selkeät symbolit	•
Kieli on helppo valita milloin tahansa	•
Annostelu	
Pesuainekotelo	3 lokeroa
Monipuolinen annostelusovitin (lisävaruste)	•
Liitäntöjen enimmäismäärä, nestemäisten aineiden annostelupumput [määrä]	6
Tyhjän säiliön tunnistin	•
Vakiosähköliitäntä	
Lämmitystapa	Sähkö
Sähköliitäntä	2N~ 400V 50HZ
Lämmitysteho, kW	4,60
Kokonaisliitäntäteho, kW	4,80
Sulakekoko, A	16
Mahd. jännitevaihtoehto 1	
Sähköliitäntä	230V~
Lämmitysteho, kW	2,30
Kokonaisliitäntäteho, kW	2,50
Sulakekoko, A	16
Vesiliitäntä/vedenpoisto	
Kylmä vesi [lukumäärä]	1x 1/2" letku, 3/4" liitin
Kuuma vesi [lukumäärä]	1x 1/2" letku, 3/4" liitin
Tyhjennysventtiili	DN 70
Mitat ja paino	
Ulkomitat, korkeus, mm	850
Ulkomitat, leveys, mm	596
Ulkomitat, syvyys, mm	714
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	944
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	660
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	768
Nettopaino, kg	101,0
Bruttopaino, kg	105
Lattiaan kohdistuva enimmäiskuormitus, N	2820
Päästötiedot	
Äänenpainetaso työskentelypaikalla	≤70 dB(A) re 20 µPa
Lämmönluovutus huonetilaan, MJ/h	1,00
Ominaisuudet	
Patentoitu esilinkous	•
Siivousliinojen käsittely	•
3-ulotteinen epätasapainon valvonta	•
Ammattitason iskuvaimentimet	•
Kulutusta kestävä laippa ruostumatonta terästä	•
Desinfointihuuhtelu	•
EcoSpeed	•
Tehokas rummun olakkeiden teknologia	•
Lämpötilan valvonta	•

PWM 508 Mop Star 80 [EL DV-1]

Pikkujättiläiset-pesukone ammattikäytt., sähkölämmitteinen, poistoventtiili suunniteltu vastaamaan laitoshuollon vaatimuksia. Täyttömäärä 8.0 kg.



EAN: 4002516133506 / Materiaalin numero: 11088530 /
Vanhan materiaalin numero: 51508261FIN

Erityinen lämmitysvastus	•
Määräautomatiikka	•
Virtausmittari	•
Tiedonsiirtotikun liitäntäaukko	•
AddLoad	•
Yleiskäyttöiset lisävarusteet	•
Taloudellisuus	
Kierrätysaste, %	95
Liitännävaihtoehdot	
Maksujärjestelmä (valinnainen)	•
Optinen liitäntä huoltoa varten	•
Huippukuormitussuoja / energianhallinta (lisävaruste)	•
WiFi	•
LAN-moduuli (valinnainen)	•
WiFiConn@ct	•
Suorituskyky	
Siivouspyyhkeet, 22 g [määrä]	182
Puuvillamopit, 40 cm / 190 g [määrä]	42
Puuvillamopit, 50 cm / 220 g [määrä]	36
Mikrokuitumopit, 40 cm / 120 g [määrä]	66
Mikrokuitumopit, 50 cm / 170 g [määrä]	47
Vaat.muk., sertif.,symbolit	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Suojausluokka IPX4	•
WEEE	•
Konedirektiivin 2006/42/EY mukainen	•