

PWM 508 Mop Star 80 [EL DV]

Pikkujättiläiset-pesukone ammattikäytt., sähkölämmitteinen, poistoventtiili suunniteltu vastaamaan laitoshuollon vaatimuksia. Täyttömäärä 8.0 kg.



- Rummun tilavuus 73 l, täyttömäärä 8.0 kg
- Testattu kovaan käyttöön – verratonta Miele laatua
- Kielineutraali etupaneeli kiertokytkimellä – M Select
- Tehokas puhdistus – erikoisohjelmat mopeille ja liinavaatteille
- Parasta lian poistoa – patentoitu esilinkous*

* Patenti: EP 2 003 236 B1

EAN: 4002516133506 / Materiaalin numero: 11088530 / Vanhan materiaalin numero: 51508261FIN

Rakennetyyppi ja design

Rakennetyyppi	Edestä täyt., käy pesutorniin
Valikoima	Performance
Etuosa	Lootusvalkoinen
Ohjauspaneelin väri	Ruostumaton teräs
Täyttömäärä, kg	8,0
Rummun tilavuus, l	73
Luukku [Ø], mm	300
Luukun avautumiskulma, astetta	167
Luukun käisyys	oikea
Huoltovapaa tasatahtimootori	•
Kennorumpu ja rei'itetty rummun takapaneeli	•

Sovellus

Sopii kiinteistöhuoltoon	•
--------------------------	---

Suorituskykytiedot

Tuhoaa virukset testatusti	•
Todistetusti hygieenistä	•
Veden ominaiskulutus kylmävesiliitännällä, l/kg	7,60
Veden ominaiskulutus kylmävesiliitännällä 60 °C:n vakiomoppiohjelmassa, l/kg	12,60
Energian ominaiskulutus kylmävesiliitännällä, kWh/kg	0,16
Energian ominaiskulutus kylmävesiliitännällä 60 °C:n vakiomoppiohjelmassa, kWh/kg	0,21
Veden ominaiskulutus, kuumavesiliitännällä, l/kg	7,25
Energian ominaiskulutus, kuumavesiliitännällä, kWh/kg	0,06
Vedenkulutus kylmävesiliitännällä, l	61,0
Vedenkulutus kylmävesiliitännällä 60 °C:n vakiomoppiohjelmassa, l	101,0
Energiankulutus kylmävesiliitännällä, kWh	1,30
Energiankulutus kylmävesiliitännällä 60 °C:n vakiomoppiohjelmassa, kWh	1,70
Ohjelma-aika kylmävesiliitännällä, min	59
Vedenkulutus kuumavesiliitännällä, l	58,0
Energiankulutus kuumavesiliitännällä, kWh	0,48
Energiankulutus kuumavesiliitännällä 60 °C:n vakiomoppiohjelmassa, kWh	0,60
Ohjelma-aika kylmä- ja kuumavesiliitännällä, min	49
Ohjelma-aika minuutteina 60 °C:n vakiomoppiohjelmassa kuumavesiliitännällä	47
Jäännöskosteus kylmähuuhtelulla, %	52
Jäännöskosteus lämminhuuhtelulla, %	50
Jäännöskosteus siivouspyyhkeitä käsiteltäessä, %	20
Linkousnopeus, kierr./min	1400
g-kerroin	535
Ohjaus	
Ohjausjärjestelmä	M Select
Ohjelmoitavuus	ohjelmoitava
Pisin ajastus, h	96
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ohjelmavaiheen osoitin	•

PWM 508 Mop Star 80 [EL DV]

Pikkujättiläiset-pesukone ammattikäytt., sähkölämmitteinen, poistoventtiili suunniteltu vastaamaan laitoshuollon vaatimuksia. Täyttömäärä 8.0 kg.



EAN: 4002516133506 / Materiaalin numero: 11088530 /

Vanhan materiaalin numero: 51508261FIN

Ohjauspaneeli, jossa on selkeät symbolit

Kieli on helppo valita milloin tahansa

Annostelu

Pesuainekotelo 3 lokeroa

Monipuolinen annostelusovitin (lisävaruste)

Liitäntöjen enimmäismäärä, nestemäisten aineiden annostelupumput [määrä] 6

Tyhjän säiliön tunnistin

Vakiosähköliitäntä

Lämmitystapa Sähkö

Sähköliitäntä 2N~ 400V 50HZ

Lämmitysteho, kW 4,60

Kokonaisliitäntäteho, kW 4,80

Sulakekoko, A 16

Mahd. jännitevaihtoehto 1

Sähköliitäntä 230V~

Lämmitysteho, kW 2,30

Kokonaisliitäntäteho, kW 2,50

Sulakekoko, A 16

Vesiliitäntä/vedenpoisto

Kylmä vesi [lukumäärä] 1x 1/2", 3/4" kierrelitiin

Kuuma vesi [lukumäärä] 1x 1/2" letku, 3/4" liitänt.

Tyhjennysventtiili DN 70

Mitat ja paino

Ulkomitat, korkeus, mm 850

Ulkomitat, leveys, mm 596

Ulkomitat, syvyys, mm 714

Ulkomitat, bruttokorkeus, mm 944

Ulkomitat, bruttoleveys, mm 660

Ulkomitat, bruttosyvyys, mm 768

Nettopaino, kg 101,0

Bruttopaino, kg 105

Lattiaan kohdistuva enimmäiskuormitus, N/m² 2820

Päästötiedot

Äänenpainetaso työskentelypaikalla <70 dB(A) re 20 µPa

Lämmönluovutus huonetilaan, MJ/h 1,00

Ominaisuudet

Patentoitu esilinkous

Siivousliinujen käsittely

3-ulotteinen epätasapainon valvonta

Ammattitason iskuvaimentimet

Kulutusta kestävä laippa ruostumatonta terästä

Desinfiointihuuhtelu

EcoSpeed

Tehokas rummun olakkeiden teknologia

Lämpötilan valvonta

Erityinen lämmitysvastus

Määräautomatiikka

Virtausmittari

Tiedonsiirtotikun liitäntäaukko

AddLoad

PWM 508 Mop Star 80 [EL DV]

Pikkujättiläiset-pesukone ammattikäytt., sähkölämmitteinen, poistoventtiili suunniteltu vastaamaan laitoshuollon vaatimuksia. Täyttömäärä 8.0 kg.



EAN: 4002516133506 / Materiaalin numero: 11088530 /
Vanhan materiaalin numero: 51508261FIN

Yleiskäyttöiset lisävarusteet

•

Tehokkuus ja kestävyys

Kierrätysaste, % 95

Liitännävaihtoehdot

Optinen liitäntä huoltoon varten

•

Huippukuormituskattaisin/energianhallinta (valinnainen)

•

WiFiConn@ct

•

Suorituskyky

Puuvillamopit, 40 cm / 190 g [määrä] 42

Puuvillamopit, 50 cm / 220 g [määrä] 36

Mikrokuitumopit, 40 cm / 120 g [määrä] 66

Mikrokuitumopit, 50 cm / 170 g [määrä] 47

Vaat.muk., sertif.,symbolit

CE

•

VDE-EMC

•

VDE

•

Suojausluokka IPX4

•

WEEE

•

Konedirektiivin 2006/42/EY mukainen

•