

## PWM 906 [EL DP]

Professional-pyykinpesukone, pikkujättiläiset, sähkölämmitys, poistopumppu ja kohderyhmäkohtaiset erikoisohjelmat. Kapasiteetti 6.0 kg/49 min.



- Rummun tilavuus 57 l, täyttömäärä 6.0 kg
- Testattu kovaan käyttöön – verratonta Miele laatua
- Suuri käyttömukavuus täyden kosketuksen värinäyttö –M Touch Flex
- Kuluttaa 22 % vähemmän vettä ja 28 % vähemmän energiaa\*
- Taatusti verkossa myös tulevaisuudessa: WiFi

\* Aiempaan malliin verrattuna kirjopyykki 60 °C-ohjelmassa, kun kone on liitetty lämpimään veteen.

EAN: 4002516133513 / Materiaalin numero: 11088690 / Vanhan materiaalin numero: 51906151FIN

### Rakennetyyppi ja design

Rakennetyyppi	Edestä täyt., käy pesutorniin
Valikoima	Performance Plus
Etuosa	Lootusvalkoinen
Ohjauspaneelin väri	Ruostumaton teräs
Täyttömäärä, kg	6,0
Rummun tilavuus, l	57
Luukku [Ø], mm	300
Luukun avautumiskulma, astetta	167
Luukun käisyys	oikea
Huoltovapaa tasatahtimoottori	•
Kennorumpu ja rei'itetty rummun takapaneeli	•

### Sovellus

Sopii hotelli- ja ateriapalvelualalle	•
Sopii itsepalvelupesuloihin	•
Sopii asuntoloihin ja asuntoyhtiöihin	•
Sopii kemiallisiin pesuloihin	•
Sopii ammattipesuloihin	•
Sopii pienyrityksille	•
Sopii yliopistoihin, päiväkoteihin ja kouluihin	•
Sopii sairaaloihin	•
Sopii leirintäalueille	•
Sopii urheiluseuroille	•
Sopii kauneushoitoloihin, kylpylöihin ja kuntokeskuksiin	•
Sopii lääkärin ja hammaslääkärin vastaanotoille	•
Sopii petrokemian alalle	•
Sopii elintarvikealalle	•
Sopii huvipuisto- ja lomakeskuskäyttöön	•
Sopii hoivakotikäyttöön	•

### Suorituskykytiedot

Tuhoaa virukset testatusti	•
Todistetusti hygieenistä	•
Veden ominaiskulutus kylmävesiliitännällä, l/kg	7,50
Energian ominaiskulutus kylmävesiliitännällä, kWh/kg	0,16
Veden ominaiskulutus kuumavesiliitännällä, l/kg	7,00
Energian ominaiskulutus kuumavesiliitännällä, kWh/kg	0,06
Vedenkulutus kylmävesiliitännällä, l	45,0
Energiankulutus kylmävesiliitännällä, kWh	0,95
Ohjelma-aika kylmävesiliitännällä, min	59
Vedenkulutus kuumavesiliitännällä, l	42,0
Energiankulutus kuumavesiliitännällä, kWh	0,38
Ohjelma-aika kylmä- ja kuumavesiliitännällä, min	49
Jäännöskosteus kylmähuuhtelulla, %	48
Jäännöskosteus lämminhuuhtelulla, %	45
Linkousnopeus, kierr./min	1600
g-kerroin	704
Testatut käyttötunnit	30000

### Ohjaus

Ohjausjärjestelmä	M Touch Flex
-------------------	--------------

## PWM 906 [EL DP]

Professional-pyykinpesukone, pikkujättiläiset, sähkölämmitys, poistopumppu ja kohderyhmäkohtaiset erikoisohjelmat. Kapasiteetti 6.0 kg/49 min.



EAN: 4002516133513 / Materiaalin numero: 11088690 / Vanhan materiaalin numero: 51906151FIN

Ohjelmoitavuus	ohjelmoitava
Pisin ajastus, h	96
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ohjelmavaiheen osoitin	•
Kieli on helppo valita milloin tahansa	•
<b>Annostelu</b>	
Pesuainekotelo	3 lokeroa
CapDosing	•
Monipuolinen annostelusovitin (lisävaruste)	•
Liitäntöjen enimmäismäärä, nestemäisten aineiden annostelupumput [määrä]	6
Tyhjän säiliön tunnistin	•
<b>Vakiosähköliitäntä</b>	
Lämmitystapa	Sähkö
Sähköliitäntä	2N~ 400V 50HZ
Lämmitysteho, kW	5,30
Kokonaisliitäntäteho, kW	5,50
Sulakekoko, A	16
<b>Mahd. jännitevaihtoehto 1</b>	
Sähköliitäntä	230V~
Lämmitysteho, kW	2,65
Kokonaisliitäntäteho, kW	2,85
Sulakekoko, A	16
<b>Vesiliitäntä/vedenpoisto</b>	
Kylmä vesi [lukumäärä]	1x 1/2", 3/4" kierreltiin
Kuuma vesi [lukumäärä]	1x 1/2" letku, 3/4" liitänt.
Poistopumppu	DN 22
<b>Mitat ja paino</b>	
Ulkomitat, korkeus, mm	850
Ulkomitat, leveys, mm	596
Ulkomitat, syvyys, mm	714
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	940
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	660
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	768
Nettopaino, kg	99,0
Bruttopaino, kg	103
Lattiaan kohdistuva enimmäiskuormitus, N/m <sup>2</sup>	2820
<b>Päästötiedot</b>	
Äänenpainetaso työskentelypaikalla	<70 dB(A) re 20 µPa
Lämmönluovutus huonetilaan, MJ/h	1,00
<b>Ominaisuudet</b>	
3-ulotteinen epätasapainon valvonta	•
Ammattitason iskunvaimentimet	•
Kulutusta kestävä laippa ruostumatonta terästä	•
Desinfiointihuuhtelu	•
EcoSpeed	•
Lämmin sileytytys	•
Tehokas rummun olakkeiden teknologia	•
Lämpötilan valvonta	•
Eriyinen lämmitysvastus	•
Määräautomaattikka	•

## PWM 906 [EL DP]

Professional-pyykinpesukone, pikkujättiläiset, sähkölämmitys, poistopumppu ja kohderyhmäkohtaiset erikoisohjelmat. Kapasiteetti 6.0 kg/49 min.



EAN: 4002516133513 / Materiaalin numero: 11088690 /  
Vanhan materiaalin numero: 51906151FIN

Virtausmittari	•
Rummun LED-sisävalaisin, luokka 1	•
Tiedonsiirtotikun liitäntäaukko	•
AddLoad	•
Yleiskäyttöiset lisävarusteet	•
<b>Tehokkuus ja kestävyys</b>	
Kierrätysaste, %	95
<b>Liitäntävaihtoehdot</b>	
Maksujärjestelmä (valinnainen)	•
Optinen liitäntä huoltoon varten	•
Huippukuormituskatkaisin/energianhallinta (valinnainen)	•
LAN/WiFi-moduuli (valinnainen)	•
WiFiConn@ct	•
<b>Vaat.muk., sertif.,symbolit</b>	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Suojausluokka IPX4	•
WEEE	•
Konedirektiivin 2006/42/EY mukainen	•