

PWM 908 [EL DV]

Pikkujättiläiset-pesukone ammattikäytt., sähkölämmitteinen, poistoventtiili ja kohderyhmäkohtaiset erikoisohjelmat. Kapasiteetti 8.0 kg/49 min.



- Rummun tilavuus 73 l, täyttömäärä 8.0 kg
- Testattu kovaan käyttöön – verratonta Miele laatua
- Suuri käyttömukavuus täyden kosketuksen värinäyttö –M Touch Flex
- Kuluttaa 22 % vähemmän vettä ja 28 % vähemmän energiaa*
- Taatusti verkossa myös tulevaisuudessa: WiFi

* Aiempaan malliin verrattuna kirjopyykki 60 °C-ohjelmassa, kun kone on liitetty lämpimään veteen.

EAN: 4002516133155 / Materiaalin numero: 11088790 / Vanhan materiaalin numero: 51908251FIN

Rakennetyyppi ja design

Rakennetyyppi	Edestä täyt., käy pesutorniin
Valikoima	Performance Plus
Etuosa	Lootusvalkoinen
Ohjauspaneelin väri	Ruostumaton teräs
Täyttömäärä, kg	8,0
Rummun tilavuus, l	73
Luukku [Ø], mm	300
Luukun avautumiskulma, astetta	167
Luukun käisyys	oikea
Huoltovapaa tasatahtimootori	•
Kennorumpu ja rei'itetty rummun takapaneeli	•

Sovellus

Sopii hotelli- ja ateriapalvelualalle	•
Sopii itsepalvelupesuloihin	•
Sopii asuntoloihin ja asuntoyhtiöihin	•
Sopii kemiallisiin pesuloihin	•
Sopii ammattipesuloihin	•
Sopii pienyrityksille	•
Sopii yliopistoihin, päiväkoteihin ja kouluihin	•
Sopii sairaaloihin	•
Sopii leirintäalueille	•
Sopii urheiluseuroille	•
Sopii kauneushoitoloihin, kylpylöihin ja kuntokeskuksiin	•
Sopii lääkärin ja hammaslääkärin vastaanotoille	•
Sopii petrokemian alalle	•
Sopii elintarvikealalle	•
Sopii huvipuisto- ja lomakeskuskäyttöön	•
Sopii hoivakotikäyttöön	•

Suorituskykytiedot

Tuhoaa virukset testatusti	•
Todistetusti hygieenistä	•
Veden ominaiskulutus kylmävesiliitännällä, l/kg	6,40
Energian ominaiskulutus kylmävesiliitännällä, kWh/kg	0,13
Veden ominaiskulutus kuumavesiliitännällä, l/kg	6,00
Energian ominaiskulutus kuumavesiliitännällä, kWh/kg	0,06
Vedenkulutus kylmävesiliitännällä, l	51,0
Energiankulutus kylmävesiliitännällä, kWh	1,05
Ohjelma-aika kylmävesiliitännällä, min	59
Vedenkulutus kuumavesiliitännällä, l	48,0
Energiankulutus kuumavesiliitännällä, kWh	0,50
Ohjelma-aika kylmä- ja kuumavesiliitännällä, min	49
Jäänköskosteus kylmähuuhtelulla, %	48
Jäänköskosteus lämminhuuhtelulla, %	45
Linkousnopeus, kierr./min	1600
g-kerroin	704
Testatut käyttötunnit	30000

Ohjaus

Ohjausjärjestelmä	M Touch Flex
-------------------	--------------

PWM 908 [EL DV]

Pikkujättiläiset-pesukone ammattikäytt., sähkölämmitteinen, poistiventtiili ja kohderyhmäkohtaiset erikoisohjelmat. Kapasiteetti 8.0 kg/49 min.



EAN: 4002516133155 / Materiaalin numero: 11088790 / Vanhan materiaalin numero: 51908251FIN

Ohjelmoitavuus	ohjelmoitava
Pisin ajastus, h	96
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ohjelmavaiheen osoitin	•
Kieli on helppo valita milloin tahansa	•
Annostelu	
Pesuainekotelo	3 lokeroa
CapDosing	•
Monipuolinen annostelusovitin (lisävaruste)	•
Liitäntöjen enimmäismäärä, nestemäisten aineiden annostelupumput [määrä]	6
Tyhjän säiliön tunnistin	•
Vakiosähköliitäntä	
Lämmitystapa	Sähkö
Sähköliitäntä	2N~ 400V 50HZ
Lämmitysteho, kW	5,30
Kokonaisliitäntäteho, kW	5,50
Sulakekoko, A	16
Mahd. jännitevaihtoehto 1	
Sähköliitäntä	230V~
Lämmitysteho, kW	2,65
Kokonaisliitäntäteho, kW	2,85
Sulakekoko, A	16
Vesiliitäntä/vedenpoisto	
Kylmä vesi [lukumäärä]	1x 1/2", 3/4" kierreltiin
Kuuma vesi [lukumäärä]	1x 1/2" letku, 3/4" liitänt.
Tyhjennysventtiili	DN 70
Mitat ja paino	
Ulkomitat, korkeus, mm	850
Ulkomitat, leveys, mm	596
Ulkomitat, syvyys, mm	714
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	940
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	660
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	768
Nettopaino, kg	103,0
Bruttopaino, kg	107
Lattiaan kohdistuva enimmäiskuormitus, N/m ²	2820
Päästötiedot	
Äänenpainetaso työskentelypaikalla	<70 dB(A) re 20 µPa
Lämmönluovutus huonetilaan, MJ/h	1,00
Ominaisuudet	
3-ulotteinen epätasapainon valvonta	•
Ammattitason iskunvaimentimet	•
Kulutusta kestävä laippa ruostumatonta terästä	•
Desinfiointihuuhtelu	•
EcoSpeed	•
Lämmin sileyty	•
Tehokas rummun olakkeiden teknologia	•
Lämpötilan valvonta	•
Eriyinen lämmitysvastus	•
Määräautomaattikka	•

PWM 908 [EL DV]

Pikkujättiläiset-pesukone ammattikäytt., sähkölämmitteinen, poistoventtiili ja kohderyhmäkohtaiset erikoisohjelmat. Kapasiteetti 8.0 kg/49 min.



EAN: 4002516133155 / Materiaalin numero: 11088790 /
Vanhan materiaalin numero: 51908251FIN

Virtausmittari	•
Rummun LED-sisävalaisin, luokka 1	•
Tiedonsiirtotikun liitäntäaukko	•
AddLoad	•
Yleiskäyttöiset lisävarusteet	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Kierrätysaste, %	95
Liitäntävaihtoehdot	
Maksujärjestelmä (valinnainen)	•
Optinen liitäntä huoltoon varten	•
Huippukuormituskatkaisin/energianhallinta (valinnainen)	•
LAN/WiFi-moduuli (valinnainen)	•
WiFiConn@ct	•
Vaat.muk., sertif.,symbolit	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Suojausluokka IPX4	•
WEEE	•
Konedirektiivin 2006/42/EY mukainen	•