

## PWM 908 [EL DV]

Pikkujättiläiset-pesukone ammattikäytt., sähkölämmitteinen, poistoventtiili ja kohderyhmäkohtaiset erikoisohjelmat. Kapasiteetti 8.0 kg/49 min.



- Rummun tilavuus 73 l, täyttömäärä 8.0 kg
- Testattu kovaan käyttöön – verratonta Miele laatua
- Suuri käyttömukavuus täyden kosketuksen värinäyttö –M Touch Flex
- Kuluttaa 22 % vähemmän vettä ja 28 % vähemmän energiaa\*
- Taatusti verkossa myös tulevaisuudessa: WiFi

\* Aiempaan malliin verrattuna kirjopyykki 60 °C-ohjelmassa, kun kone on liitetty lämpimään veteen.

EAN: 4002516133179 / Materiaalin numero: 11088810 / Vanhan materiaalin numero: 51908451FIN

Rakennetyyppi ja design	
Rakennetyyppi	Edestä täyt., käy pesutorniin
Valikoima	Performance Plus
Etuosa	Ruostumaton teräs
Ohjauspaneelin väri	Ruostumaton teräs
Täyttömäärä, kg	8,0
Rummun tilavuus, l	73
Luukku [Ø], mm	300
Luukun avautumiskulma, astetta	167
Luukun käisyys	oikea
Huoltovapaa tasatahtimootori	•
Kennorumpu ja rei'itetty rummun takapaneeli	•
Sovellus	
Sopii hotelli- ja ateriapalvelualalle	•
Sopii itsepalvelupesuloihin	•
Sopii asuntoloihin ja asuntoyhtiöihin	•
Sopii kemiallisiin pesuloihin	•
Sopii ammattipesuloihin	•
Sopii pienyrityksille	•
Sopii yliopistoihin, päiväkoteihin ja kouluihin	•
Sopii sairaaloihin	•
Sopii leirintäalueille	•
Sopii urheiluseuroille	•
Sopii kauneushoitoloihin, kylpylöihin ja kuntokeskuksiin	•
Sopii lääkärin ja hammaslääkärin vastaanotoille	•
Sopii petrokemian alalle	•
Sopii elintarvikealalle	•
Sopii huvipuisto- ja lomakeskuskäyttöön	•
Sopii hoivakotikäyttöön	•
Suorituskykytiedot	
Tuhoaa virukset testatusti	•
Todistetusti hygieenistä	•
Veden ominaiskulutus kylmävesiliitännällä, l/kg	6,40
Energian ominaiskulutus kylmävesiliitännällä, kWh/kg	0,13
Veden ominaiskulutus kuumavesiliitännällä, l/kg	6,00
Energian ominaiskulutus kuumavesiliitännällä, kWh/kg	0,06
Vedenkulutus kylmävesiliitännällä, l	51,0
Energiankulutus kylmävesiliitännällä, kWh	1,05
Ohjelma-aika kylmävesiliitännällä, min	59
Vedenkulutus kuumavesiliitännällä, l	48,0
Energiankulutus kuumavesiliitännällä, kWh	0,50
Ohjelma-aika kylmä- ja kuumavesiliitännällä, min	49
Jäännöskosteus kylmähuuhtelulla, %	48
Jäännöskosteus lämminhuuhtelulla, %	45
Linkousnopeus, kierr./min	1600
g-kerroin	704
Testatut käyttötunnit	30000
Ohjaus	
Ohjausjärjestelmä	M Touch Flex

## PWM 908 [EL DV]

Pikkujättiläiset-pesukone ammattikäytt., sähkölämmitteinen, poistiventtiili ja kohderyhmäkohtaiset erikoisohjelmat. Kapasiteetti 8.0 kg/49 min.



EAN: 4002516133179 / Materiaalin numero: 11088810 / Vanhan materiaalin numero: 51908451FIN

Ohjelmoitavuus	ohjelmoitava
Pisin ajastus, h	96
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ohjelmavaiheen osoitin	•
Kieli on helppo valita milloin tahansa	•
<b>Annostelu</b>	
Pesuainekotelo	3 lokeroa
CapDosing	•
Monipuolinen annostelusovitin (lisävaruste)	•
Liitäntöjen enimmäismäärä, nestemäisten aineiden annostelupumput [määrä]	6
Tyhjän säiliön tunnistin	•
<b>Vakiosähköliitäntä</b>	
Lämmitystapa	Sähkö
Sähköliitäntä	2N~ 400V 50HZ
Lämmitysteho, kW	5,30
Kokonaisliitäntäteho, kW	5,50
Sulakekoko, A	16
<b>Mahd. jännitevaihtoehto 1</b>	
Sähköliitäntä	230V~
Lämmitysteho, kW	2,65
Kokonaisliitäntäteho, kW	2,85
Sulakekoko, A	16
<b>Vesiliitäntä/vedenpoisto</b>	
Kylmä vesi [lukumäärä]	1x 1/2", 3/4" kierreltiin
Kuuma vesi [lukumäärä]	1x 1/2" letku, 3/4" liitänt.
Tyhjennysventtiili	DN 70
<b>Mitat ja paino</b>	
Ulkomitat, korkeus, mm	850
Ulkomitat, leveys, mm	605
Ulkomitat, syvyys, mm	714
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	940
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	660
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	768
Nettopaino, kg	103,0
Bruttopaino, kg	107
Lattiaan kohdistuva enimmäiskuormitus, N/m <sup>2</sup>	2820
<b>Päästötiedot</b>	
Äänenpainetaso työskentelypaikalla	<70 dB(A) re 20 µPa
Lämmönluovutus huonetilaan, MJ/h	1,00
<b>Ominaisuudet</b>	
3-ulotteinen epätasapainon valvonta	•
Ammattitason iskunvaimentimet	•
Kulutusta kestävä laippa ruostumatonta terästä	•
Desinfiointihuuhtelu	•
EcoSpeed	•
Lämmin sileytytys	•
Tehokas rummun olakkeiden teknologia	•
Lämpötilan valvonta	•
Eriyinen lämmitysvastus	•
Määräautomaattikka	•

## PWM 908 [EL DV]

Pikkujättiläiset-pesukone ammattikäytt., sähkölämmitteinen, poistoventtiili ja kohderyhmäkohtaiset erikoisohjelmat. Kapasiteetti 8.0 kg/49 min.



EAN: 4002516133179 / Materiaalin numero: 11088810 /  
Vanhan materiaalin numero: 51908451FIN

Virtausmittari	•
Rummun LED-sisävalaisin, luokka 1	•
Tiedonsiirtotikun liitäntäaukko	•
AddLoad	•
Yleiskäyttöiset lisävarusteet	•
<b>Tehokkuus ja kestävyys</b>	
Kierrätysaste, %	95
<b>Liitäntävaihtoehdot</b>	
Maksujärjestelmä (valinnainen)	•
Optinen liitäntä huoltoon varten	•
Huippukuormituskatkaisin/energianhallinta (valinnainen)	•
LAN/WiFi-moduuli (valinnainen)	•
WiFiConn@ct	•
<b>Vaat.muk., sertif.,symbolit</b>	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Suojausluokka IPX4	•
WEEE	•
Konedirektiivin 2006/42/EY mukainen	•