

## PDR 507 HP [EL]

Pikkujättiläiset-lämpöpumppukuivausrumpu ammattikäyttöön  
erittäin alhainen energiankulutus ja lyhyet ohjelma-ajat. Täyttömäärä 7.0 kg.



- Rummun tilavuus 130.00 l, täyttömäärä 7.0 kg
- Energiankulutus 50 % pienempi kuin poistoilmakuivausrummuilla\*
- Testattu kovaan käyttöön – verratonta Miele laatua
- Kielineutraali etupaneeli kiertokytkimellä – M Select
- Kaikkien tekstiilien täydellisen tarkka kuivaus – PerfectDry

\* Lämpöpumppukuivausrummut kuluttavat jopa 50 % vähemmän energiaa kuin sähkölämmitteiset poistoilmakuivausrummut.

**A++**

EAN: 4002516124009 / Materiaalin numero: 11088850 /  
Vanhan materiaalin numero: 52507151FIN

### Rakennetyyppi ja design

Rakennetyyppi	Edestä täyt., käy pesutorniin
Valikoima	Performance
Etuosa	Lootusvalkoinen
Ohjauspaneelin väri	Ruostumaton teräs
Täyttömäärä, kg	7,0
Rummun tilavuus, l	130,00
Kuivausjärjestelmä	Lämpöpumppu
Luukku [Ø], mm	370
Luukun avautumiskulma, astetta	167
Luukun käsisyys	vasen
Kennorumpu ruostumatonta terästä	Kyllä

### Sovellus

Sopii hotelli- ja ateriapalvelualalle	•
Sopii hoiva- ja palvelukoteihin	•
Sopii kiinteistöhuoltoon	•
Sopii asuntoloihin ja asuntoyhtiöihin	•
Sopii ammattipesuloihin	•
Sopii pienyrityksille	•
Sopii yliopistoihin, päiväkoteihin ja kouluihin	•
Sopii sairaaloihin	•
Sopii leirintäalueille	•
Sopii urheiluseuroille	•
Sopii kauneushoitoloihin, kylpylöihin ja kuntokeskuksiin	•
Sopii kotitalouskäyttöön	•
Sopii lääkärin ja hammaslääkärin vastaanotoille	•
Sopii petrokemian alalle	•
Sopii elintarvikealalle	•
Sopii huvipuisto- ja lomakeskuskäyttöön	•
Sopii hoivakotikäyttöön	•

### Suorituskykytiedot

Enimmäishaihdutusteho, l/h	2,70
Energian ominaiskulutus, kWh/kg	0,20
Energian ominaiskulutus Puuvilla kaappikuiva -kuivausohjelmassa, jossa jäännöskosteus 48 %, kW	0,20
Energian ominaiskulutus Sekoitekuidut kaappikuiva -kuivausohjelmassa, jossa jäännöskosteus a	0,17
Ohjelma-aika, min	67
Ohjelma-aika Puuvilla kaappikuiva -kuivausohjelmassa, jossa jäännöskosteus 48 %, min	67
Ohjelma-aika Sekoitekuidut kaappikuiva -kuivausohjelmassa, jossa jäännöskosteus 40 %, min	57

### Ohjaus

Ohjausjärjestelmä	M Select
Ohjelmoitavuus	ohjelmoitava
Käyttöliittymä	Jäännöskosteusohjaus
Pisin ajastus, h	24
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ohjelmavaiheen osoitin	•
Ohjauspaneeli, jossa on selkeät symbolit	•

## PDR 507 HP [EL]

Pikkujättiläiset-lämpöpumpppukuivausrumpu ammattikäyttöön  
erittäin alhainen energiankulutus ja lyhyet ohjelma-ajat. Täyttömäärä 7.0 kg.



EAN: 4002516124009 / Materiaalin numero: 11088850 /  
Vanhan materiaalin numero: 52507151FIN

Kieli on helppo valita milloin tahansa

### Vakiosähköliitäntä

Lämmitystapa	Lämpöpumppu
Sähköliitäntä	220-240V~ 50HZ
Kokonaisliitäntäteho, kW	1,44
Sulakekoko, A	10
Pistotulpallinen virtajohto	•

### Kuivausrummun mitat ja paino

Ulkomitat, korkeus, mm	850
Ulkomitat, leveys, mm	596
Ulkomitat, syvyys, mm	777
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	940
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	660
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	820
Nettopaino, kg	68,5
Bruttopaino, kg	74
Lattiaan kohdistuva enimmäiskuormitus, N/m <sup>2</sup>	920

### Päästötiedot

Äänenpainetaso työskentelypaikalla	<70 dB(A) re 20 µPa
Lämmönlvovutus huonetilaan, MJ/h	3,60

### Ominaisuudet

Älykäs rummun pyörimissuunnan vaihto	•
Aksiaalinen ilmavirtaus	•
Nukkasihiti luukussa	•
Vähähuoltainen lämmönvaihtimen suodatinjärjestelmä	•
PerfectDry	•
Rummun SoftLift-olakkeet	•
Hellävarainen kuivaustoiminto	•
Kondenssiveden poisto	•
Tiedonsiirtotikun liitäntäaukko	•
Kuivauskori (valinnainen)	•
Rummun sisävalaisin	•
Yleiskäyttöiset lisävarusteet	•

### Tehokkuus ja kestävyys

Energiatehokkuusluokka	A++
Kondensaatiotehokkuusluokka	A
Vuotuinen energiankulutus, kWh	212
Äänitaso ohjelmalla puuvilla kaappikuiva ja enimmäistäyttömäärällä, dB(A)	67
Ohjelma-aika vakio-ohjelmassa, min	92
Toiminnan kuvaus	Kondensaattori
Täyttömäärä, kg	7,0
Sisältää kasvihuonekaasuiksi laskettavia fluoriyhdisteitä	•
Ilmativiisti suljettu järjestelmä	•
Kylmäaine	R134a
Kylmäaineen määrä, kg	0,61
Lämmityspotentiaali (GWP), kylmäaine, kg CO <sub>2</sub> e	1430
Lämmityspotentiaali (GWP), kone, kg CO <sub>2</sub> e	872,00

### Liitäntävaihtoehdot

Maksujärjestelmä (valinnainen)	•
Optinen liitäntä huolto varten	•

## PDR 507 HP [EL]

Pikkujättiläiset-lämpöpumppukuivausrumpu ammattikäyttöön  
erittäin alhainen energiankulutus ja lyhyet ohjelma-ajat. Täyttömäärä 7.0 kg.



EAN: 4002516124009 / Materiaalin numero: 11088850 /

Vanhan materiaalin numero: 52507151FIN

LAN/WiFi-moduuli (valinnainen)

WiFiConn@ct

**Vaat.muk., sertif.,symbolit**

CE

VDE

VDE-EMC

Suojausluokka IPX4

WEEE

Konedirektiivin 2006/42/EY mukainen

•

•

•

•

•

•

•

•