

## PDR 507 [EL]

Pikkujättiläiset-poistoilmakuivausrumpu ammattikäyttöön, sähkölämmitteinen erittäin lyhyet ohjelma-ajat. Kapasiteetti 7.0 kg/37 min.



- Rummun tilavuus 130.00 l, täyttömäärä 7.0 kg
- Testattu kovaan käyttöön – verratonta Miele laatua
- Kielineutraali etupaneeli kiertokytkimellä – M Select
- Kaikkien tekstiilien täydellisen tarkka kuivaus – PerfectDry

C

EAN: 4002516121121 / Materiaalin numero: 11088890 / Vanhan materiaalin numero: 52507352FIN

### Rakennetyyppi ja design

Rakennetyyppi	Edestä täyt., käy pesutorniin
Valikoima	Performance
Etuosa	Lootusvalkoinen
Ohjauspaneelin väri	Ruostumaton teräs
Täyttömäärä, kg	7,0
Rummun tilavuus, l	130,00
Kuivausjärjestelmä	Poistoilma
Luukku [Ø], mm	370
Luukun avautumiskulma, astetta	167
Luukun käisyys	vasen
Kennorumpu ruostumatonta terästä	Kyllä

### Sovellus

Sopii hotelli- ja ateriapalvelualalle	•
Sopii hoiva- ja palvelukoteihin	•
Sopii kiinteistöhuoltoon	•
Sopii asuntoloihin ja asuntoyhtiöihin	•
Sopii kemiallisiin pesuloihin	•
Sopii ammattipesuloihin	•
Sopii pienyrityksille	•
Sopii yliopistoihin, päiväkoteihin ja kouluihin	•
Sopii sairaaloihin	•
Sopii leirintäalueille	•
Sopii urheiluseuroille	•
Sopii kauneushoitoloihin, kylpylöihin ja kuntokeskuksiin	•
Sopii kotitalouskäyttöön	•
Sopii lääkärin ja hammaslääkärin vastaanotoille	•
Sopii petrokemian alalle	•
Sopii elintarvikealalle	•
Sopii huvipuisto- ja lomakeskuskäyttöön	•
Sopii hoivakotikäyttöön	•

### Suorituskytiedot

Enimmäishaihdutusteho, l/h	5,50
Energian ominaiskulutus, kWh/kg	0,50
Energian ominaiskulutus Puuvilla kaappikuiva -kuivausohjelmassa, jossa jäännöskosteus 48 %, kW	0,50
Energian ominaiskulutus Sekoitekuidut kaappikuiva -kuivausohjelmassa, jossa jäännöskosteus a	0,42
Ohjelma-aika, min	37
Ohjelma-aika Puuvilla kaappikuiva -kuivausohjelmassa, jossa jäännöskosteus 48 %, min	37
Ohjelma-aika Sekoitekuidut kaappikuiva -kuivausohjelmassa, jossa jäännöskosteus 40 %, min	32

### Ohjaus

Ohjausjärjestelmä	M Select
Ohjelmoitavuus	ohjelmoitava
Käyttöliittymä	Jäännöskosteusohjaus
Pisin ajastus, h	24
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ohjelmavaiheen osoitin	•

## PDR 507 [EL]

Pikkujättiläiset-poistoilmakuivausrumpu ammattikäyttöön, sähkölämmitteinen erittäin lyhyet ohjelma-ajat. Kapasiteetti 7.0 kg/37 min.



EAN: 4002516121121 / Materiaalin numero: 11088890 / Vanhan materiaalin numero: 52507352FIN

Ohjauspaneeli, jossa on selkeät symbolit

•

Kieli on helppo valita milloin tahansa

•

### Vakiosähköliitettä

Lämmitystapa	Sähkö
Sähköliitäntä	3N~ 400V 50/60HZ
Sähkölämmitysteho, kW	6,14
Kokonaisliitäntäteho, kW	6,40
Sulakekoko, A	10

### Mahd. jännitevaihtoehto 1

Sähköliitäntä	230V~ 50/60HZ
Lämmitysteho, kW	2,99
Kokonaisliitäntäteho, kW	3,24
Sulakekoko, A	16

### Mahd. jännitevaihtoehto 2

Sähköliitäntä	3~ 230V 50/60HZ
Lämmitysteho, kW	6,14
Kokonaisliitäntäteho, kW	6,40
Sulakekoko, A	16

### Kuivausrummun mitat ja paino

Ulkomitat, korkeus, mm	850
Ulkomitat, leveys, mm	596
Ulkomitat, syvyys, mm	717
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	940
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	660
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	820
Nettopaino, kg	49,0
Bruttopaino, kg	55
Lattiaan kohdistuva enimmäiskuormitus, N/m <sup>2</sup>	920

### Päästötiedot

Äänenpainetaso työskentelypaikalla	<70 dB(A) re 20 µPa
Lämmönluovutus huonetilaan, MJ/h	0,76

### Ominaisuudet

Älykäs rummun pyörimissuunnan vaihto	•
Aksiaalinen ilmavirtaus	•
Suuri suodatin	•
PerfectDry	•
Rummun SoftLift-olakkeet	•
Matalan lämpötilan toiminto	•
Tiedonsiirtotikun liitäntäaukko	•
Kuivauskori (valinnainen)	•
Rummun sisävalaisin	•
Yleiskäyttöiset lisävarusteet	•

### Tehokkuus ja kestävyys

Energiatehokkuusluokka	C
Vuotuinen energiankulutus, kWh	546
Äänitaso ohjelmalla puuvilla kaappikuiva ja enimmäistäyttömäärällä, dB(A)	66
Ohjelma-aika vakio-ohjelmassa, min	48
Toiminnan kuvaus	Hormiin poistava
Täyttömäärä, kg	7,0

PDR 507 [EL]

Pikkujättiläiset-poistoilmakuivausrumpu ammattikäyttöön, sähkölämmitteinen  
erittäin lyhyet ohjelma-ajat. Kapasiteetti 7.0 kg/37 min.



EAN: 4002516121121 / Materiaalin numero: 11088890 /  
Vanhan materiaalin numero: 52507352FIN

#### Liitännävaihtoehdot

Maksujärjestelmä (valinnainen) •

Optinen liitäntä huoltoon varten •

Huippukuormituskaisin/energianhallinta (valinnainen) •

LAN/WiFi-moduuli (valinnainen) •

WiFiConn@ct •

#### Vaat.muk., sertif.,symbolit

CE •

VDE •

VDE-EMC •

Suojausluokka IPX4 •

WEEE •

Konedirektiivin 2006/42/EY mukainen •