

PDR 908 HP [EL]

Pikkujättiläiset-lämpöpumppukuivausrumpu ammattikäyttöön
erittäin alhainen energiankulutus ja lyhyet ohjelma-ajat. Täyttömäärä 8.0 kg.



- Rummun tilavuus 130.00 l, täyttömäärä 8.0 kg
- Testattu kovaan käyttöön – verratonta Miele laatua
- Suuri käyttömukavuus, täyden kosketuksen värinäyttö–M Touch Flex
- Kaikkien tekstiilien täydellisen tarkka kuivaus – PerfectDry
- Taatusti verkossa myös tulevaisuudessa: WiFi

EAN: 4002516122791 / Materiaalin numero: 11088940 /
Vanhan materiaalin numero: 52908251FIN

Rakennetyyppi ja design

Rakennetyyppi	Edestä täyt., käy pesutorniin
Valikoima	Performance Plus
Etuosa	Ruostumaton teräs
Ohjauspaneelin väri	Ruostumaton teräs
Täyttömäärä, kg	8,0
Rummun tilavuus, l	130,00
Kuivausjärjestelmä	Lämpöpumppu
Luukku [Ø], mm	370
Luukun avautumiskulma, astetta	167
Luukun käisyys	vasen
Kennorumpu ruostumatonta terästä	Kyllä

Sovellus

Sopii hotelli- ja ateriapalvelualalle	•
Sopii hoiva- ja palvelukoteihin	•
Sopii kiinteistöhuoltoon	•
Sopii itsepalvelupesuloihin	•
Sopii asuntoloihin ja asuntoyhtiöihin	•
Sopii kemiallisiin pesuloihin	•
Sopii ammattipesuloihin	•
Sopii pienyrityksille	•
Sopii yliopistoihin, päiväkoteihin ja kouluihin	•
Sopii sairaaloihin	•
Sopii leirintäalueille	•
Sopii urheiluseuroille	•
Sopii kauneushoitoloihin, kylpylöihin ja kuntokeskuksiin	•
Sopii lääkärin ja hammaslääkärin vastaanotoille	•
Sopii petrokemian alalle	•
Sopii elintarvikealalle	•
Sopii huvipuisto- ja lomakeskuskäyttöön	•
Sopii hoivakotikäyttöön	•

Suorituskykytiedot

Enimmäishaihdutusteho, l/h	2,80
Energian ominaiskulutus, kWh/kg	0,20
Energian ominaiskulutus Puuvilla kaappikuiva -kuivausohjelmassa, jossa jäännöskosteus 48 %, kW	0,20
Energian ominaiskulutus Sekoitekuidut kaappikuiva -kuivausohjelmassa, jossa jäännöskosteus a	0,17
Ohjelma-aika, min	79
Ohjelma-aika Puuvilla kaappikuiva -kuivausohjelmassa, jossa jäännöskosteus 48 %, min	79
Ohjelma-aika Sekoitekuidut kaappikuiva -kuivausohjelmassa, jossa jäännöskosteus 40 %, min	67

Ohjaus

Ohjausjärjestelmä	M Touch Flex
Ohjelmoitavuus	ohjelmoitava
Käyttöliittymä	Jäännöskosteusohjaus
Pisin ajastus, h	24
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ohjelmavaiheen osoitin	•

PDR 908 HP [EL]

Pikkujättiläiset-lämpöpumpputuuletinrumpu ammattikäyttöön
erittäin alhainen energiankulutus ja lyhyet ohjelma-ajat. Täyttömäärä 8.0 kg.



EAN: 4002516122791 / Materiaalin numero: 11088940 /
Vanhan materiaalin numero: 52908251FIN

Kieli on helppo valita milloin tahansa

Vakiosähköliitäntä

Lämmitystapa	Lämpöpumppu
Sähköliitäntä	220-240V~ 50HZ
Kokonaisliitäntäteho, kW	1,44
Sulakekoko, A	10
Pistotulpallinen virtajohto	•

Kuivausrummun mitat ja paino

Ulkomitat, korkeus, mm	850
Ulkomitat, leveys, mm	605
Ulkomitat, syvyys, mm	777
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	940
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	660
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	820
Nettopaino, kg	72,0
Bruttopaino, kg	78
Lattiaan kohdistuva enimmäiskuormitus, N/m ²	920

Päästötiedot

Äänenpainetaso työskentelypaikalla	<70 dB(A) re 20 µPa
Lämmönlouvuutus huonetilaan, MJ/h	3,60

Ominaisuudet

Älykäs rummun pyörimissuunnan vaihto	•
Aksiaalinen ilmavirtaus	•
Nukkasihti luukussa	•
Vähähuoltainen lämmönvaihtimen suodatinjärjestelmä	•
PerfectDry	•
Rummun SoftLift-olakkeet	•
Hellävarainen kuivaustoiminto	•
Kondenssiveden poisto	•
Tiedonsiirtotikun liitäntäaukko	•
Kuivauskori (valinnainen)	•
Rummun sisävalaisin	•
Yleiskäyttöiset lisävarusteet	•

Tehokkuus ja kestävyys

Sisältää kasvihuonekaasuiksi laskettavia fluoriyhdisteitä	•
Ilmatiiviisti suljettu järjestelmä	•
Kylmäaine	R134a
Kylmäaineen määrä, kg	0,61
Lämmityspotentiaali (GWP), kylmäaine, kg CO ₂ e	1430
Lämmityspotentiaali (GWP), kone, kg CO ₂ e	872,00

Liitäntävaihtoehdot

Maksujärjestelmä (valinnainen)	•
Optinen liitäntä huoltoon varten	•
LAN/WiFi-moduuli (valinnainen)	•

Vaat.muk., sertif.,symbolit

CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Suojausluokka IPX4	•
WEEE	•
Konedirektiivin 2006/42/EY mukainen	•

PDR 908 HP [EL]

Pikkujättiläiset-lämpöpumppukuivausrumpu ammattikäyttöön
erittäin alhainen energiankulutus ja lyhyet ohjelma-ajat. Täyttömäärä 8.0 kg.