

PDR 908 [EL]

Pikkujättiläiset-poistoilmakuivausrumpu ammattikäyttöön, sähkölämmitteinen erittäin lyhyet ohjelma-ajat. Kapasiteetti 8.0 kg/42 min.



- Rummun tilavuus 130.00 l, täyttömäärä 8.0 kg
- Testattu kovaan käyttöön – verratonta Miele laatua
- Suuri käyttömukavuus, täyden kosketuksen värinäyttö–M Touch Flex
- Kaikkien tekstiilien täydellisen tarkka kuivaus – PerfectDry
- Taatusti verkossa myös tulevaisuudessa: WiFi

EAN: 4002516122234 / Materiaalin numero: 11088980 / Vanhan materiaalin numero: 52908352FIN

Rakennetyyppi ja design

Rakennetyyppi	Edestä täyt., käy pesutorniin
Valikoima	Performance Plus
Etuosa	Lootusvalkoinen
Ohjauspaneelin väri	Ruostumaton teräs
Täyttömäärä, kg	8,0
Rummun tilavuus, l	130,00
Kuivausjärjestelmä	Poistoilma
Luukku [Ø], mm	370
Luukun avautumiskulma, astetta	167
Luukun käsisyys	vasen
Kennorumpu ruostumatonta terästä	Kyllä

Sovellus

Sopii hotelli- ja ateriapalvelualalle	•
Sopii hoiva- ja palvelukoteihin	•
Sopii kiinteistöhuoltoon	•
Sopii itsepalvelupesuloihin	•
Sopii asuntoloihin ja asuntoyhtiöihin	•
Sopii kemiallisiin pesuloihin	•
Sopii ammattipesuloihin	•
Sopii pienyrityksille	•
Sopii yliopistoihin, päiväkoteihin ja kouluihin	•
Sopii sairaaloihin	•
Sopii leirintäalueille	•
Sopii urheiluseuroille	•
Sopii kauneushoitoloihin, kylpylöihin ja kuntokeskuksiin	•
Sopii lääkärin ja hammaslääkärin vastaanotoille	•
Sopii petrokemian alalle	•
Sopii elintarvikealalle	•
Sopii huvipuisto- ja lomakeskuskäyttöön	•
Sopii hoivakotikäyttöön	•

Suorituskykytiedot

Enimmäishaihdutusteho, l/h	5,50
Energian ominaiskulutus, kWh/kg	0,50
Energian ominaiskulutus Puuvilla kaappikuiva -kuivausohjelmassa, jossa jäännöskosteus 48 %, kW	0,50
Energian ominaiskulutus Sekoitekuidut kaappikuiva -kuivausohjelmassa, jossa jäännöskosteus a	0,42
Ohjelma-aika, min	42
Ohjelma-aika Puuvilla kaappikuiva -kuivausohjelmassa, jossa jäännöskosteus 48 %, min	42
Ohjelma-aika Sekoitekuidut kaappikuiva -kuivausohjelmassa, jossa jäännöskosteus 40 %, min	37

Ohjaus

Ohjausjärjestelmä	M Touch Flex
Ohjelmoitavuus	ohjelmoitava
Käyttöliittymä	Jäännöskosteusohjaus
Pisin ajastus, h	24
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ohjelmavaiheen osoitin	•

PDR 908 [EL]

Pikkujättiläiset-poistoilmakuivausrumpu ammattikäyttöön, sähkölämmitteinen erittäin lyhyet ohjelma-ajat. Kapasiteetti 8.0 kg/42 min.



EAN: 4002516122234 / Materiaalin numero: 11088980 / Vanhan materiaalin numero: 52908352FIN

Kieli on helppo valita milloin tahansa

Vakiosähköliitäntä	
Lämmitystapa	Sähkö
Sähköliitäntä	3N~ 400V 50/60HZ
Sähkölämmitysteho, kW	6,14
Kokonaisliitäntäteho, kW	6,40
Sulakekoko, A	10
Mahd. jännitevaihtoehto 1	
Sähköliitäntä	230V~ 50/60HZ
Lämmitysteho, kW	2,99
Kokonaisliitäntäteho, kW	3,24
Sulakekoko, A	16
Mahd. jännitevaihtoehto 2	
Sähköliitäntä	3~ 230V 50/60HZ
Lämmitysteho, kW	6,14
Kokonaisliitäntäteho, kW	6,40
Sulakekoko, A	16
Kuivausrummun mitat ja paino	
Ulkomitat, korkeus, mm	850
Ulkomitat, leveys, mm	596
Ulkomitat, syvyys, mm	717
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	940
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	660
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	820
Nettopaino, kg	51,5
Bruttopaino, kg	57
Lattiaan kohdistuva enimmäiskuormitus, N/m ²	920
Päästötiedot	
Äänenpainetaso työskentelypaikalla	<70 dB(A) re 20 µPa
Lämmönluovutus huonetilaan, MJ/h	0,76
Ominaisuudet	
Älykäs rummun pyörimissuunnan vaihto	•
Aksiaalinen ilmavirtaus	•
Suuri suodatin	•
PerfectDry	•
Rummun SoftLift-olakkeet	•
Matalan lämpötilan toiminto	•
Tiedonsiirtotikun liitäntäaukko	•
Kuivauskori (valinnainen)	•
Rummun sisävalaisin	•
Yleiskäyttöiset lisävarusteet	•
Liitäntävaihtoehdot	
Maksujärjestelmä (valinnainen)	•
Optinen liitäntä huoltoa varten	•
Huippukuormituskatkaisin/energianhallinta (valinnainen)	•
LAN/WiFi-moduuli (valinnainen)	•
WiFiConn@ct	•
Vaat.muk., sertif.,symbolit	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•

PDR 908 [EL]

Pikkujättiäiset-poistoilmakuivausrumpu ammattikäyttöön, sähkölämmitteinen
erittäin lyhyet ohjelma-ajat. Kapasiteetti 8.0 kg/42 min.



EAN: 4002516122234 / Materiaalin numero: 11088980 /
Vanhan materiaalin numero: 52908352FIN

Suojausluokka IPX4

WEEE

Konedirektiivin 2006/42/EY mukainen

•

•

•