

PTD 703

Tankkijärjestelmäinen astianpesukone

lyhyet ohjelmat astioiden nopeaan kiertoon – yleiskäyttöön.



- Enimmäissuorituskyky: ??lautasta/h
- Helppo ja kätevä käyttää – koko pinnan kosketusnäyttö
- Taloudellinen ja tehokas – 2.00 l vedenkulutus vain* per ohjelma
- Aina oikea pesuohjelma – astiakohtaiset ratkaisut
- Täydellisesti integroitavissa – sopii asennettavaksi kaapistoon

* Määritetty arvo koskee ECO-ohjelmaa. Vedenkulutus määräytyy valitun ohjelman mukaan.

EAN: 4002516104285 / Materiaalin numero: 11097680 / Vanhan materiaalin numero: 61070301D

Rakennetyyppi ja design	
Rakennetyyppi	Vapaasti sijoitettava astianpesukone, voidaan sijoittaa myös työtason alle
Valikoima	Professional
Pesujärjestelmä	Tankki, edestä täytettävä
Tasojen lukumäärä	1
Etuosa	Ruostumatonta terästä
Kansi	Ruostumaton teräs
Sivupaneelit	Ruostumaton teräs
Takaseinä	Muovit
Tankin tilavuus, l	15,3
Sovellus	
Sopii hoiva- ja palvelukoteihin	•
Sopii pieniin ravintoloihin/baareihin	•
Sopii matkailu- ja ravintolapalveluille	•
Sopii hostelleihin	•
Sopii ruokaloihin	•
Sopii lastentarhoihin ja päiväkoteihin	•
Sopii yliopistoihin ja kouluihin	•
Sopii pienyrityksille	•
Sopii pikaruokaravintoloihin	•
Sopii urheiluseuroille	•
Suorituskykytiedot	
Tuhoaa virukset testatusti	•
Qmax-pumpun tuotto, l/min	200
Lyhyin ohjelma-aika, s	55
Korkein loppuhuuhTELULämpötila, °C	90
Puhdistusteho, lautasta/h	1170
Puhdistusteho, koria/h	66
Käyttöikä pesukertoina	250000
Ohjaus	
Ohjausjärjestelmä	Elektroninen ohjaus
Ohjelmavalinta	Koko pinnan kosketusnäyttö
Automaattinen virrankatkaisu ja valmiustila	•
Astianpesuohjelmia [määrä]	3
Värillinen ohjelmavaiheen osoitin	•
Näytön kielen valinta	•
Vakiosähköliitäntä	
Sähköliitäntä	3N AC 380-415V 50HZ
Tankin lämmitysteho, kW	1,80
Boilerin lämmitysteho, kW	4,90
Kokonaisliitäntäteho, kW	7,90
Sulakekoko, A	16
Mahd. jännitevaihtoehto 1	
Sähköliitäntä	3 AC 230V 50HZ
Lämmitysteho, kW	0,00
Kokonaisliitäntäteho, kW	5,00
Sulakekoko, A	20

PTD 703

Tankkijärjestelmäinen astianpesukone

lyhyet ohjelmat astioiden nopeaan kiertoon – yleiskäyttöön.



EAN: 4002516104285 / Materiaalin numero: 11097680 /
Vanhan materiaalin numero: 61070301D

Mahd. jännitevaihtoehto 2	
Sähköliitäntä	3N AC 380-415V 50HZ
Lämmitysteho, kW	0,00
Kokonaisliitäntäteho, kW	6,00
Sulakekoko, A	10
Mahd. jännitevaihtoehto 3	
Sähköliitäntä	3 AC 230V 50HZ
Lämmitysteho, kW	0,00
Kokonaisliitäntäteho, kW	7,30
Sulakekoko, A	25
Mahd. jännitevaihtoehto 4	
Sähköliitäntä	AC 220-240V 50HZ
Lämmitysteho, kW	0,00
Kokonaisliitäntäteho, kW	2,60
Sulakekoko, A	13
Mahd. jännitevaihtoehto 5	
Sähköliitäntä	AC 220-240V 50HZ
Lämmitysteho, kW	0,00
Kokonaisliitäntäteho, kW	3,20
Sulakekoko, A	16
Mahd. jännitevaihtoehto 6	
Sähköliitäntä	AC 220-240V 50HZ
Lämmitysteho, kW	0,00
Kokonaisliitäntäteho, kW	4,20
Sulakekoko, A	20
Vesiliitäntä/vedenpoisto	
Kylmä tai kuuma vesi [lukumäärä]	1
Vaadittu virtauspaine, bar	1,00-6,00
Poistopumpun pään enimmäiskorkeus lattiastasosta, cm	60
Paineennostopumppu	•
Veden enimmäiskovuus, mmol/l	0,53
Vedenkulutus pesukertaa kohden, l	2,00
Mitat ja paino	
Ulkomitat, korkeus, mm	820
Korkeudensäätö enint., mm	35,00
Ulkomitat, nettoleveys, mm	600
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	617
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	870
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	650
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	667
Pesutilan hyötykorkeus, mm	404
Pesutilan hyötyleveys, mm	510
Pesutilan hyötisyvyys, mm	568
Syöttökorkeus lattiasta, mm	328
Nettopaino [kg]	69
Bruttopaino, kg	79
Lattiaan kohdistuva enimmäiskuormitus, N/m ²	790
Päästötiedot	
Päästöt – äänenpaine työskentelypaikalla	55 dB(A) re 20 µPa
Ohjelmat	
Ohjelma vähän likaisille astioille	•

PTD 703

Tankkijärjestelmäinen astianpesukone

lyhyet ohjelmat astioiden nopeaan kiertoon – yleiskäyttöön.



EAN: 4002516104285 / Materiaalin numero: 11097680 /
Vanhan materiaalin numero: 61070301D

Ohjelma normaalilikaisille astioille	•
Ohjelma erittäin likaisille astioille	•
Vaihtoehtoisia lisäohjelmia	•
Astiakohtainen	•
Itsepuhdistuva	•
Kalkinpoisto	•
Korivarustus	
Ilman koreja	•
Ominaisuudet	
Integroitu annostelupumppu/-moduuli huuhtelukirkasteelle	•
Integroitu annostelupumppu/-moduuli nestemäiselle pesuaineelle	•
Pesutila laadukasta ruostumatonta terästä	•
Takaseinä ruostumatonta terästä, Suojaluokka IPX5 (valinnainen)	•
Kaikkien suihkuvarsien valvonta	•
Säädettävä loppuhuuhtelulämpötila	•
Säädettävä pesulämpötila	•
Säädettävä huuhtelu-aika	•
Tankin ja boilerin lämpötilan ilmaisin	•
Hygieeninen tankin sisätila	•
Pyörivät suihkuvarret (ylä + ala)	•
Laaja valikoima (valinnaisia) lisävarusteita	•
Liitännävaihtoehdot	
Imuputkia ulkoisille kemikaalikanistereille [määrä]	2
Vaat.muk.,ertif.,symbolit	
CE	•
Konedirektiivin 2006/42/EY mukainen	•
Suojaluokka IPX3	•
DIN EN 17735	•
UKCA	•