

## ESW 7020

29 cm korkea kahvaton Gourmet-lämpölaatikko astianlämmitykseen, ruoan lämpimänäpitoon ja matalalämpökypsennykseen.



- Upeaa nautintoa – matalalämpökypsennys
- Aina oikea lämpötila – neljä toimintatapaa
- Kätevä ja helppo – hipaisuohjaus
- Laatikon avaaminen ei voisi enää helpompaa olla – Push2open
- Aina turvallinen – ajastin automaattisella poiskytkennällä

EAN: 4002516131427 / Materiaalin numero: 11100240 / Vanhan materiaalin numero: 30702040NER

<b>Rakennetyyppi ja design</b>	
Gourmet-lämpölaatikko	•
PureLine	•
Kahvaton	•
Väri	rust/CleanSteel
<b>Toimintatavat</b>	
Kuppien lämmitys	•
Lautasten lämmitys	•
Ruokien lämpimänäpito	•
Matalalämpökypsennys	•
<b>Käyttömukavuus</b>	
Miele@home	•
Tilavuus	12 hlö astiasto
Push2open-mekanismi	•
Täysin ulostulevat lämpölaatikon teleskoopikannattimet helpottavat täyttämistä ja tyhjentämistä	•
Ohjauspaneeli, jossa hipaisupainikkeet	•
Symbolein merkityt valitsimet	•
Ohjelmoitava lopetus	•
Ajastustoiminto	•
Sapattiohjelma	•
<b>Tehokkuus ja kestävyys</b>	
Virrankulutus pois päältä -tilassa, W	0,5
Virrankulutus valmiustilassa, W	1,0
Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W	2,0
Aika automaattiseen virrankatkaisuun, min	20
Aika automaattiseen valmiustilaan siirtymiseen, min	20
Aika automaattiseen verkkovalmiustilaan siirtymiseen, min	20
<b>Helppohoitoisuus</b>	
Ruostumaton teräs- / CleanSteel-pinta	•
Suora ohjauspaneeli	•
<b>Turvallisuus</b>	
Vileä etupinta	•
Liukuestematto	•
Virran turvakatkaisu	•
<b>Tekniset tiedot</b>	
Lämpötilat, minimi, °C	40
Lämpötilat, maksimi, °C	85
Laitteen leveys, mm	595
Laitteen korkeus, mm	289
Laitteen syvyys, mm	570
Sisätilan käyttökorkeus, mm	230
Kokonaisliitântäteho, kW	0,70
Jännite, V	230
Taajuus, Hz	50-60
Sulakekoko, A	10
Vaiheiden määrä	1
Virtajohto, jossa pistotulppa	•
Liitântä johdon pituus, m	2,0

ESW 7020

29 cm korkea kahvaton Gourmet-lämpölaatikko  
astianlämmitykseen, ruoan lämpimänäpitoon ja matalalämpökypsennykseen.




EAN: 4002516131427 / Materiaalin numero: 11100240 /  
Vanhan materiaalin numero: 30702040NER

Vakiovarusteet	
Liukuestematto	1
Täyttötilaa lisäävä ritilä	1


## ESW 7020

29 cm korkea kahvaton Gourmet-lämpölaatikko


astianlämmitykseen, ruoan lämpimänäpitoon ja matalalämpökypsennykseen.




ESW7x20, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro installation drawings




ESW7x20, DG7xxx, DGM7xxx installation drawings




ESW7x20, DGM7x4x installation drawings




ESW7x20, DGC7x6xHCPro, DGC7x6xHCXPro installation drawings



side view ESW7x20, installation drawing



built-in ESW7x20, installation drawing



Installation ESW7x20, installation drawing