

M 2224 SC

Kalusteisiin sijoitettava mikroaaltouuni

helppokäyttöiset hipaisukytkimet sivulla tuovat käyttömukavuutta.



- 7-segmentinäyttö hipaisuohjauksella – EasySensor
- Optimaalinen ja tasainen ruskistus – integroitu kvartsigrilli
- Täydellinen sulatus ja kypsennys – automaattiohjelmat
- Ruoka pysyy tarjoilulämpötilassa – ruokien lämpimänäpito-toiminto
- Täydellinen ja energiaa säästävä valaistus – LED-valaistus

EAN: 4002516113515 / Materiaalin numero: 11100520 /
Vanhan materiaalin numero: 24222420NER

Yleiset tiedot	
Mallitunniste	M 2224 SC
Valmistajan materiaalinumero	11100520
EAN-numero	4002516113515
Hintaluokka	Silver
Rakennetyyppi ja design	
SideControl	•
Rakennetyyppi ja design	
Kalusteisiin sijoitettava mikroaaltouuni	•
Väri	Obsidian-musta
Mukavuustekijät	
Lämpimänäpito	•
Kvartsigrilli	•
Toimintatavat	
Mikroaallot	•
Grilli	•
Mikroaaltouunin ja grillin yhdistelmätila	•
Automaattiohjelmat	•
Käyttömukavuus	
Näyttö	EasySensor
Kellonajan näyttö	•
Hälytyskello	•
Ohjelmoitava valmistusajan kesto	•
Pika-mikroaaltotoiminto	•
Yksilölliset asetukset	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Himmennys yöksi	•
Virrankulutus pois päältä -tilassa, W	0,3
Virrankulutus valmiustilassa, W	0,8
Aika automaattiseen valmiustilaan siirtymiseen, min	20
Helppohoitoisuus	
Uunitila ruostumatonta terästä	•
Turvallisuus	
Jäähdytysjärjestelmä ja viileänä pysyvä luukku	•
Käytönesto	•
Virran turvakatkaisu	•
Lapsilukon "Door"-varoitin	•
Tekniset tiedot	
Uunitilan tilavuus, l	17
Luukun käisyys	Vasen
Uunin valo	1 led-spotti
Pyörivän alustan halkaisija cm	27,2
Uunitilan korkeus cm	20,2
Pistotulpan tyyppi	Maadoitettu sukopistotulppa
Elektronisesti ohjattu mikroaaltoteho	•
Mikroaaltotehotasot, W	80 /150 /300 /450 /600 /700 /800

M 2224 SC

Kalusteisiin sijoitettava mikroaaltouuni

helppokäyttöiset hipaisukytkimet sivulla tuovat käyttömukavuutta.




EAN: 4002516113515 / Materiaalin numero: 11100520 /

Vanhan materiaalin numero: 24222420NER


Maksimi mikroaaltoteho, W	800
Grillin teho, W	800
Sijoitusaukon minimileveys, mm	462
Sijoitusaukon maksimileveys, mm	468
Sijoitusaukosta riippumaton ilmankierto	•
Sijoitusaukon minimikorkeus, mm	350
Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm	362
Sijoitusaukon syvyys, mm	310
Laitteen mitat (L x K x S), mm	495 x 372 x 310
Paino, kg	14,4
Kokonaisliitântäteho, kW	1,25
Liitântäjohtoon pituus, m	1,60
Jännite, V	220-240
Taajuus, Hz	50
Sulakekoko, A	10
Vaiheiden määrä	1
Virtajohto, jossa pistotulppa	•
Lamppujen vaihto	Asiakaspalvelu
Vakiovarusteet	
Grillausritilä	1
Gourmet-paistovuoka	1
Pyörivä alusta	1

M 2224 SC


Kalusteisiin sijoitettava mikroaaltouuni
helppokäyttöiset hipaisukytkimet sivulla tuovat käyttömukavuutta.




M22xSC, installation drawing




M22xSC, installation drawing



M2224SC, installation drawing



M2224SC, installation drawings



M2224SC, installation drawings