

M 7140 TC

Kalusteisiin sijoitettava mikroaaltouuni

houkutteleva muotoilu ruostumatonta terästä, säätimet päälläpäin.



- Selkeä tekstinäyttö ja hipaisuohjaus – DirectSensor S
- Täydellinen sulatus ja kypsennys – automaattiohjelmat
- Paljon tilaa – 46 l uunitila ja 40 cm kuumennusala
- Erittäin tehokas mikroaalto – 900 W
- Popcornia vain yhdellä painalluksella – Popcorn-painike

EAN: 4002516113577 / Materiaalin numero: 11100580 /
Vanhan materiaalin numero: 24714040NER

Rakennetyyppi	
Laitteen väri	rost/CleanSteel
Rakennetyyppi ja design	
Kalusteisiin sijoitettava mikroaaltouuni	•
ContourLine	•
TopControl	•
Mukavuustekijät	
Lämpimänäpito	•
Toimintatavat	
Automaattiohjelmat	•
Pelkkien mikroaaltojen käyttö	•
Käyttömukavuus	
Näyttö	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Popcorn-ohjelma	•
Kellonajan näyttö	•
Hälytyskello	•
Ohjelmoitava valmistuksen lopetushetki	•
Ohjelmoitava valmistusajan kesto	•
Pika-mikroaaltotoiminto	•
Yksilölliset asetukset	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Himmennys yöksi	•
Helppohoitaisuus	
Ruostumaton teräs- / CleanSteel-pinta	•
Uunitila ruostumatonta terästä	•
CleanGlass-luukku	•
Turvallisuus	
Käytönesto	•
Virran turvakatkaisu	•
Lapsilukon "Door"-varoitin	•
Tekniset tiedot	
Uunitilan tilavuus, l	46
Luukun kätisyys	alas
Uunin valo	1 LED-spotti
Uunitilan korkeus cm	23,2
Pyörivän alustan halkaisija cm	40,6
Elektronisesti ohjattu mikroaaltoteho	•
Mikroaaltotehotasot, W	
Maksimi mikroaaltoteho, W	900
Sijoitusaukon minimileveys, mm	562
Sijoitusaukon maksimileveys, mm	568
Sijoitusaukon minimikorkeus, mm	450
Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm	452
Sijoitusaukon syvyys, mm	550
Laitteen mitat (L x K x S), mm	595 x 456 x 560
Laitteen leveys, mm	595
Laitteen korkeus, mm	456

M 7140 TC

Kalusteisiin sijoitettava mikroaaltouuni

houkutteleva muotoilu ruostumatonta terästä, säätimet päälläpäin.



EAN: 4002516113577 / Materiaalin numero: 11100580 /
Vanhan materiaalin numero: 24714040NER

Laitteen syvyys, mm	560
Sijoitusaukosta riippumaton ilmankierto	•
Paino, kg	28,3
Kokonaisliitäntäteho, kW	1,6
Jännite, V	220-240
Taajuus, Hz	50
Sulakekoko, A	10
Vaiheiden määrä	1
Virtajohto, jossa pistotulppa	•
Liitäntäjohdon pituus, m	2,10
Lamppujen vaihto	Asiakaspalvelu

Vakiovarusteet


Näytön kielivaihtoehdot

Valittavissa olevat näytön kielet, MultiLingua


bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, portugês,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,

M 7140 TC


Kalusteisiin sijoitettava mikroaaltouuni
houkutteleva muotoilu ruostumatonta terästä, säätimet päälläpäin.




M7140TC, M724x, installation drawings




M7140TC, M724xTC, installation drawing




M7140TC, M724xTC, installation drawing



M7140TC, M724x, installation drawings



M7140TC, M724x, installation drawings



M7140TC, M724x, installation drawings