

M 7244 TC

Kalusteisiin sijoitettava mikroaaltouuni

TopControl: päälle sijoitetut säätimet täydentävät muotoilun.



- Selkeä tekstinäyttö ja hipaisuohjaus – DirectSensor S
- Optimaalinen ja tasainen ruskistus – integroitu kvartsigrilli
- Täydellinen sulatus ja kypsennys – automaattiohjelmat
- Paljon tilaa – 46 l uunitila ja 40 cm kuumennusalusta
- Popcornia vain yhdellä painalluksella – Popcorn-painike

EAN: 4002516113614 / Materiaalin numero: 11100620 /
Vanhan materiaalin numero: 24724430NER

Rakennetyyppi	
Laitteen väri	grafiitinharmaa
Rakennetyyppi ja design	
Kalusteisiin sijoitettava mikroaaltouuni	•
VitroLine	•
TopControl	•
Mukavuustekijät	
Lämpimänäpito	•
Kvartsigrilli	•
Toimintatavat	
Automaattiohjelmat	•
Grilli	•
Pelkkien mikroaaltojen käyttö	•
Mikroaaltouunin ja grillin yhdistelmätila	•
Käyttömukavuus	
Näyttö	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Popcorn-ohjelma	•
Kellonajan näyttö	•
Hälytyskello	•
Ohjelmoitava valmistuksen lopetushetki	•
Ohjelmoitava valmistusajan kesto	•
Pika-mikroaaltotoiminto	•
Yksilölliset asetukset	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Himmennys yöksi	•
Helppohoitaisuus	
Uunitila ruostumatonta terästä	•
CleanGlass-luukku	•
Turvallisuus	
Jäähdytysjärjestelmä ja viileänä pysyvä luukku	•
Käytönesto	•
Virran turvakatkaisu	•
Lapsilukon "Door"-varoitusta	•
Tekniset tiedot	
Uunitilan tilavuus, l	46
Luukun kätsisyys	alas
Uunin valo	1 LED-spotti
Uunitilan korkeus cm	23,2
Pyörivän alustan halkaisija cm	40,6
Elektronisesti ohjattu mikroaaltoteho	•
Mikroaaltotehotasot, W	
Maksimi mikroaaltoteho, W	900
Grillin teho, W	1500
Sijoitusaukon minimileveys, mm	562
Sijoitusaukon maksimileveys, mm	568
Sijoitusaukon minimikorkeus, mm	450
Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm	452

M 7244 TC

Kalusteisiin sijoitettava mikroaaltouuni

TopControl: päälle sijoitetut säätimet täydentävät muotoilun.



EAN: 4002516113614 / Materiaalin numero: 11100620 /
Vanhan materiaalin numero: 24724430NER

Sijoitusaukon syvyys, mm	550
Laitteen mitat (L x K x S), mm	595 x 456 x 560
Laitteen leveys, mm	595
Laitteen korkeus, mm	456
Laitteen syvyys, mm	560
Sijoitusaukosta riippumaton ilmankierto	•
Paino, kg	29,1
Kokonaisliitäntäteho, kW	1,6
Jännite, V	220-240
Taajuus, Hz	50
Sulakekoko, A	10
Vaiheiden määrä	1
Virtajohto, jossa pistotulppa	•
Liitäntäjohdon pituus, m	2,10
Lamppujen vaihto	Asiakaspalvelu
Vakiovarusteet	
Grillausritilä	1
Gourmet-paistovuoka	1

Näytön kielivaihtoehdot

Valittavissa olevat näytön kielet, MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, portugês,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,

M 7244 TC

Kalusteisiin sijoitettava mikroaaltouuni

TopControl: päälle sijoitetut säätimet täydentävät muotoilun.



M7140TC, M724x, installation drawings



M7140TC, M724xTC, installation drawing



M7140TC, M724xTC, installation drawing



M7140TC, M724x, installation drawings



M7140TC, M724x, installation drawings



M7140TC, M724x, installation drawings