

A 840/2

Suihkusuutin

muovituet, suuttimen halkaisija 6 mm, pituus 130 mm, 10 välinettä.



- Sopii suorasuihkumoduuleihin ja -koreihin, kierrelitöntä
- Sopii esineille, joiden kaulan halkaisija on 12–85 mm
- Suihkuhylsyn suojuksen yläosan halkaisija: 11 mm
- Osa EasyLoad-järjestelmää

EAN: 4002516188841 / Materiaalin numero: 11113160 /  
Vanhan materiaalin numero: 69684002D

#### Tuotteen luokitus

Pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio

•

Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio

•

#### Tuoteyhteydet

G 7825

•

PG 8527

•

PG 8528

•

PG 8535

•

PG 8536

•

PG 8504

•

PG 8583

•

PG 8583 CD

•

PG 8593

•

PLW 8615

•

PLW 8616

•

PLW 8617

•

PLW 7111

•

#### Tuoteluokka

Suihkusuutin

•

#### Tuotteen ominaisuudet

Materiaali

Ruostumaton teräs, Muovit

Väri

Ruostumaton teräs, Musta

Osa EasyLoad-järjestelmää

•

#### Käyttökohde

Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely

•

#### Mitat ja paino

Ulkomitat, nettokorkeus, mm

130

Ulkomitat, nettoleveys, mm

92

Ulkomitat, nettosyvyys, mm

86

Ulkomitat, bruttokorkeus, mm

140

Ulkomitat, bruttoleveys, mm

150

Ulkomitat, bruttosyvyys, mm

260

Nettopaino, kg

0,27

Bruttopaino, kg

0,40