

PWM 507 Hygiene [EL DP-1]

Professional-pyykinpesukone, pikkujättiläiset, sähkölämmitys, poistopumppu ja desinfiointiohjelmat. Kapasiteetti 7.0 kg/49 min.



- Rummun tilavuus 64 l, täyttömäärä 7.0 kg
- Testattu kovaan käyttöön – verratonta Miele laatua
- Kielineutraali etupaneeli kiertokytkimellä – M Select
- Turvallinen hygienia – erikoisohjelmat desinfiointia varten

EAN: 4002516175209 / Materiaalin numero: 11121850 / Vanhan materiaalin numero: 51507141FIN

Rakennetyyppi ja design

Rakennetyyppi	Edestä täytettävä, käy pesutorniin
Valikoima	Performance
Etuosa	Lootusvalkoinen
Ohjauspaneelin väri	Ruostumaton teräs
Täyttömäärä, kg	7,0
Rummun tilavuus, l	64
Luukku [Ø], mm	300
Luukun avautumiskulma, astetta	167
Luukun kätsisyys	oikea
Huoltovapaa tasatahtimootori	•
Kennorumpu ja rei'itetty rummun takapaneeli, ruostumatonta terästä	•

Sovellus

Sopii hoiva- ja vanhainkoteihin	•
Sopii yliopistoihin, päiväkoteihin ja kouluihin	•
Sopii sairaaloihin	•
Sopii lääkärin ja hammaslääkärin vastaanotoille	•
Sopii elintarvikealalle	•
Sopii hoivakotikäyttöön	•
Sopii laboratorioille	•

Suorituskykytiedot

Tuhoaa virukset testatusti	•
Todistetusti hygieenistä	•
Veden ominaiskulutus kylmävesiliitännällä, l/kg	7,00
Energian ominaiskulutus kylmävesiliitännällä, kWh/kg	0,14
Veden ominaiskulutus, kuumavesiliitännällä, l/kg	6,60
Energian ominaiskulutus, kuumavesiliitännällä, kWh/kg	0,06
Vedenkulutus kylmävesiliitännällä, l	49,0
Energiankulutus kylmävesiliitännällä, kWh	0,98
Ohjelma-aika kylmävesiliitännällä, min	59
Vedenkulutus kuumavesiliitännällä, l	46,0
Energiankulutus kuumavesiliitännällä, kWh	0,44
Ohjelma-aika kylmä- ja kuumavesiliitännällä, min	49
Jäännöskosteus kylmähuuhtelulla, %	48
Jäännöskosteus lämminhuuhtelulla, %	45
Linkousnopeus, kierr./min	1600
g-kerroin	704
Testatut käyttötunnit	30000

Ohjaus

Ohjausjärjestelmä	M Select
Ohjelmoitavuus	ohjelmoitava
Pisin ajastus, h	96
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ohjelmavaiheen osoitin	•
Ohjauspaneeli, jossa on selkeät symbolit	•
Kieli on helppo valita milloin tahansa	•

PWM 507 Hygiene [EL DP-1]

Professional-pyykinpesukone, pikkujättiläiset, sähkölämmitys, poistopumppu ja desinfiointiohjelmat. Kapasiteetti 7.0 kg/49 min.



EAN: 4002516175209 / Materiaalin numero: 11121850 /
Vanhan materiaalin numero: 51507141FIN

Annostelu	
Pesuainekotelo	3 lokeroa
CapDosing	•
Monipuolinen annostelusovitin (lisävaruste)	•
Liitäntöjen enimmäismäärä, nestemäisten aineiden annostelupumput [määrä]	6
Tyhjän säiliön tunnistin	•
Vakiosähköliitäntä	
Lämmitystapa	Sähkö
Sähköliitäntä	2N~ 400V 50HZ
Lämmitysteho, kW	5,30
Kokonaisliitântäteho, kW	5,50
Sulakekoko, A	16
Mahd. jännitevaihtoehto 1	
Sähköliitäntä	230V~
Lämmitysteho, kW	2,65
Kokonaisliitântäteho, kW	2,85
Sulakekoko, A	16
Vesiliitäntä/vedenpoisto	
Kylmä vesi [lukumäärä]	1x 1/2" letku, 3/4" liitin
Kuuma vesi [lukumäärä]	1x 1/2" letku, 3/4" liitin
Poistopumppu	DN 22
Mitat ja paino	
Ulkomitat, korkeus, mm	850
Ulkomitat, leveys, mm	596
Ulkomitat, syvyys, mm	714
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	944
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	660
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	768
Nettopaino, kg	100,0
Bruttopaino, kg	104
Lattiaan kohdistuva enimmäiskuormitus, N	2820
Päästötiedot	
Äänenpainetaso työskentelypaikalla	≤70 dB(A) re 20 µPa
Lämmönluovutus huonetilaan, MJ/h	1,00
Ominaisuudet	
3-ulotteinen epätasapainon valvonta	•
Ammattitason iskunvaimentimet	•
Kulutusta kestävä laippa ruostumatonta terästä	•
Desinfiointihuuhtelu	•
EcoSpeed	•
Lämmin sileyty	•
Tehokas rumpun olakkeiden teknologia	•
Lämpötilan valvonta	•
Erityinen lämmitysvastus	•
Määräautomaatiikka	•
Virtausmittari	•
Rumpun LED-sisävalaisin, luokka 1	•
Tiedonsiirtotikun liitäntäaukko	•

PWM 507 Hygiene [EL DP-1]

Professional-pyykinpesukone, pikkujättiläiset, sähkölämmitys, poistopumppu ja desinfiointiohjelmat. Kapasiteetti 7.0 kg/49 min.



EAN: 4002516175209 / Materiaalin numero: 11121850 /
Vanhan materiaalin numero: 51507141FIN

AddLoad	•
Yleiskäyttöiset lisävarusteet	•
Taloudellisuus	
Kierrätysaste, %	95
Liitännävaihtoehdot	
Maksujärjestelmä (valinnainen)	•
Optinen liitäntä huoltoon varten	•
Huippukuormitussuoja / energianhallinta (lisävaruste)	•
WiFi	•
LAN-moduuli (valinnainen)	•
WiFiConn@ct	•
Vaat.muk., sertif.,symbolit	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Suojausluokka IPX4	•
WEEE	•
Konedirektiivin 2006/42/EY mukainen	•