

## H 7140 BM

Kompakti mikroaaltoyhdistelmäuuni

tyylikäs teräspinta, automaattiohjelmia ja yhdistettyjä toimintatapoja.



- Selkeä tekstinäyttö ja hipaisuohjaus – DirectSensor S
- Helppo puhdistus – Uunitilan PerfectClean- ja struktuuripinta
- Entistä tasaisempi kypsennystulos – nopeasti ja hellävaraisesti
- Verkotettu WiFi-kodinkone – Miele@ home
- Kätevästi ja nopeasti: Pika-mikroaalto- ja Popcorn-painikkeet

EAN: 4002516173908 / Materiaalin numero: 11129820 /  
Vanhan materiaalin numero: 22714046NER

<b>Rakennetyyppi</b>	
Laitteen väri	rst/CleanSteel
<b>Rakennetyyppi ja design</b>	
Kalusteisiin sijoitettava mikroaalto-yhdistelmäuuni	•
ContourLine	•
<b>Mukavuustekijät</b>	
Nopea ja hellävarainen	•
Pikalämmitys	•
<b>Toimintatavat</b>	
Sulatus	•
Automaattiohjelmat	•
Paistoautomaattikka	•
Eko kiertoilma	•
Grilli	•
Kiertoilma plus	•
Mikroaallot	•
Mikroaaltouuni ja paistoautomaattikka	•
Mikroaallot + grilli	•
Mikroaallot + kiertoilma plus	•
Mikroaallot + kiertoilmagrilli	•
Kiertoilmagrilli	•
<b>Käyttömukavuus</b>	
Verkotus Miele@homella	•
Näyttö	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Popcorn-ohjelma	•
Kellonajan näyttö	•
Kellon synkronointi	•
Hälytyskello	•
Ohjelmoitava valmistuksen aloitushetki	•
Ohjelmoitava valmistuksen lopetushetki	•
Ohjelmoitava valmistusajan kesto	•
Todellisen lämpötilan näyttö	•
Tavoitelämpötilan näyttö	•
Merkkiääni, kun valittu lämpötila saavutettu	•
Suosituslämpötila	•
Suosittelun mikroaaltoteho	•
Pika-mikroaaltotoiminto	•
Yksilölliset asetukset	•
<b>Tehokkuus ja kestävyys</b>	
Virrankulutus pois päältä -tilassa, W	0,5
Virrankulutus valmiustilassa, W	1,0
Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W	2,0
Aika automaattiseen valmiustilaan siirtymiseen, min	20
Aika automaattiseen verkkovalmiustilaan siirtymiseen, min	20
Aika automaattiseen virrankatkaisuun, min	20
<b>Helppohoitaisuus</b>	
Ruostumaton teräs- / CleanSteel-pinta	•

## H 7140 BM

Kompakti mikroaaltoyhdistelmäuuni

tyylikäs teräspinta, automaattiohjelmia ja yhdistettyjä toimintatapoja.



EAN: 4002516173908 / Materiaalin numero: 11129820 /  
Vanhan materiaalin numero: 22714046NER

Ruostumaton teräksinen uunitila, jossa kuvioitu pinta ja PerfectClean-pinnoite

Saranoitu grillivastus

CleanGlass-luukku

### Turvallisuus

Jäähdytysjärjestelmä ja viileänä pysyvä luukku

Virran turvakatkaisu

Käytönesto

### Tekniset tiedot

Uunitilan tilavuus, l

43

Kannatintasojen määrä

3

Kannatintasojen määrä uunitilassa 1

3

Kannatintasojen määrä uunitilassa 2

3

Uunin valo

1 LED-spotti

Lämpötilat, °C

30–250

Lämpötilat, minimi, °C

30

Lämpötilat, maksimi, °C

250

Elektronisesti ohjattu mikroaaltoteho

•

Mikroaaltotehotasot, W

Sijoitusaukon minimileveys, mm

560

Sijoitusaukon maksimileveys, mm

568

Sijoitusaukon minimikorkeus, mm

450

Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm

452

Sijoitusaukon syvyys, mm

550

Laitteen leveys, mm

595

Laitteen korkeus, mm

456

Laitteen syvyys, mm

569

Paino, kg

36,0

Kokonaisliitântäteho, kW

2,70

Jännite, V

220-240

Taajuus, Hz

50

Sulakekoko, A

16

Vaiheiden määrä

1

Virtajohto, jossa pistotulppa

•

Liitântäjohtojen pituus, m

2,00

Lamppujen vaihto

Asiakaspalvelu

### Vakiovarusteet

PerfectClean-pinnoitettu uunitilä

1

Lasinen uunipannu

1


### Näytön kielivaihtoehdot

Valittavissa olevat näytön kielet, MultiLingua


bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

## H 7140 BM


Kompakti mikroaltoyhdistelmäuuni  
 tyylikäs teräspinta, automaattiohjelmia ja yhdistettyjä toimintatapoja.




side view H7000 BM, installation drawings




built-in H7000 BM, installation drawing




built-in H7000 BM build-under, installation drawings




installation H7000 BM, installation drawing




DG2740, DG7140, DGM7340, H2760B/BP, H7140BM, H7x64B/BP, H7x60B/BP installation drawings




H226x-1B/BP/E/EP/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6x8/BP/BPX, installation drawings



side view H7000 BM build-under, installation drawings



H2xxx-1 B/BP/E/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings



H2xxx-1 B/BP/E/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings