

H 7240 BM

Kompakti mikroaaltoyhdistelmäuuni

saumaton muotoilu, automaattiohjelmia ja yhdistettyjä toimintatapoja.



- Selkeä tekstinäyttö ja hipaisuohjaus – DirectSensor S
- Helppo puhdistus – Uunitilan PerfectClean- ja struktuuripinta
- Entistä tasaisempi kypsennystulos – nopeasti ja hellävaraisesti
- Verkotettu WiFi-kodinkone – Miele@ home
- Kätevästi ja nopeasti: Pika-mikroaalto- ja Popcorn-painikkeet

EAN: 4002516173229 / Materiaalin numero: 11129840 /
Vanhan materiaalin numero: 22724026NER

Rakennetyyppi ja design	
Kalusteisiin sijoitettava mikroaalto-yhdistelmäuuni	•
Väri	Obsidian-musta
VitroLine	•
Mukavuustekijät	
Nopea ja hellävarainen	•
Pikalämmitys	•
Toimintatavat	
Sulatus	•
Automaattiohjelmat	•
Paistoautomaatiikka	•
Eko kiertoilma	•
Grilli	•
Kiertoilma plus	•
Mikroaallot	•
Mikroaaltouuni ja paistoautomaatiikka	•
Mikroaallot + grilli	•
Mikroaallot + kiertoilma plus	•
Mikroaallot + kiertoilmagrilli	•
Kiertoilmagrilli	•
Käyttömukavuus	
Verkotus Miele@home	•
Näyttö	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
3-in-1	Uuni, Mikroaallot, Uuni, jossa mikroaaltotoiminto
MultiLingua	•
Popcorn-ohjelma	•
Kellonajan näyttö	•
Kellon synkronointi	•
Hälytyskello	•
Ohjelmoitava valmistuksen aloitushetki	•
Ohjelmoitava valmistuksen lopetushetki	•
Ohjelmoitava valmistusajan kesto	•
Todellisen lämpötilan näyttö	•
Tavoitelämpötilan näyttö	•
Merkkiääni, kun valittu lämpötila saavutettu	•
Suosituslämpötila	•
Suosittelun mikroaaltoteho	•
Pika-mikroaaltotoiminto	•
Yksilölliset asetukset	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Virrankulutus pois päältä -tilassa, W	0,5
Virrankulutus valmistus-tilassa, W	1,0
Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W	2,0
Aika automaattiseen valmiustilaan siirtymiseen, min	20
Aika automaattiseen verkkovalmiustilaan siirtymiseen, min	20
Aika automaattiseen virrankatkaisuun, min	20

H 7240 BM

Kompakti mikroaaltoyhdistelmäuuni
saumaton muotoilu, automaattiohjelmia ja yhdistettyjä toimintatapoja.



EAN: 4002516173229 / Materiaalin numero: 11129840 /
Vanhan materiaalin numero: 22724026NER

Helppohoitoisuus

Ruostumaton teräksinen uunitila, jossa kuvioitu pinta ja PerfectClean-pinnoite

•

Saranoitu grillivastus

•

CleanGlass-luukku

•

Turvallisuus

Jäähdytysjärjestelmä ja viileänä pysyvä luukku

•

Virran turvakatkaisu

•

Käytönesto

•

Tekniset tiedot

Uunitilan tilavuus, l

43

Kannatintasojen määrä

3

Kannatintasojen määrä uunitilassa 1

3

Kannatintasojen määrä uunitilassa 2

3

Uunin valo

1 LED-spotti

Lämpötilat, °C

30–250

Lämpötilat, minimi, °C

30

Lämpötilat, maksimi, °C

250

Elektronisesti ohjattu mikroaaltoteho

•

Mikroaaltotehotasot, W

Sijoitusaukon minimileveys, mm

560

Sijoitusaukon maksimileveys, mm

568

Sijoitusaukon minimikorkeus, mm

450

Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm

452

Sijoitusaukon syvyys, mm

550

Laitteen leveys, mm

595

Laitteen korkeus, mm

456

Laitteen syvyys, mm

568

Paino, kg

36,0

Kokonaisliitântäteho, kW

2,70

Jännite, V

220-240

Taajuus, Hz

50

Sulakekoko, A

16

Vaiheiden määrä

1

Virtajohto, jossa pistotulppa

•

Liitântäjohton pituus, m

2,00

Lamppujen vaihto

Asiakaspalvelu

Vakiovarusteet

PerfectClean-pinnoitettu uunitilä

1

Lasinen uunipannu

1


Näytön kielivaihtoehdot

Valittavissa olevat näytön kielet, MultiLingua


bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portuguese, русский, română, slovenčina, slovensčina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

H 7240 BM


Kompakti mikroaltoyhdistelmäuuni
saumaton muotoilu, automaattiohjelmaa ja yhdistettyjä toimintatapoja.




side view H7000 BM, installation drawings




built-in H7000 BM, installation drawing




built-in H7000 BM build-under, installation drawings




installation H7000 BM, installation drawing




H7000 handle, glass, installation drawings




Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view H7000 BM build-under, installation drawings



side view Kombi BM XL, installation drawings



Installation Kombi BM XL, installation drawings