

## H 7440 BM

Kompakti mikroaaltoyhdistelmäuuni

saumaton muotoilu, automaattiohjelmia ja yhdistettyjä toimintatapoja.



- Suuri, selkeä tekstinäyttö ja hipaisupainikkeet – DirectSensor
- Helppo puhdistus – Uunitilan PerfectClean- ja struktuuripinta
- Entistä tasaisempi kypsennystulos – nopeasti ja hellävaraisesti
- Verkotettu WiFi-kodinkone – Miele@home
- Kätevästi ja nopeasti: Pika-mikroaalto- ja Popcorn-painikkeet

EAN: 4002516173328 / Materiaalin numero: 11129900 /  
Vanhan materiaalin numero: 22744036NER

| Rakennetyyppi ja design                             |   |
|---|---|
| Kalusteisiin sijoitettava mikroaalto-yhdistelmäuuni | •   |
| Väri  | grafiitinharmaa                                   |
| VitroLine   | •   |
| Mukavuustekijät                                     |   |
| Nopea ja hellävarainen                              | •   |
| Pikalämmitys  | •   |
| Esilämmitys   | •   |
| Lämpimänäpito                                       | •   |
| Toimintatavat                                       |   |
| Sulatus   | •   |
| Automaattiohjelmat                                  | •   |
| Maakohtaiset automaattiohjelmat                     | •   |
| Paistoautomaatiikka                                 | •   |
| Eko kiertoilma                                      | •   |
| Grilli  | •   |
| Kiertoilma plus                                     | •   |
| Mikroaallot   | •   |
| Mikroaaltouuni ja paistoautomaatiikka               | •   |
| Mikroaallot + grilli                                | •   |
| Mikroaallot + kiertoilma plus                       | •   |
| Mikroaallot + kiertoilmagrilli                      | •   |
| Kiertoilmagrilli                                    | •   |
| Erikisohjelmat                                      | •   |
| Käyttömukavuus                                      |   |
| Verkotus Miele@home                                 | •   |
| Näyttö  | DirectSensor                                      |
| SoftOpen  | •   |
| SoftClose   | •   |
| 3-in-1  | Uuni, Mikroaallot, Uuni, jossa mikroaaltotoiminto |
| MultiLingua   | •   |
| Popcorn-ohjelma                                     | •   |
| Kellonajan näyttö                                   | •   |
| Kellon synkronointi                                 | •   |
| Päivämäärän näyttö                                  | •   |
| Hälytyskello  | •   |
| Ohjelmoitava valmistuksen aloitushetki              | •   |
| Ohjelmoitava valmistuksen lopetushetki              | •   |
| Ohjelmoitava valmistusajan kesto                    | •   |
| Todellisen lämpötilan näyttö                        | •   |
| Tavoitelämpötilan näyttö                            | •   |
| Merkkiääni, kun valittu lämpötila saavutettu        | •   |
| Suosituslämpötila                                   | •   |
| Suosittelu mikroaaltoteho                           | •   |
| Pika-mikroaaltotoiminto                             | •   |
| Omat ohjelmat                                       | •   |
| Yksilölliset asetukset                              | •   |
| Tehokkuus ja kestävyys                              |   |
| Automaattinen jälkilämmön hyödyntäminen             | •   |

## H 7440 BM

Kompakti mikroaaltoyhdistelmäuuni

saumaton muotoilu, automaattiohjelmia ja yhdistettyjä toimintatapoja.



EAN: 4002516173328 / Materiaalin numero: 11129900 /  
Vanhan materiaalin numero: 22744036NER

|  |                |
|--|----------------|
| Virrankulutus pois päältä -tilassa, W  | 0,5            |
| Virrankulutus valmiustilassa, W  | 1,0            |
| Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W  | 2,0            |
| Aika automaattiseen valmiustilaan siirtymiseen, min                            | 20             |
| Aika automaattiseen verkkovalmiustilaan siirtymiseen, min                      | 20             |
| Aika automaattiseen virrankatkaisuun, min                                      | 20             |
| <b>Helppohoitaisuus</b>  |                |
| Ruostumaton teräksinen uunitila, jossa kuvioitu pinta ja PerfectClean-pinnoite | •              |
| Saranoitu grillivastus   | •              |
| CleanGlass-luukku  | •              |
| <b>Turvallisuus</b>  |                |
| Jäähdytysjärjestelmä ja viileänä pysyvä luukku                                 | •              |
| Virran turvakatkaisu   | •              |
| Käytönesto   | •              |
| Anturilukitus  | •              |
| <b>Tekniset tiedot</b>   |                |
| Uunitilan tilavuus, l  | 43             |
| Kannatintasojen määrä  | 3              |
| Kannatintasojen määrä uunitilassa 1  | 3              |
| Kannatintasojen määrä uunitilassa 2  | 3              |
| Uunin valo   | 1 LED-spotti   |
| Lämpötilat, °C   | 30–250         |
| Lämpötilat, minimi, °C   | 30             |
| Lämpötilat, maksimi, °C  | 250            |
| Elektronisesti ohjattu mikroaaltoteho  | •              |
| Mikroaaltotehotasot, W   |                |
| Sijoitusaukon minimileveys, mm   | 560            |
| Sijoitusaukon maksimileveys, mm  | 568            |
| Sijoitusaukon minimikorkeus, mm  | 450            |
| Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm   | 452            |
| Sijoitusaukon syvyys, mm   | 550            |
| Laitteen leveys, mm  | 595            |
| Laitteen korkeus, mm   | 456            |
| Laitteen syvyys, mm  | 568            |
| Paino, kg  | 36,0           |
| Kokonaisliitäntäteho, kW   | 2,70           |
| Jännite, V   | 220-240        |
| Taajuus, Hz  | 50             |
| Sulakekoko, A  | 16             |
| Vaiheiden määrä  | 1              |
| Virtajohto, jossa pistotulppa  | •              |
| Liitäntäjohdon pituus, m   | 2,00           |
| Lamppujen vaihto   | Asiakaspalvelu |
| <b>Vakiovarusteet</b>  |                |
| PerfectClean-pinnoitettu uuniritilä  | 1              |
| Lasinen uunipannu  | 1              |

H 7440 BM

Kompakti mikroaaltoyhdistelmäuuni

saumaton muotoilu, automaattiohjelmia ja yhdistettyjä toimintatapoja.



EAN: 4002516173328 / Materiaalin numero: 11129900 /  
Vanhan materiaalin numero: 22744036NER


#### Näytön kielivaihtoehdot

Valittavissa olevat näytön kielet, MultiLingua


bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, english, español,  
français, hrvatski, italiano,  
magyar, nederlands,  
norsk, polski, portugês,  
русский, română,  
slovenčina, slovenščina,  
srpski, suomi, svenska,  
türkçe, українська, čeština,  
ελληνικά,

## H 7440 BM


Kompakti mikroaltoyhdistelmäuuni  
saumaton muotoilu, automaattiohjelmia ja yhdistettyjä toimintatapoja.




side view H7000 BM, installation drawings




built-in H7000 BM, installation drawing




built-in H7000 BM build-under, installation drawings




installation H7000 BM, installation drawing




H7000 handle, glass, installation drawings




Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view H7000 BM build-under, installation drawings



side view Kombi BM XL, installation drawings



Installation Kombi BM XL, installation drawings