

H 7440 BMX

Kahvaton mikroaaltoyhdistelmäuuni
saumaton muotoilu, automaattiohjelmia ja yhdistettyjä toimintatapoja.



- Suuri, selkeä tekstinäyttö ja hipaisupainikkeet – DirectSensor
- Helppo puhdistus – Uunitilan PerfectClean- ja struktuuripinta
- Entistä tasaisempi kypsennystulos – nopeasti ja hellävaraisesti
- Verkotettu WiFi-kodinkone – Miele@home
- Kätevästi ja nopeasti: Pika-mikroaalto- ja Popcorn-painikkeet

EAN: 4002516173144 / Materiaalin numero: 11129940 /
Vanhan materiaalin numero: 22744076NER

Rakennetyyppi	
Laitteen väri	grafiitinharmaa
Rakennetyyppi ja design	
Kalusteisiin sijoitettava mikroaalto-yhdistelmäuuni	•
ArtLine	•
Kahvaton	•
Mukavuustekijät	
Nopea ja hellävarainen	•
Pikalämmitys	•
Esilämmitys	•
Lämpimänäpito	•
Toimintatavat	
Sulatus	•
Automaattiohjelmat	•
Maakohtaiset automaattiohjelmat	•
Paistoautomaatiikka	•
Eko kiertoilma	•
Grilli	•
Kiertoilma plus	•
Mikroaallot	•
Mikroaaltouuni ja paistoautomaatiikka	•
Mikroaallot + grilli	•
Mikroaallot + kiertoilma plus	•
Mikroaallot + kiertoilmagrilli	•
Kiertoilmagrilli	•
Erikoisohjelmat	•
Käyttömukavuus	
Verkotus Miele@home	•
Näyttö	DirectSensor
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•
Popcorn-ohjelma	•
Kellonajan näyttö	•
Kellon synkronointi	•
Päivämäärän näyttö	•
Hälytyskello	•
Ohjelmoitava valmistuksen aloitushetki	•
Ohjelmoitava valmistuksen lopetushetki	•
Ohjelmoitava valmistusajan kesto	•
Todellisen lämpötilan näyttö	•
Tavoitelämpötilan näyttö	•
Merkkiääni, kun valittu lämpötila saavutettu	•
Suosituslämpötila	•
Suosittu mikroaaltoteho	•
Pika-mikroaaltotoiminto	•
Omat ohjelmat	•
Yksilölliset asetukset	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Automaattinen jälkilämmön hyödyntäminen	•

H 7440 BMX

Kahvaton mikroaaltoyhdistelmäuuni

saumaton muotoilu, automaattiohjelmia ja yhdistettyjä toimintatapoja.



EAN: 4002516173144 / Materiaalin numero: 11129940 /

Vanhan materiaalin numero: 22744076NER

Virrankulutus pois päältä -tilassa, W	0,5
Virrankulutus valmiustilassa, W	1,0
Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W	2,0
Aika automaattiseen valmiustilaan siirtymiseen, min	20
Aika automaattiseen verkkovalmiustilaan siirtymiseen, min	20
Aika automaattiseen virrankatkaisuun, min	20
Helppohoitaisuus	
Ruostumaton teräksinen uunitila, jossa kuvioitu pinta ja PerfectClean-pinnoite	•
Saranoitu grillivastus	•
CleanGlass-luukku	•
Turvallisuus	
Jäähdytysjärjestelmä ja viileänä pysyvä luukku	•
Virran turvakatkaisu	•
Käytönesto	•
Anturilukitus	•
Tekniset tiedot	
Uunitilan tilavuus, l	43
Kannatintasojen määrä	3
Kannatintasojen määrä uunitilassa 1	3
Kannatintasojen määrä uunitilassa 2	3
Uunin valo	1 LED-spotti
Lämpötilat, °C	30–250
Lämpötilat, minimi, °C	30
Lämpötilat, maksimi, °C	250
Elektronisesti ohjattu mikroaaltoteho	•
Mikroaaltotehotasot, W	
Sijoitusaukon minimileveys, mm	560
Sijoitusaukon maksimileveys, mm	568
Sijoitusaukon minimikorkeus, mm	450
Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm	452
Sijoitusaukon syvyys, mm	550
Laitteen leveys, mm	595
Laitteen korkeus, mm	456
Laitteen syvyys, mm	568
Paino, kg	36,0
Kokonaisliitäntäteho, kW	2,70
Jännite, V	220-240
Taajuus, Hz	50
Sulakekoko, A	16
Vaiheiden määrä	1
Virtajohto, jossa pistotulppa	•
Liitäntäjohdon pituus, m	2,00
Lamppujen vaihto	Asiakaspalvelu
Vakiovarusteet	
PerfectClean-pinnoitettu uunitilä	1
Lasinen uunipannu	1

H 7440 BMX

Kahvaton mikroaaltoyhdistelmäuuni

saumaton muotoilu, automaattiohjelmia ja yhdistettyjä toimintatapoja.



EAN: 4002516173144 / Materiaalin numero: 11129940 /
Vanhan materiaalin numero: 22744076NER


Näytön kielivaihtoehdot

Valittavissa olevat näytön kielet, MultiLingua


bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, portugês,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,

H 7440 BMX


Kahvaton mikroaltoyhdistelmäuuni
saumaton muotoilu, automaattiohjelmia ja yhdistettyjä toimintatapoja.



side view H7000 BM, installation drawings




built-in H7000 BM, installation drawing




built-in H7000 BM build-under, installation drawings




installation H7000 BM, installation drawing




H226x-1 B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6x6/BP/BPX, installation drawings



side view H7000 BM build-under, installation drawings



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings